

DOS-P2  
Pompe de dosage  
avec tuyau et canne d'aspiration.



- Convient à l'intégration dans le boîtier de pompe doseuse DOS G2

Code EAN: 4002512615075 / Numéro de matériel: 05573160 /  
Ancien Numéro de matériel: 59170080D

<b>Famille produit</b>	
Lave-linge	•
<b>Famille produit/accessoire</b>	
PW 413	•
PW 413 Mop Star 130	•
PW 418	•
PW 5134 MOPSTAR 130	•
PW 6107	•
PW 6137	•
PW 5136	•
PW 6163	•
PW 6167	•
PW 6207	•
PW 6241	•
PW 6243	•
PW 6321	•
PW 6323	•
PW 811	•
PW 814	•
PW 818	•
PWM 500-08	•
PWM 500-09	•
PWM 506 Mop Star 60	•
PWM 507	•
PWM 508 Mop Star 80	•
PWM 509	•
PWM 900-09	•
PWM 906	•
PWM 907	•
PWM 908	•
PWM 511	•
PWM 909	•
PWM 514	•
PWM 520	•
PWM 912	•
PWM 916	•
PWM 920	•
PDW 909	•
<b>Catégorie de produit</b>	
Système de dosage	•
<b>Caractéristiques produit</b>	
Raccordement électrique	OHNE
<b>Dimensions et poids</b>	
Dimension extérieure, hauteur nette en mm	540
Dimension extérieure, largeur nette en mm	540
Dimension extérieure, profondeur nette en mm	190
Dimension extérieure, hauteur brute en mm	210
Dimension extérieure, largeur brute en mm	550
Dimension extérieure, profondeur brute en mm	550
Poids net [kg]	1,30
Poids brut en kg	3,30

DOS-P2  
Pompe de dosage  
avec tuyau et canne d'aspiration.