

C 4060 WM 9 SL

Monnayeur en inox

avec vérification mécanique pour jetons numéro 9, fente incluse.



- Convient à un fonctionnement par programme
- Appareil posable à placer sur le couvercle de la machine
- Avec témoin LED pour demande paiement, lancement et utilisation
- Les jetons sont disponibles comme accessoires

Code EAN: 4002513260793 / Numéro de matériel: 05709130 /  
Ancien Numéro de matériel: 59406034D

Familie produit	
Lave-linge	•
Sèche-linge	•
Repasseuses	•
Familie produit/accessoire	
PM 1210	•
PM 1214	•
PM 1217	•
PRI 210	•
PRI 214	•
PRI 217	•
PT 5135 C	•
PT 5136	•
PT 5137 WP	•
PT 5140 WP	•
PT 5141 WP	•
PT 5145 C	•
PT 5155 C	•
PT 5156	•
PT 5157 WP	•
PT 5186	•
PT 7186	•
PT 7188	•
PT 7135 C	•
PT 7136	•
PT 7137 WP	•
PT 7138	•
PT 8203	•
PT 8251	•
PT 8251 COP	•
PT 8253	•
PT 8257	•
PT 8257 WP	•
PT 8301	•
PT 8301 COP	•
PT 8303	•
PT 8331	•
PT 8331 COP	•
PT 8333	•
PT 8333 HW	•
PT 8337	•
PT 8337 HW	•
PT 8337 WP	•
PT 9136	•
PT 9137 WP	•
PW 413	•
PW 418	•
PW 5064	•
PW 5062	•
PW 5055	•

C 4060 WM 9 SL

Monnayeur en inox

avec vérification mécanique pour jetons numéro 9, fente incluse.



Code EAN: 4002513260793 / Numéro de matériel: 05709130 /  
Ancien Numéro de matériel: 59406034D

PW 5065	•
PW 5070	•
PW 5082	•
PW 5105 Vario	•
PW 6055	•
PW 6065	•
PW 6055 Vario	•
PW 6065 Vario	•
PW 6065 Plus	•
PW 6068 Plus	•
PW 6080	•
PW 6088	•
PW 6107	•
PW 6137	•
PW 811	•
PW 814	•
PW 818	•
PW 9055	•
PW 9065	•
PWT 6089	•
PWM 500-08	•
PWM 500-09	•
PWM 507	•
PWM 509	•
PWM 900-09	•
PWM 906	•
PWM 907	•
PWM 908	•
PDR 500-08	•
PDR 507	•
PDR 900-08	•
PDR 908	•
PWM 511	•
PWM 909	•
PWM 514	•
PWM 912	•
PWM 916	•
PWM 920	•
PDW 909	•
PDR 510	•
PDR 511	•
PDR 910	•
PDR 514	•
PDR 516	•
PDR 914	•
PDR 518	•
PDR 918	•
<b>Catégorie de produit</b>	
Monnayeur	•
<b>Caractéristiques produit</b>	
Raccordement électrique	AC 220-240V 50-60HZ

C 4060 WM 9 SL

Monnayeur en inox

avec vérification mécanique pour jetons numéro 9, fente incluse.



Code EAN: 4002513260793 / Numéro de matériel: 05709130 /  
Ancien Numéro de matériel: 59406034D

Matériau	Inox
Couleur	Inox
<b>Dimensions et poids</b>	
Dimension extérieure, hauteur nette en mm	258
Dimension extérieure, largeur nette en mm	176
Dimension extérieure, profondeur nette en mm	155
Dimension extérieure, hauteur brute en mm	325
Dimension extérieure, largeur brute en mm	245
Dimension extérieure, profondeur brute en mm	195
Poids net [kg]	3,94
Poids brut en kg	4,80
<b>Normes, labels et marquages</b>	
CE	•