

KM 2012

Table de cuisson au gaz

avec un brûleur monowok pour des utilisations spéciales.



- Commande simple – Commande à une main à boutons
- Design professionnel – plaque de cuisson inox de 650 mm 650 mm de large
- Grande flexibilité : 4 brûleurs avec 1 wok
- Sécurité – Fonction GasStop
- Nettoyage : support ComfortClean lavable au lave-vaisselle

Code EAN: 4002514418438 / Numéro de matériel: 07111160 / Ancien Numéro de matériel: 26201250F

<b>Type de chauffage</b>	
Type de chauffage	Gaz
<b>Modèle</b>	
Indépendant d'une cuisinière	•
<b>Design</b>	
Supports de casserole en fonte (émaillée noir mat)	•
Surface incurvée inox	•
<b>Équipement zones cuisson</b>	
Nombre de zones de cuisson	4
<b>Puissance brûleurs</b>	
Petit brûleur en kW	1,00
Brûleur normal en kW	1,75
Grand brûleur en kW	2,60
Brûleur monowok en kW	3,80
<b>1e zone/zone de cuisson</b>	
Position	Avant gauche
Type	Brûleur Monowok
<b>2e zone/zone de cuisson</b>	
Position	Arrière gauche
Type	Brûleur éco.
<b>3e zone/zone de cuisson</b>	
Position	Arrière droit
Type	Brûleur normal
<b>4e zone/zone de cuisson</b>	
Position	Avant droite
Type	Brûleur normal
<b>Confort d'utilisation</b>	
Commande par bouton	•
Allumage électrique avec commande à une main	•
<b>Confort d'entretien</b>	
Supports de casserole lavables au lave-vaisselle	•
Brûleur PerfectClean	•
<b>Sécurité</b>	
Sécurité gaz thermocouple	•
<b>Caractéristiques techniques</b>	
Dimensions (l x h x p) en mm	90 x 650 x 520
Dimensions en mm (largeur)	650
Dimensions en mm (hauteur)	90
Dimensions en mm (profondeur)	520
Dimensions de la découpe en mm (largeur) pour encastrement standard	560
Dimensions de la découpe en mm (profondeur) pour encastrement standard	480
Poids en kg	14
Longueur du câble d'alimentation électrique en m	2,0
Position du raccord de gaz	Hinten links
Tension en V	230-240
Fréquence en Hz	50-60
<b>Accessoires fournis</b>	
Câble d'alimentation	Non

