

UO 6008

Socle ouvert

pour chargement et déchargement ergonomiques du lave-linge et du sèche-linge.



- Convient à PW 5082, PW 6080, Mopstar 80
- Convient à PT 5186, PT 7186
- Hauteur 30,6, Largeur 67,9, Profondeur 68,2 cm

Code EAN: 4002514374789 / Numéro de matériel: 07129240 / Ancien Numéro de matériel: 59600802D

Famille produit	
Lave-linge	•
Sèche-linge	•
Famille produit/accessoire	
PT 7186	•
PW 5084 MOPSTAR 80	•
PW 6080	•
Catégorie de produit	
Base/socle	•
Caractéristiques produit	
Raccordement électrique	OHNE
Matériau	Tôle d'acier galv., pulvérisée
Couleur	Octobleu
Dimensions et poids	
Dimension extérieure, hauteur nette en mm	306
Dimension extérieure, largeur nette en mm	679
Dimension extérieure, profondeur nette en mm	682
Dimension extérieure, hauteur brute en mm	350
Dimension extérieure, largeur brute en mm	700
Dimension extérieure, profondeur brute en mm	700
Poids net [kg]	12,90
Poids brut en kg	17,20