

B 995 D

Repassouse

avec fonction vapeur pour de meilleurs résultats et encore plus de confort.



- Pas d'effort grâce à une pression élevée
- Repassage pratique de grandes pièces de linge : large rouleau
- Rythme de travail individuel avec vitesse de repassage variable
- Vêtements difficiles à repasser : bout du rouleau libre
- De meilleurs résultats également sur textiles secs : fonction vapeur

Code EAN: 4002514458786 / Numéro de matériel: 07241210 / Ancien Numéro de matériel: 13099502F

|   |             |
|---|-------------|
| <b>Design</b>   |             |
| Coloris   | Blanc lotus |
| <b>Repassage parfait</b>  |             |
| Choix de la température en fonction du textile                    | •           |
| Pression d'appui élevée en N/cm <sup>2</sup>                      | 0,35        |
| Tablette facilitant l'introduction du linge                       | •           |
| Grand espace d'empilement sur la table de repassage               | •           |
| Tringle de suspension pour refroidissement sans formation de plis | •           |
| Fonction vapeur   | •           |
| Capacité du générateur de vapeur en l                             | 0,84        |
| Technique à deux réservoirs                                       | •           |
| Fonctionne avec l'eau du robinet                                  | •           |
| <b>Gain de temps</b>  |             |
| Largeur du cylindre de repassage en mm                            | 830         |
| Vitesse du cylindre réglable                                      | •           |
| Garniture du cylindre absorbant l'humidité                        | •           |
| <b>Confort d'utilisation</b>                                      |             |
| Possibilité de repasser, assis(e), sans effort                    | •           |
| Extrémité du cylindre libre                                       | •           |
| Bandeau de commande clair   | •           |
| Mécanisme de pliage confortable                                   | •           |
| Transport facile grâce aux quatre roulettes                       | •           |
| <b>Sécurité</b>   |             |
| Protection des doigts automatique                                 | •           |
| Déverrouillage d'urgence  | •           |
| Bonne stabilité   | •           |
| <b>Caractéristiques techniques</b>                                |             |
| Dimensions en mm (largeur)  | 985         |
| Dimensions en mm (hauteur)  | 959         |
| Dimensions en mm (profondeur)                                     | 380         |
| Dimensions en mm (largeur), repliée                               | 500         |
| Dimensions en mm (hauteur), repliée                               | 1055        |
| Dimensions en mm (profondeur), repliée                            | 380         |
| Puissance totale de raccordement en kW                            | 3,50        |
| Fréquence en Hz   | 50-60       |
| <b>Accessoires fournis</b>  |             |
| Film adhésif pour sélecteur de température                        | •           |
| Raccord de remplissage pour le réservoir d'eau                    | •           |