


## APWM 061

Kit débitmètre à hélice  
pour évaluer la quantité exacte d'arrivée d'eau.



- avec un débitmètre à hélice
- Dispositif de raccordement jusqu'à 4 débitmètres à hélice

Code EAN: 4002514491851 / Numéro de matériel: 07285660 /  
Ancien Numéro de matériel: 59170324D

<b>Famille produit</b>	
Lave-linge	•
<b>Famille produit/accessoire</b>	
PW 6163	•
PW 6243	•
PW 6323	•
<b>Catégorie de produit</b>	
Débitmètre à hélice	•
Traçabilité/données de fonctionnement/communication	•
<b>Caractéristiques produit</b>	
Raccordement électrique	OHNE
<b>Dimensions et poids</b>	
Dimension extérieure, hauteur nette en mm	260
Dimension extérieure, largeur nette en mm	150
Dimension extérieure, profondeur nette en mm	140
Dimension extérieure, hauteur brute en mm	140
Dimension extérieure, largeur brute en mm	150
Dimension extérieure, profondeur brute en mm	260
Poids net [kg]	0,74
Poids brut en kg	0,94