

## XKM RS 232

Module de communication

avec interface de série RS 232 pour la communication des machines de laverie.



- Pour l'intégration dans un boîtier de communication

Code EAN: 4002514610283 / Numéro de matériel: 07467040 /  
Ancien Numéro de matériel: 50501001D

Familie produit	
Lave-linge	•
Sèche-linge	•
Familie produit/accessoire	
PT 5186	•
PT 7186	•
PT 7188	•
PT 8203	•
PT 8251	•
PT 8251 COP	•
PT 8253	•
PT 8257	•
PT 8257 WP	•
PT 8301	•
PT 8301 COP	•
PT 8303	•
PT 8331	•
PT 8331 COP	•
PT 8333	•
PT 8333 HW	•
PT 8337	•
PT 8337 HW	•
PT 8337 WP	•
PT 8401	•
PT 8403	•
PT 8403 HW	•
PT 8407	•
PT 8407 HW	•
PT 8503	•
PT 8503 HW	•
PT 8507	•
PT 8507 HW	•
PT 8803	•
PT 8803 HW	•
PT 8807	•
PT 8807 HW	•
PW 5082	•
PW 5105 Vario	•
PW 6080	•
PW 6088	•
PW 6107	•
PW 6137	•
PW 5136	•
PW 6163	•
PW 6167	•
PW 6207	•
PW 6241	•
PW 6243	•
PW 6321	•
PW 6323	•

## XKM RS 232

Module de communication

avec interface de série RS 232 pour la communication des machines de laverie.



Code EAN: 4002514610283 / Numéro de matériel: 07467040 /

Ancien Numéro de matériel: 50501001D

PWT 6089

### Catégorie de produit

Monnayeur

Système de dosage

Traçabilité/données de fonctionnement/communication

Accessoires pour le monnayeur

Autres accessoires

### Caractéristiques produit

Raccordement électrique

•

•

•

•

•

•

OHNE

### Dimensions et poids

Dimension extérieure, hauteur nette en mm

50

Dimension extérieure, largeur nette en mm

220

Dimension extérieure, profondeur nette en mm

180

Dimension extérieure, hauteur brute en mm

58

Dimension extérieure, largeur brute en mm

225

Dimension extérieure, profondeur brute en mm

185

Poids net [kg]

0,15

Poids brut en kg

0,35

### Normes, labels et marquages

CE

•