

UG 6008

Socle fermé

pour chargement et déchargement ergonomiques du lave-linge et du sèche-linge.



- Convient à PW 5082, PW 6080, Mopstar 80
- Convient à PT 5186, PT 7186
- Hauteur 33,6, Largeur 69,2, Profondeur 68,6 cm

Code EAN: 4002514759364 / Numéro de matériel: 07689330 / Ancien Numéro de matériel: 59600801D

Famille produit	
Lave-linge	•
Famille produit/accessoire	
PT 5186	•
PT 7188	•
PW 5082	•
PW 5084 MOPSTAR 80	•
PW 5104 MOPSTAR 100	•
PW 6080	•
PW 6088	•
Catégorie de produit	
Base/socle	•
Caractéristiques produit	
Matériau	Inox, Tôle d'acier galv., pulvérisée
Couleur	Inox
Dimensions et poids	
Dimension extérieure, hauteur nette en mm	336
Dimension extérieure, largeur nette en mm	692
Dimension extérieure, profondeur nette en mm	686
Dimension extérieure, hauteur brute en mm	350
Dimension extérieure, largeur brute en mm	700
Dimension extérieure, profondeur brute en mm	700
Poids net [kg]	18,30
Poids brut en kg	22,60