

UG 5010

Socle fermé

pour chargement et déchargement ergonomiques du lave-linge et du sèche-linge.



- Convient à PW 5105, Mopstar 130
- Hauteur 33,6, Largeur 78,3, Profondeur 69,2 cm

Code EAN: 4002514984933 / Numéro de matériel: 09038870 /  
Ancien Numéro de matériel: 59501001D

<b>Famille produit</b>	
Lave-linge	•
<b>Famille produit/accessoire</b>	
PW 5104 MOPSTAR 100	•
PW 5105 Vario	•
<b>Catégorie de produit</b>	
Base/socle	•
<b>Caractéristiques produit</b>	
Raccordement électrique	OHNE
Matériau	Tôle d'acier galv., pulvérisée
Couleur	Octobleu
<b>Dimensions et poids</b>	
Dimension extérieure, hauteur nette en mm	336
Dimension extérieure, largeur nette en mm	783
Dimension extérieure, profondeur nette en mm	692
Dimension extérieure, hauteur brute en mm	342
Dimension extérieure, largeur brute en mm	811
Dimension extérieure, profondeur brute en mm	702
Poids net [kg]	21,10
Poids brut en kg	24,40