

U 508

Panier

pour la prise en charge optimale des tasses.



- Avec (Wert)4 rangées pour les tasses d'un diamètre de 10 cm max

Code EAN: 4002515249987 / Numéro de matériel: 09508650 / Ancien Numéro de matériel: 67650801D

| Familie produit | |
|---------------------------------------|---|
| Lave-vaisselle à eau renouvelée | • |
| Lave-vaisselle à surchauffeur | • |
| Lave-vaisselle à surchauffeur à capot | • |
| Accessoires | |
| G 8066 | • |
| PG 8041 | • |
| PG 8043 | • |
| PG 8045 | • |
| PG 8055 | • |
| PG 8055 U | • |
| PG 8056 | • |
| PG 8056 U | • |
| PG 8057 TD | • |
| PG 8057 TD U | • |
| PG 8058 | • |
| PG 8058 U | • |
| PG 8059 | • |
| PG 8059 U | • |
| PG 8060 | • |
| PG 8061 | • |
| PG 8061 U | • |
| PG 8165 | • |
| PG 8166 | • |
| PG 8169 | • |
| PG 8172 | • |
| PG 8172 Eco | • |
| PTD 901 | • |
| PG 8096 | • |
| PG 8096 U | • |
| PG 8099 | • |
| PG 8099 U | • |
| PFD 400 | • |
| PFD 400 U | • |
| PFD 401 | • |
| PFD 401 U | • |
| PFD 402 | • |
| PFD 402 U | • |
| PFD 404 | • |
| PFD 404 U | • |
| PFD 405 | • |
| PFD 405 U | • |
| PFD 407 | • |
| PFD 407 U | • |
| PFD 408 U | • |
| PTD 702 | • |
| PTD 703 | • |
| PTD 704 | • |
| Catégorie de produit | |
| Panier pour tasses | • |

U 508
Panier
pour la prise en charge optimale des tasses.



Code EAN: 4002515249987 / Numéro de matériel: 09508650 /
Ancien Numéro de matériel: 67650801D

| Caractéristiques produit | |
|--|-----------------------------|
| Matériau | Câble, rilsanisé, Plastique |
| Couleur | Bleu, Blanc |
| Nombre de rangées | 4 |
| Capacité | |
| Tasses [nombre] | 20 |
| Dimensions et poids | |
| Dimension extérieure, hauteur nette en mm | 104 |
| Dimension extérieure, largeur nette en mm | 500 |
| Dimension extérieure, profondeur nette en mm | 500 |
| Dimension extérieure, hauteur brute en mm | 260 |
| Dimension extérieure, largeur brute en mm | 520 |
| Dimension extérieure, profondeur brute en mm | 530 |
| Poids net en kg | 2,00 |
| Poids brut en kg | 2,50 |