

E 810

Complément

pour une prise en charge optimale des soucoupes ou assiettes à dessert.



- Convient au panier supérieur U 891
- Pour 33 soucoupes ou 17 assiettes à dessert

Code EAN: 4002515276389 / Numéro de matériel: 09549010 /
Ancien Numéro de matériel: 67581001D

| | |
|--|----------------|
| Famille produit | |
| Lave-vaisselle à eau renouvelée | • |
| Accessoires | |
| PG 8041 | • |
| PG 8043 | • |
| PG 8045 | • |
| PG 8055 | • |
| PG 8055 U | • |
| PG 8056 | • |
| PG 8056 U | • |
| PG 8057 TD | • |
| PG 8057 TD U | • |
| PG 8058 | • |
| PG 8058 U | • |
| PG 8059 | • |
| PG 8059 U | • |
| PG 8060 | • |
| PG 8061 | • |
| PG 8061 U | • |
| PG 8096 | • |
| PG 8096 U | • |
| PG 8099 | • |
| PG 8099 U | • |
| PFD 400 | • |
| PFD 400 U | • |
| PFD 401 | • |
| PFD 401 U | • |
| PFD 402 | • |
| PFD 402 U | • |
| PFD 404 | • |
| PFD 404 U | • |
| PFD 405 | • |
| PFD 405 U | • |
| PFD 407 | • |
| PFD 407 U | • |
| PFD 408 U | • |
| Catégorie de produit | |
| Complément pour sous-tasses | • |
| Caractéristiques produit | |
| Matériau | Câble, rilsané |
| Couleur | Blanc |
| Capacité | |
| Sous-tasses [nombre] | 33 |
| Assiettes à dessert [nombre] | 17 |
| Raccordement électr. standard | |
| Nombre de phases | 0 |
| Tension en V | 0-0 |
| Fréquence en Hz | 0-0 |
| Puissance totale de raccordement en kW | 0,00-0,00 |
| Protection par fusible en A | 0-0 |

E 810

Complément

pour une prise en charge optimale des soucoupes ou assiettes à dessert.



Code EAN: 4002515276389 / Numéro de matériel: 09549010 /
Ancien Numéro de matériel: 67581001D

| Dimensions et poids | |
|--|------|
| Dimension extérieure, hauteur nette en mm | 143 |
| Dimension extérieure, largeur nette en mm | 230 |
| Dimension extérieure, profondeur nette en mm | 467 |
| Dimension extérieure, hauteur brute en mm | 190 |
| Dimension extérieure, largeur brute en mm | 195 |
| Dimension extérieure, profondeur brute en mm | 430 |
| Poids net en kg | 0,29 |
| Poids brut en kg | 0,49 |