

## APH 110 Net500

### Convertisseur réseau Segosoft

pour connecter des appareils avec interface série à un réseau.



- Conversion données de série (RS 232) en données réseau (TCP/IP)
- Séparation galv. toutes connexions avec protec. contre surtension
- Capacité Power over Ethernet (PoE)
- À utiliser avec Segosoft Miele Edition
- Contenu de la livraison : bloc d'alimentation (1,4 m)

Code EAN: 4002515388464 / Numéro de matériel: 09687440 / Ancien Numéro de matériel: 68815902D

Famille produit	
Laveurs-désinfecteurs, laboratoire	•
Laveurs-désinfecteurs grande cuve, laboratoire	•
Laveurs-désinfecteurs	•
Laveurs-désinfecteurs, médical	•
Laveurs-désinfecteurs grande cuve, médical	•
Stérilisateurs compacts	•
Accessoires	
G 7823	•
G 7824	•
G 7825	•
G 7826	•
G 7831	•
PS 1201 B	•
PS 1201 B EXCELLENCE	•
PS 1202 B	•
PWD 8541	•
PWD 8545	•
PWD 8546	•
PWD 8549	•
PWD 8531	•
PWD 8532	•
PLW 6011	•
PLW 6111	•
PWD 6121	•
PWD 6122	•
Catégorie de produit	
Traçabilité/données de fonctionnement/communication	•
Caractéristiques produit	
Couleur	Bleu
Domaine d'application	
Traitement des pipettes/flacons	•
Traitement de la verrerie de laboratoire	•
Traitement des lames	•
Traitement des butyromètres	•
Traitement des bouteilles de perfusion/pharmacie	•
Traitement des instruments d'anesthésie	•
Traitement des instruments MIC	•
Traitement des instruments d'ophtalmologie	•
Traitement des instruments de robotique	•
Traitement des instruments gynécologiques	•
Traitement des instruments ORL	•
Traitement des instruments dentaires	•
Traitement des sabots de bloc OP	•
Traitement des cuvettes	•
Traitement des haricots	•
Traitement des biberons	•
Traitement des instruments chirurgicaux	•
Traitement des instruments avec lumen	•
Traitement des instruments chirurgicaux orthopédiques	•

APH 110 Net500

Convertisseur réseau Segosoft

pour connecter des appareils avec interface série à un réseau.



Code EAN: 4002515388464 / Numéro de matériel: 09687440 /

Ancien Numéro de matériel: 68815902D

Traitement des clous intramédullaires/alésors	•
Traitement des plaques/plateaux	•
Traitement des compléments à mailles	•
Traitement des éprouvettes graduées	•
Traitement des contenants, par ex. contenant de la chaux	•
Traitement de divers ustensiles	•
<b>Raccordement électr. standard</b>	
Nombre de phases	1
Conducteur neutre	N
AC/DC	AC
Tension en V	100
Fréquence en Hz	50-60
Puissance totale de raccordement en kW	0,00
Protection par fusible en A	0
<b>Dimensions et poids</b>	
Dimension extérieure, hauteur nette en mm	90
Dimension extérieure, largeur nette en mm	109
Dimension extérieure, profondeur nette en mm	31
Dimension extérieure, hauteur brute en mm	50
Dimension extérieure, largeur brute en mm	155
Dimension extérieure, profondeur brute en mm	235
Poids net en kg	0,32
Poids brut en kg	0,46
<b>Normes, labels et marquages</b>	
CE	•