

PG 8060 [OFFSHORE]

Lave-vaisselle professionnel posable à eau renouvelée pour les applications en mer, comme les plateformes flottantes.



- Performance de nettoyage max.* : 152 assiettes/h
- Des résultats optimaux grâce au lave-vaisselle à eau renouvelée
- Racc. électrique spécial pour conditions locales particulières
- Résultats ultra-hygiéniques – Température de rinçage final de 85 °C
- Nettoyage flexible de 2 paniers en fil métallique par charge

* Les valeurs indiquées peuvent varier selon les conditions sur site (température d'arrivée d'eau / branchement électrique).

Code EAN: 4002515524923 / Numéro de matériel: 09977620 / Ancien Numéro de matériel: 61806001N

Design et modèle	
Construction	Lave-vaisselle posable, chargement frontal
Gamme	Professionnel
Système de lavage	Lave-vaisselle à eau renouvelée à chargement frontal
Nombre de niveaux de lavage	2
Façade	Inox
Couvercle	Inox
Parois latérales	Inox
Application	
Convient aux installations offshore et à la marine	•
Performances	
Pompe de circulation, Qmax en l/min.	390
Durée minimale de programme en min.	13
Température de rinçage maximale en °C	85
Performance de nettoyage assiettes/h	152
Performance de nettoyage paniers/h	8
Durée de vie en cycles de lavage	15000
Commande	
Type de commande	TouchControl
Sélection du programme	Touch on Metal
Départ différé max. en h	24
Affichage du temps restant	•
Affichage de déroulement de programme	•
Langues d'affichage paramétrables	•
Utilisation toutes langues	•
Raccordement électr. standard	
Raccordement électrique	3 AC 440V 60HZ
Puissance de chauffe en kW	9,00
Puissance totale de raccordement en kW	9,00
Protection par fusible en A	16
Longueur du câble d'alimentation électrique en m	1,70
Variante de tension possible 1	
Raccordement électrique	AC 220V 60HZ
Puissance de chauffe en kW	0,00
Puissance totale de raccordement en kW	0,40
Protection par fusible en A	4
Raccordement à l'eau/vidange	
Eau froide [nombre]	1
Eau chaude [nombre]	1
Pression d'écoulement requise en bar	1,00-10,00
Pompe de vidange [DN]	22
Hauteur de refoulement maximale de la pompe de vidange en cm	100
Adoucisseur d'eau intégré	•
Dureté maximale de l'eau en mmol/l	10,70
Système anti-fuites	Système Aquasécurité
Consommation d'eau par rinçage en l	8,00

PG 8060 [OFFSHORE]

Lave-vaisselle professionnel posable à eau renouvelée pour les applications en mer, comme les plateformes flottantes.



Code EAN: 4002515524923 / Numéro de matériel: 09977620 / Ancien Numéro de matériel: 61806001N

Dimensions et poids	
Dimensions extérieures, hauteur en mm	820
Dimensions extérieures avec couvercle, hauteur en mm	835
Dimensions extérieures, largeur en mm	600
Dimensions extérieures, profondeur en mm	600
Dimension extérieure, hauteur brute en mm	950
Dimension extérieure, largeur brute en mm	670
Dimension extérieure, profondeur brute en mm	690
Cuve utile, hauteur en mm	520
Cuve utile, largeur en mm	530
Cuve utile, profondeur du panier supérieur en mm	474
Cuve utile, profondeur du panier inférieur en mm	505
Hauteur de chargement au-dessus du sol en mm	216
Poids net [kg]	72
Poids brut en kg	84
Charge au sol maximale en N/m ²	1200
Valeurs d'émissions	
Niveau de pression acoustique d'émission au poste de travail (LpA)	45 dB(A) re 20 µPa
Niveau de puissance acoustique (LwA)	57,0
Diffusion de chaleur dans la pièce en Mj/h	1,08
Programmes	
Universel	•
Court	•
Froid/Prélavage	•
Verres	•
Couverts	•
Intensif	•
Régénération	•
Vidange	•
Aménagement des paniers	
1 x panier supérieur O 891 pour les tasses	•
1 x panier inférieur U 890 pour les plats	•
1 x complément E 810 pour les assiettes à dessert	•
2 x complément E 816 pour les assiettes	•
2 x complément E 165 pour les couverts	•
Panier supérieur réglable en hauteur	•
Équipement	
Séchage	Assistance au séchage AutoOpen
1 doseur combiné/porte pour détergents en poudre et produit de rinçage	•
Cuve en inox de haute qualité	•
Réservoir de sel dans la porte	•
AutoClose	•
Perfect GlassCare	•
Condenseur de vapeur brumisateur	•
Temps de maintien en température réglable	•
Température de rinçage modifiable	•
Durée de rinçage modifiable	•
Interface optique	•

PG 8060 [OFFSHORE]

Lave-vaisselle professionnel posable à eau renouvelée
pour les applications en mer, comme les plateformes flottantes.



Code EAN: 4002515524923 / Numéro de matériel: 09977620 /
Ancien Numéro de matériel: 61806001N

Large gamme d'accessoires (option)

•

Possibilités de raccordement

Module de dosage externe pour détergents liquides

•

Module de dosage externe pour produit de rinçage

•

Normes, labels et marquages

CE

•

Conforme à la directive machines selon 2006/42/CE

•

CEM

•

Protection radio

•

VDE

•

DIN 10512

•

EN 1717

•