

PUR 98 W

Hotte murale

avec des touches à effleurement EasySwitch pratiques et un éclairage LED



- Niveau de puissance – 650 m³/h
650 m³/h au niveau intensif
- Filtrage efficace : filtre à graisse métallique inox à 10 couches
- Facilité de nettoyage : Miele CleanCover
- Pour chaque situation de logement : aspiration et recyclage



Code EAN: 4002515709351 / Numéro de matériel: 10396320 /

Ancien Numéro de matériel: 28419854F

Modèle	
Hotte aspirante murale	•
Couleur de l'appareil	Inox
Modes de cuisson	
Type d'évacuation d'air	Convertible
Kit de recyclage en option	DUW 20
Filtre à charbon actif en option	DKF 12-P
Design	
Couleur RAL disponible en fabrication spéciale	•
Confort d'utilisation	
Commande électronique	•
Niveaux de puissance (nombre sans niveau Booster)	3
Niveaux Booster	1
Désactivation programmable du niveau Booster	•
Efficacité et durabilité	
Consommation d'énergie annuelle en kWh/an	49,7
Classe d'efficacité énergétique (A+++ – D)	A
Consommation d'énergie annuelle en kWh/an	49,7
Classe d'efficacité de la dynamique des fluides	A
Classe d'efficacité lumineuse	A
Classe pour le degré de saturation des graisses	A
Confort d'entretien	
Intérieur de hotte CleanCover facile à nettoyer	•
Système de filtration	
Nombre de filtres à graisses inox lavables au lave-vaisselle (10 couches)	3
Éclairage	
LED	•
Nombre x Watt	3 x 3 W
Puissance d'éclairage en Lx	450 lx
Température de couleur en K	3000 Kelvin
Ventilateur	
Ventilateur à double entrée	•
Moteur à courant alternatif (moteur AC)	•
Évacuation d'air	
Puissance de ventilation Niveau 1 (m ³ /h) selon EN 61591	265
Puissance de ventilation Niveau 2 (m ³ /h) selon EN 61591	320
Puissance de ventilation Niveau 3 (m ³ /h) selon EN 61591	395
Puissance de ventilation niveau Booster (m ³ /h)	650
Puissance acoustique Niveau 1 (dB(A) re1pW) selon EN 60704-3	47,0
Puissance acoustique Niveau 2 (dB(A) re1pW) selon EN 60704-3	52,0
Puissance acoustique Niveau 3 (dB(A) re1pW) selon EN 60704-3	56,0
Puissance acoustique au niveau Booster (dB(A) re 1 pW) selon EN 60704-3	67,0
Pression acoustique Niveau 1 (dB(A) re20µPa)	32,0

PUR 98 W
Hotte murale
avec des touches à effleurement EasySwitch pratiques et un éclairage LED



Code EAN: 4002515709351 / Numéro de matériel: 10396320 /
Ancien Numéro de matériel: 28419854F

Pression acoustique Niveau 2 (dB(A) re20μPa) selon EN 60704-2-13	37,0
--	------

Pression acoustique Niveau 3 (dB(A) re20μPa) selon EN 60704-2-13	41,0
--	------

Pression acoustique au niveau Booster (dB(A) re 20 μPa) selon EN 60704-2-13	52,0
---	------

Air recyclé

Puissance de ventilation Niveau 1 (m³/h) selon EN 61591	190
---	-----

Puissance de ventilation Niveau 2 (m³/h) selon EN 61591	270
---	-----

Puissance de ventilation Niveau 3 (m³/h) selon EN 61591	330
---	-----

Puissance de ventilation au niveau booster (m³/h) selon la norme EN 61591	460
---	-----

Puissance acoustique Niveau 1 (dB(A) re1pW) selon EN 60704-3	54,0
--	------

Puissance acoustique Niveau 2 (dB(A) re1pW) selon EN 60704-3	60,0
--	------

Puissance acoustique Niveau 3 (dB(A) re1pW) selon EN 60704-3	64,0
--	------

Puissance acoustique au niveau Booster (dB(A) re 1 pW) selon EN 60704-3	71,0
---	------

Pression acoustique Niveau 1 (dB(A) re20μPa) selon EN 60704-2-13	39,0
--	------

Pression acoustique Niveau 2 (dB(A) re20μPa) selon EN 60704-2-13	45,0
--	------

Pression acoustique Niveau 3 (dB(A) re20μPa) selon EN 60704-2-13	48,0
--	------

Pression acoustique au niveau Booster (dB(A) re 20 μPa) selon EN 60704-2-13	56,0
---	------

Sécurité

Sécurité Oubli	•
----------------	---

Caractéristiques techniques

Hauteur totale de hotte à évacuation ou externe en mm	685–1005
---	----------

Hauteur totale de hotte à recyclage ou externe en mm	815–1135
--	----------

Hauteur totale de hotte à évacuation d'air ou externe min. en mm	685
--	-----

Largeur du fût en mm	898
----------------------	-----

Hauteur totale de hotte à évacuation d'air ou externe max. en mm	1005
--	------

Hauteur du fût en mm	62
----------------------	----

Hauteur totale de hotte à recyclage min. en mm	815
--	-----

Profondeur du fût en mm	500
-------------------------	-----

Hauteur totale de hotte à recyclage max. en mm	1135
--	------

Distance min. en mm au-dessus des tables de cuisson électriques	450
---	-----

Distance min. au-dessus des tables de cuisson gaz (puissance totale max. 12,6 kW, brûleur ≤ 4,5 kW) en mm	650
---	-----

Poids net en kg	25,0
-----------------	------

Longueur du câble d'alimentation électrique en m	1,5
--	-----

Prise de terre	•
----------------	---

Puissance totale de raccordement en kW	0,22
--	------

Tension en V	230
--------------	-----

PUR 98 W

Hotte murale

avec des touches à effleurement EasySwitch pratiques et un éclairage LED



Code EAN: 4002515709351 / Numéro de matériel: 10396320 /

Ancien Numéro de matériel: 28419854F

Protection par fusible en A	10
Nombre de phases	1
Fréquence en Hz	50

Instructions de montage

Raccord d'évacuation d'air supérieur	•
Raccordement d'évacuation d'air supérieur et arrière	•
Diamètre du raccord d'évacuation d'air en mm	150
Cheminée télescopique	•

Accessoires fournis

Clapet anti-retour	•
--------------------	---


Accessoires disponibles en option

Filtre à charbon actif régénérable	DKF 12-R
------------------------------------	----------

PUR 98 W

Hotte murale

avec des touches à effleurement EasySwitch pratiques et un éclairage LED



PUR92W Living, PUR98W, DA419-6, DA419-7 (Installation drawing)