

A 208

Chariot

pour la prise en charge optimale de 8 compléments à mailles.



- Grande capacité : traitement de 8 compléments à mailles DIN
- 4 autres possibilités de raccordement pour instruments à cavité
- Si besoin, le niveau amovible augmente la hauteur de chargement

Code EAN: 4002515809242 / Numéro de matériel: 10616030 / Ancien Numéro de matériel: 69620800D

|  |                 |
|--|-----------------|
| <b>Famille produit</b>                           |                 |
| Laveurs-désinfecteurs, médical                   | •               |
| <b>Accessoires</b>                               |                 |
| PG 8582  | •               |
| PG 8582 CD                                       | •               |
| PG 8592  | •               |
| <b>Catégorie de produit</b>                      |                 |
| Chariot de chargement pour compléments à mailles | •               |
| <b>Caractéristiques produit</b>                  |                 |
| Matériau   | Inox, Plastique |
| Couleur  | Inox, Noir      |
| <b>Domaine d'application</b>                     |                 |
| Traitement des compléments à mailles             | •               |
| <b>Capacité</b>                                  |                 |
| Complément à mailles DIN [nombre]                | 8               |
| Instruments avec lumen [nombre]                  | 4               |
| <b>Raccordement électr. standard</b>             |                 |
| Nombre de phases                                 | 0               |
| Tension en V                                     | 0-0             |
| Fréquence en Hz                                  | 0-0             |
| Puissance totale de raccordement en kW           | 0,00-0,00       |
| Protection par fusible en A                      | 0-0             |
| <b>Dimensions et poids</b>                       |                 |
| Dimension extérieure, hauteur nette en mm        | 397             |
| Dimension extérieure, largeur nette en mm        | 529             |
| Dimension extérieure, profondeur nette en mm     | 546             |
| Dimension extérieure, hauteur brute en mm        | 270             |
| Dimension extérieure, largeur brute en mm        | 525             |
| Dimension extérieure, profondeur brute en mm     | 540             |
| Poids net en kg                                  | 4,40            |
| Poids brut en kg                                 | 6,40            |