

ProCare Shine 40 GC - 10 l

Produit de rinçage, 10 l

avec Écolabel européen, pour le rinçage de vaisselle, couverts et verres.



- Primé par l'Écolabel européen
- Contient des tensioactifs biodégradables et de l'acide citrique
- Pour un résultat de rinçage optimal, effet réducteur de mousse
- Pour l'utilisation dans les lave-vaisselle professionnels
- Concentré liquide, recomm. de dosage : 0,02–0,04 % (0,2–0,4 ml/l)

Code EAN: 4002515946954 / Numéro de matériel: 10714990 /

Ancien Numéro de matériel: 61915801EU1

Famille produit	
Lave-vaisselle à eau renouvelée	•
Lave-vaisselle ProfiLine	•
Lave-vaisselle à surchauffeur	•
Lave-vaisselle à surchauffeur à capot	•
Recommandation de dosage	
Recommandation de dosage par cycle de rinçage	0,2-0,4 ml/l (0,02-0,04 %)
Recommandation de dosage (par cycle de rinçage)	0,2-0,4 ml/l (0,02-0,04 %)
Grande ouverture pour la lance de dosage	•
Valeur de pH à 20 °C	2,1
Plage d'eau recommandée en mmol/l	0-0,53
Caractéristiques produit	
Type de produit	Produit de rinçage
Formation d'agrégats	Concentré liquide
Composants	Séquestrants (sans phosphate), Tensio-actifs, Acide citrique
Principaux domaines util.	
Hôtels et pensions	•
Restaurants, bars et traiteurs	•
Spa, remise en forme et sport	•
Maisons de retraite et établissements de soin	•
Écoles et crèches	•
Entreprises artisanales	•
Agences et bureaux	•
Cabinets médicaux et cliniques	•
Caractéristiques produit	
Type de produit	Produit de rinçage
Formation d'agrégats	Concentré liquide
Composants	Séquestrants (sans phosphate), Tensio-actifs, Acide citrique
Convient pour le verre	•
Convient pour les couverts	•
Convient pour le plastique	•
Convient pour l'inox	•
Convient pour la porcelaine/céramique	•
Convient pour l'aluminium	•
Convient pour l'argent	•
Protège les décors	•
empêche les dépôts calcaires et protège la charge	•
Améliore et raccourcit la durée du séchage	•
Neutre pour les eaux usées	•
Anti-mousse	•
Dimensions et poids	
Dimension extérieure, profondeur brute en mm	230,00

ProCare Shine 40 GC - 10 l

Produit de rinçage, 10 l

avec Écolabel européen, pour le rinçage de vaisselle, couverts et verres.



Code EAN: 4002515946954 / Numéro de matériel: 10714990 /

Ancien Numéro de matériel: 61915801EU1

Dimensions et poids	
Dimension extérieure, hauteur nette en mm	315
Dimension extérieure, largeur nette en mm	190
Dimension extérieure, profondeur nette en mm	230
Dimension extérieure, hauteur brute en mm	320
Dimension extérieure, largeur brute en mm	190
Dimension extérieure, profondeur brute en mm	230
Poids brut en kg	10
Capacité en ml	10000
Conformités, contrôles et indicateurs	
Conforme aux normes SGH/CLP	•
Écolabel européen	•
Numéros de contrôle	
Écolabel européen : DE/038/066	•