

DA 6698 D Puristic Version 6000

Hotte pour îlot

éclairage LED économie d'énergie, touches sensibles et confort d'utilisation



- Design uniforme – en harmonie avec les appareils encastrables
- Confort d'utilisation unique – Con@ctivity
- Niveau de puissance – 730 m<sup>3</sup>/h  
730 m<sup>3</sup>/h au niveau intensif
- Économe en énergie et silencieux – Moteur ECO ultra performant
- Agréablement silencieux – Pack Silence Miele



Code EAN: 4002515936948 / Numéro de matériel: 10750450 /  
Ancien Numéro de matériel: 28669835D

<b>Modèle</b>	
Hotte îlot	•
<b>Modèle et design</b>	
Coloris	Blanc brillant
<b>Modes de cuisson</b>	
Type d'évacuation d'air	Convertible
Kit de recyclage en option	DUI 32
Filtre à charbon actif en option	DKF 12-P
<b>Confort d'utilisation</b>	
Mise en réseau avec Miele@home	•
Fonction automatique Con@ctivity	•
Commande électronique	•
Niveaux de puissance (nombre sans niveau Booster)	3
commande tactile	•
Application Miele@mobile	•
Durée arrêt différé 5/15 min.	•
Niveaux Booster	1
Désactivation programmable du niveau Booster	•
Indicateur de saturation du filtre à graisses	•
Affichage de la saturation du filtre à graisses	•
Affichage de la saturation du filtre à charbon actif	•
Pack Silence	•
Intérieur de hotte CleanCover facile à nettoyer	•
<b>Efficacité et durabilité</b>	
Consommation d'énergie annuelle en kWh/an	32,1
Classe d'efficacité énergétique (A+++ – D)	A++
Moteur ECO	•
Système Gestion de puissance	•
Consommation d'énergie annuelle en kWh/an	32,1
Classe d'efficacité de la dynamique des fluides	A
Classe d'efficacité lumineuse	A
Classe pour le degré de saturation des graisses	A
<b>Système de filtration</b>	
Nombre de filtres à graisses inox lavables au lave-vaisselle (10 couches)	3
<b>Éclairage</b>	
LED	•
Nombre x Watt	4 x 3 W
Puissance d'éclairage en Lx	820 lx
Température de couleur en K	3500 Kelvin
Variateur de luminosité	•
<b>Ventilateur</b>	
Ventilateur à double entrée	•
Moteur à courant continu (moteur DC)	•
<b>Évacuation d'air</b>	
Puissance de ventilation Niveau 1 (m <sup>3</sup> /h) selon EN 61591	200
Puissance de ventilation Niveau 2 (m <sup>3</sup> /h) selon EN 61591	320
Puissance de ventilation Niveau 3 (m <sup>3</sup> /h) selon EN 61591	450
Puissance de ventilation niveau Booster (m <sup>3</sup> /h)	730

DA 6698 D Puristic Version 6000

Hotte pour îlot

éclairage LED économie d'énergie, touches sensibles et confort d'utilisation



Code EAN: 4002515936948 / Numéro de matériel: 10750450 /  
Ancien Numéro de matériel: 28669835D

Puissance acoustique Niveau 1 (dB(A) re1pW) selon EN 60704-3	35,0
Puissance acoustique Niveau 2 (dB(A) re1pW) selon EN 60704-3	44,0
Puissance acoustique Niveau 3 (dB(A) re1pW) selon EN 60704-3	53,0
Puissance acoustique au niveau Booster (dB(A) re 1 pW) selon EN 60704-3	65,0
Pression acoustique Niveau 1 (dB(A) re20µPa)	20,0
Pression acoustique Niveau 2 (dB(A) re20µPa) selon EN 60704-2-13	29,0
Pression acoustique Niveau 3 (dB(A) re20µPa) selon EN 60704-2-13	38,0
Pression acoustique au niveau Booster (dB(A) re 20 µPa) selon EN 60704-2-13	50,0
<b>Air recyclé</b>	
Puissance de ventilation Niveau 1 (m³/h) selon EN 61591	115
Puissance de ventilation Niveau 2 (m³/h) selon EN 61591	210
Puissance de ventilation Niveau Booster (m³/h) selon EN 61591	480
Puissance de ventilation Niveau 3 (m³/h) selon EN 61591	330
Puissance acoustique Niveau 1 (dB(A) re1pW) selon EN 60704-3	45,0
Puissance acoustique Niveau intensif (dB(A) re1pW) selon EN 60704-3	73,0
Puissance acoustique Niveau 2 (dB(A) re1pW) selon EN 60704-3	55,0
Puissance acoustique Niveau 3 (dB(A) re1pW) selon EN 60704-3	64,0
Pression acoustique Niveau 1 (dB(A) re20µPa) selon EN 60704-2-13	30,0
Pression acoustique Niveau 2 (dB(A) re20µPa) selon EN 60704-2-13	40,0
Pression acoustique Niveau 3 (dB(A) re20µPa) selon EN 60704-2-13	49,0
Pression sonore Niveau intensif (dB(A) re20µPa) selon EN 60704-2-13	58,0
<b>Sécurité</b>	
Sécurité Oubli	•
Verre securit	•
<b>Caractéristiques techniques</b>	
Hauteur totale de hotte à évacuation d'air ou externe min. en mm	705
Largeur du fût en mm	898
Hauteur totale de hotte à évacuation d'air ou externe max. en mm	1005
Hauteur du fût en mm	85
Hauteur totale de hotte à recyclage min. en mm	765
Profondeur du fût en mm	598
Hauteur totale de hotte à recyclage max. en mm	1075
Distance min. en mm au-dessus des tables de cuisson électriques	450
Poids net en kg	35,0
Raccordement fixe	•

DA 6698 D Puristic Version 6000

Hotte pour îlot

éclairage LED économie d'énergie, touches sensibles et confort d'utilisation



Code EAN: 4002515936948 / Numéro de matériel: 10750450 /

Ancien Numéro de matériel: 28669835D

Distance min. au-dessus des tables de cuisson gaz 650  
(puissance totale max. 12,6 kW, brûleur  $\leq$  4,5 kW) en mm

Puissance totale de raccordement en kW 0,11

Tension en V 230

Protection par fusible en A 10

Nombre de phases 1

Fréquence en Hz 50

#### Instructions de montage

Raccord d'évacuation d'air supérieur •

Diamètre du raccord d'évacuation d'air en mm 150

Cheminée télescopique •

Association avec table de cuisson Miele compatible Wi-Fi recommandable

#### Accessoires fournis

Clapet anti-retour •

#### Accessoires disponibles en option


Filtre à charbon actif Nein

Filtre à charbon actif régénérable DKF 12-R

DA 6698 D Puristic Version 6000

Hotte pour îlot

éclairage LED économie d'énergie, touches sensibles et confort d'utilisation



DA 6698 D, CLST (Installation drawing)