

DA 2628

Hotte totalement intégrable  
éclairage LED économie d'énergie, touches sensibles et confort d'utilisation



- Cuisine individuelle : intégration totale dans 1180 mm 1180 mm de largeur
- Confort d'utilisation unique – Con@ctivity
- Niveau de puissance – 640 m<sup>3</sup>/h 640 m<sup>3</sup>/h au niveau intensif
- Économe en énergie et silencieux – Moteur ECO ultra performant
- Élégant et efficace – Panneau d'aspiration périphérique



Code EAN: 4002516019411 / Numéro de matériel: 10861650 /  
Ancien Numéro de matériel: 28262835F

<b>Modèle</b>	
Hotte totalement intégrable	•
Couleur de l'appareil	Blanc brillant
<b>Modes de cuisson</b>	
Type d'évacuation d'air	Évacuation d'air
<b>Design</b>	
Panneaux d'aspiration périphérique	•
<b>Confort d'utilisation</b>	
Mise en réseau avec Miele@home	•
Fonction automatique Con@ctivity	•
Commande électronique	•
Niveaux de puissance (nombre sans niveau Booster)	3
Application Miele@mobile	•
Niveaux Booster	1
Désactivation programmable du niveau Booster	•
Durée arrêt différé 5/15 min.	•
Indicateur de saturation du filtre à graisses	•
Affichage de la saturation du filtre à graisses	•
<b>Efficacité et durabilité</b>	
Consommation d'énergie annuelle en kWh/an	26,8
Classe d'efficacité énergétique (A+++ – D)	A+
Moteur ECO	•
Système Gestion de puissance	•
Consommation d'énergie annuelle en kWh/an	26,8
Classe d'efficacité de la dynamique des fluides	A
Classe d'efficacité lumineuse	A
Classe pour le degré de saturation des graisses	A
<b>Confort d'entretien</b>	
Intérieur de hotte CleanCover facile à nettoyer	•
<b>Système de filtration</b>	
Nombre de filtres à graisses inox lavables au lave-vaisselle (10 couches)	4
<b>Éclairage</b>	
LED	•
Nombre x Watt	3 x 4,5 W
Puissance d'éclairage en Lx	700 lx
Température de couleur en K	3500 Kelvin
Variateur de luminosité	•
<b>Ventilateur</b>	
Ventilateur à double entrée	•
Moteur à courant continu (moteur DC)	•
<b>Évacuation d'air</b>	
Puissance de ventilation Niveau 1 (m <sup>3</sup> /h) selon EN 61591	200
Puissance de ventilation Niveau 2 (m <sup>3</sup> /h) selon EN 61591	300
Puissance de ventilation Niveau 3 (m <sup>3</sup> /h) selon EN 61591	400
Puissance de ventilation niveau Booster (m <sup>3</sup> /h)	640
Puissance acoustique Niveau 1 (dB(A) re1pW) selon EN 60704-3	36,0

DA 2628

Hotte totalement intégrable

éclairage LED économie d'énergie, touches sensibles et confort d'utilisation



Code EAN: 4002516019411 / Numéro de matériel: 10861650 /

Ancien Numéro de matériel: 28262835F

Puissance acoustique Niveau 2 (dB(A) re1pW) selon EN 60704-3	44,0
Puissance acoustique Niveau 3 (dB(A) re1pW) selon EN 60704-3	51,0
Puissance acoustique au niveau Booster (dB(A) re 1 pW) selon EN 60704-3	62,0
Pression acoustique Niveau 1 (dB(A) re20μPa)	22,0
Pression acoustique Niveau 2 (dB(A) re20μPa) selon EN 60704-2-13	30,0
Pression acoustique Niveau 3 (dB(A) re20μPa) selon EN 60704-2-13	37,0
Pression acoustique au niveau Booster (dB(A) re 20 μPa) selon EN 60704-2-13	48,0
<b>Air recyclé</b>	
Puissance de ventilation Niveau 1 (m <sup>3</sup> /h) selon EN 61591	135
Puissance de ventilation Niveau 2 (m <sup>3</sup> /h) selon EN 61591	220
Puissance de ventilation Niveau 3 (m <sup>3</sup> /h) selon EN 61591	365
Puissance de ventilation au niveau booster (m <sup>3</sup> /h) selon la norme EN 61591	535
Puissance acoustique Niveau 1 (dB(A) re1pW) selon EN 60704-3	47,0
Puissance acoustique Niveau intensif (dB(A) re1pW) selon EN 60704-3	74,0
Puissance acoustique Niveau 2 (dB(A) re1pW) selon EN 60704-3	55,0
Puissance acoustique Niveau 3 (dB(A) re1pW) selon EN 60704-3	62,0
Pression acoustique Niveau 1 (dB(A) re20μPa) selon EN 60704-2-13	32,0
Pression acoustique Niveau 2 (dB(A) re20μPa) selon EN 60704-2-13	41,0
Pression acoustique Niveau 3 (dB(A) re20μPa) selon EN 60704-2-13	48,0
Pression sonore Niveau intensif (dB(A) re20μPa) selon EN 60704-2-13	59,0
<b>Sécurité</b>	
Sécurité Oubli	•
Verre securit	•
<b>Caractéristiques techniques</b>	
Largeur du fût en mm	1180
Hauteur du fût en mm	63
Profondeur du fût en mm	293
Distance min. en mm au-dessus des tables de cuisson électriques	450
Distance min. au-dessus des tables de cuisson gaz (puissance totale max. 12,6 kW, brûleur ≤ 4,5 kW) en mm	650
Poids net en kg	17,0
Longueur du câble d'alimentation électrique en m	1,5
Prise de terre	•
Puissance totale de raccordement en kW	0,09
Tension en V	230
Protection par fusible en A	10

DA 2628

Hotte totalement intégrable

éclairage LED économie d'énergie, touches sensibles et confort d'utilisation



Code EAN: 4002516019411 / Numéro de matériel: 10861650 /  
Ancien Numéro de matériel: 28262835F

Nombre de phases	1
Fréquence en Hz	50

#### Instructions de montage

Raccord d'évacuation d'air supérieur	•
Raccordement d'évacuation d'air supérieur et arrière	•
Diamètre du raccord d'évacuation d'air en mm	150
Association avec table de cuisson Miele compatible Wi-Fi	recommandable

#### Accessoires fournis

Clapet anti-retour	•
--------------------	---