

DA 6698 W Puristic Edition 6000

Hotte murale

éclairage LED économie d'énergie, touches sensibles et confort d'utilisation



- Design uniforme – en harmonie avec les appareils encastrables
- Confort d'utilisation unique – Con@ctivity
- Niveau de puissance – 640 m³/h 640 m³/h au niveau intensif
- Économe en énergie et silencieux – Moteur ECO ultra performant
- Agréablement silencieux – Pack Silence Miele



Code EAN: 4002515986776 / Numéro de matériel: 10861900 / Ancien Numéro de matériel: 28669850F

| | |
|---|-------------|
| Modèle | |
| Hotte aspirante murale | • |
| Modèle et design | |
| Coloris | Inox |
| Modes de cuisson | |
| Type d'évacuation d'air | Convertible |
| Kit de recyclage en option | DUW 20 |
| Filtre à charbon actif en option | DKF 12-P |
| Confort d'utilisation | |
| Mise en réseau avec Miele@home | • |
| Fonction automatique Con@ctivity | • |
| Commande électronique | • |
| Niveaux de puissance (nombre sans niveau Booster) commande tactile | 3 |
| Application Miele@mobile | • |
| Durée arrêt différé 5/15 min. | • |
| Niveaux Booster | 1 |
| Désactivation programmable du niveau Booster | • |
| Indicateur de saturation du filtre à graisses | • |
| Affichage de la saturation du filtre à graisses | • |
| Affichage de la saturation du filtre à charbon actif | • |
| Pack Silence | • |
| Intérieur de hotte CleanCover facile à nettoyer | • |
| Efficacité et durabilité | |
| Consommation d'énergie annuelle en kWh/an | 24,6 |
| Classe d'efficacité énergétique (A+++ – D) | A++ |
| Moteur ECO | • |
| Système Gestion de puissance | • |
| Consommation d'énergie annuelle en kWh/an | 24,6 |
| Classe d'efficacité de la dynamique des fluides | A |
| Classe d'efficacité lumineuse | A |
| Classe pour le degré de saturation des graisses | A |
| Système de filtration | |
| Nombre de filtres à graisses inox lavables au lave-vaisselle (10 couches) | 3 |
| Éclairage | |
| LED | • |
| Nombre x Watt | 3 x 3 W |
| Puissance d'éclairage en Lx | 670 lx |
| Température de couleur en K | 3500 Kelvin |
| Variateur de luminosité | • |
| Ventilateur | |
| Ventilateur à double entrée | • |
| Moteur à courant continu (moteur DC) | • |
| Évacuation d'air | |
| Puissance de ventilation Niveau 1 (m ³ /h) selon EN 61591 | 200 |
| Puissance de ventilation Niveau 2 (m ³ /h) selon EN 61591 | 300 |
| Puissance de ventilation Niveau 3 (m ³ /h) selon EN 61591 | 400 |
| Puissance de ventilation niveau Booster (m ³ /h) | 640 |

DA 6698 W Puristic Edition 6000

Hotte murale

éclairage LED économie d'énergie, touches sensibles et confort d'utilisation



Code EAN: 4002515986776 / Numéro de matériel: 10861900 /
Ancien Numéro de matériel: 28669850F

| | |
|---|----------|
| Puissance acoustique Niveau 1 (dB(A) re1pW) selon EN 60704-3 | 36,0 |
| Puissance acoustique Niveau 2 (dB(A) re1pW) selon EN 60704-3 | 44,0 |
| Puissance acoustique Niveau 3 (dB(A) re1pW) selon EN 60704-3 | 52,0 |
| Puissance acoustique au niveau Booster (dB(A) re 1 pW) selon EN 60704-3 | 63,0 |
| Pression acoustique Niveau 1 (dB(A) re20µPa) | 21,0 |
| Pression acoustique Niveau 2 (dB(A) re20µPa) selon EN 60704-2-13 | 29,0 |
| Pression acoustique Niveau 3 (dB(A) re20µPa) selon EN 60704-2-13 | 37,0 |
| Pression acoustique au niveau Booster (dB(A) re 20 µPa) selon EN 60704-2-13 | 48,0 |
| Air recyclé | |
| Puissance de ventilation Niveau 1 (m³/h) selon EN 61591 | 110 |
| Puissance de ventilation Niveau 2 (m³/h) selon EN 61591 | 185 |
| Puissance de ventilation Niveau Booster (m³/h) selon EN 61591 | 460 |
| Puissance de ventilation Niveau 3 (m³/h) selon EN 61591 | 315 |
| Puissance acoustique Niveau 1 (dB(A) re1pW) selon EN 60704-3 | 45,0 |
| Puissance acoustique Niveau intensif (dB(A) re1pW) selon EN 60704-3 | 72,0 |
| Puissance acoustique Niveau 2 (dB(A) re1pW) selon EN 60704-3 | 53,0 |
| Puissance acoustique Niveau 3 (dB(A) re1pW) selon EN 60704-3 | 63,0 |
| Pression acoustique Niveau 1 (dB(A) re20µPa) selon EN 60704-2-13 | 30,0 |
| Pression acoustique Niveau 2 (dB(A) re20µPa) selon EN 60704-2-13 | 38,0 |
| Pression acoustique Niveau 3 (dB(A) re20µPa) selon EN 60704-2-13 | 48,0 |
| Pression sonore Niveau intensif (dB(A) re20µPa) selon EN 60704-2-13 | 57,0 |
| Sécurité | |
| Sécurité Oubli | • |
| Verre securit | • |
| Caractéristiques techniques | |
| Hauteur totale de hotte à évacuation ou externe en mm | 710-1030 |
| Hauteur totale de hotte à recyclage ou externe en mm | 840-1160 |
| Hauteur totale de hotte à évacuation d'air ou externe min. en mm | 710 |
| Largeur du fût en mm | 898 |
| Hauteur totale de hotte à évacuation d'air ou externe max. en mm | 1030 |
| Hauteur du fût en mm | 85 |
| Hauteur totale de hotte à recyclage min. en mm | 840 |
| Profondeur du fût en mm | 500 |
| Hauteur totale de hotte à recyclage max. en mm | 1160 |
| Distance min. en mm au-dessus des tables de cuisson électriques | 450 |

DA 6698 W Puristic Edition 6000

Hotte murale

éclairage LED économie d'énergie, touches sensibles et confort d'utilisation



Code EAN: 4002515986776 / Numéro de matériel: 10861900 /
Ancien Numéro de matériel: 28669850F

| | |
|---|---------------|
| Poids net en kg | 26,0 |
| Longueur du câble d'alimentation électrique en m | 1,5 |
| Prise de terre | • |
| Distance min. au-dessus des tables de cuisson gaz (puissance totale max. 12,6 kW, brûleur ≤ 4,5 kW) en mm | 650 |
| Puissance totale de raccordement en kW | 0,08 |
| Tension en V | 230 |
| Protection par fusible en A | 10 |
| Nombre de phases | 1 |
| Fréquence en Hz | 50 |
| Instructions de montage | |
| Raccord d'évacuation d'air supérieur | • |
| Raccordement d'évacuation d'air supérieur et arrière | • |
| Diamètre du raccord d'évacuation d'air en mm | 150 |
| Cheminée télescopique | • |
| Association avec table de cuisson Miele compatible Wi-Fi | recommandable |
| Accessoires fournis | |
| Clapet anti-retour | • |
| Accessoires disponibles en option | |
| Filtre à charbon actif régénérable | DKF 12-R |