

DA 6708 D Aura Edition 6000

Hotte pour îlot

éclairage LED économie d'énergie, touches sensibles et confort d'utilisation



- Design uniforme – en harmonie avec les appareils encastrables
- Confort d'utilisation unique – Con@ctivity
- Performant – 620 m<sup>3</sup>/h au niveau Booster
- Efficacité : filtre à charbon actif NoSmell
- Utile : saturation du filtre à charbon actif programmable



Code EAN: 4002516019749 / Numéro de matériel: 10861940 /  
Ancien Numéro de matériel: 28670855F

<b>Modèle</b>	
Hotte îlot	•
Couleur de l'appareil	Inox
<b>Modes de cuisson</b>	
Type d'évacuation d'air	Air recyclé
<b>Confort d'utilisation</b>	
Mise en réseau avec Miele@home	•
Fonction automatique Con@ctivity	•
Commande électronique	•
Niveaux de puissance (nombre sans niveau Booster)	3
commande tactile	•
Application Miele@mobile	•
Niveaux Booster	1
Désactivation programmable du niveau Booster	•
Durée arrêt différé 5/15 min.	•
Indicateur de saturation du filtre à graisses	•
Affichage de la saturation du filtre à graisses	•
Affichage de la saturation du filtre à charbon actif	•
<b>Efficacité et durabilité</b>	
Consommation d'énergie annuelle en kWh/an	80,6
Classe d'efficacité énergétique (A+++ – D)	C
Consommation d'énergie annuelle en kWh/an	80,6
Classe d'efficacité de la dynamique des fluides	D
Classe d'efficacité lumineuse	A
Classe pour le degré de saturation des graisses	B
<b>Confort d'entretien</b>	
Intérieur de hotte CleanCover facile à nettoyer	•
<b>Système de filtration</b>	
Nombre de filtres à graisses inox lavables au lave-vaisselle (10 couches)	2
<b>Éclairage</b>	
LED	•
Nombre x Watt	4 x 3 W
Puissance d'éclairage en Lx	720 lx
Température de couleur en K	3500 Kelvin
Variateur de luminosité	•
<b>Ventilateur</b>	
Ventilateur aspirant d'un seul côté	•
Moteur à courant alternatif (moteur AC)	•
<b>Air recyclé</b>	
Puissance de ventilation Niveau 1 (m <sup>3</sup> /h) selon EN 61591	250
Puissance de ventilation Niveau 2 (m <sup>3</sup> /h) selon EN 61591	370
Puissance de ventilation Niveau 3 (m <sup>3</sup> /h) selon EN 61591	470
Puissance de ventilation au niveau booster (m <sup>3</sup> /h) selon la norme EN 61591	620
Puissance acoustique Niveau 1 (dB(A) re1pW) selon EN 60704-3	54,0
Puissance acoustique Niveau 2 (dB(A) re1pW) selon EN 60704-3	63,0

DA 6708 D Aura Edition 6000

Hotte pour îlot

éclairage LED économie d'énergie, touches sensibles et confort d'utilisation



Code EAN: 4002516019749 / Numéro de matériel: 10861940 /

Ancien Numéro de matériel: 28670855F

Puissance acoustique Niveau 3 (dB(A) re1pW) selon EN 60704-3	67,0
--------------------------------------------------------------	------

Puissance acoustique au niveau Booster (dB(A) re 1 pW) selon EN 60704-3	74,0
-------------------------------------------------------------------------	------

Pression acoustique Niveau 1 (dB(A) re20μPa) selon EN 60704-2-13	39,0
------------------------------------------------------------------	------

Pression acoustique Niveau 2 (dB(A) re20μPa) selon EN 60704-2-13	48,0
------------------------------------------------------------------	------

Pression acoustique Niveau 3 (dB(A) re20μPa) selon EN 60704-2-13	53,0
------------------------------------------------------------------	------

Pression acoustique au niveau Booster (dB(A) re 20 μPa) selon EN 60704-2-13	59,0
-----------------------------------------------------------------------------	------

#### Sécurité

Sécurité Oubli	•
----------------	---

Verre securit	•
---------------	---

#### Caractéristiques techniques

Largeur du fût en mm	1000
----------------------	------

Hauteur du fût en mm	112
----------------------	-----

Hauteur totale de hotte à recyclage min. en mm	500
------------------------------------------------	-----

Profondeur du fût en mm	700
-------------------------	-----

Hauteur totale de hotte à recyclage max. en mm	1500
------------------------------------------------	------

Distance min. en mm au-dessus des tables de cuisson électriques	450
-----------------------------------------------------------------	-----

Distance min. au-dessus des tables de cuisson gaz (puissance totale max. 12,6 kW, brûleur ≤ 4,5 kW) en mm	650
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----

Poids net en kg	33,0
-----------------	------

Longueur du câble d'alimentation électrique en m	1,8
--------------------------------------------------	-----

Raccordement fixe	•
-------------------	---

Puissance totale de raccordement en kW	0,15
----------------------------------------	------

Tension en V	230
--------------	-----

Protection par fusible en A	10
-----------------------------	----

Nombre de phases	1
------------------	---

Fréquence en Hz	50
-----------------	----

#### Instructions de montage

Gabarit de montage	•
--------------------	---

Association avec table de cuisson Miele compatible Wi-Fi	recommandable
----------------------------------------------------------	---------------

#### Accessoires fournis

Filtre à charbon actif	•
------------------------	---

#### Accessoires disponibles en option

Filtre à charbon actif régénérable	DKF 21-R
------------------------------------	----------