

DU 1150

Dispositif de séchage, électrique  
pour appareils de 1.150 mm, séchage optimal int./ext. de la vaisselle.



- Avec habillage, arrivée d'air par l'installation au plafond
- Avec 2 filtres HEPA H14
- Sécurité optimale – filtre HEPA placé directement devant la cuve
- Débit d'air 250 m<sup>3</sup>/heure
- Durée de vie du filtre HEPA : 1.000 heures

Code EAN: 4002515992135 / Numéro de matériel: 10880760 /  
Ancien Numéro de matériel: 69250005D

<b>Famille produit</b>	
Laveurs-désinfecteurs grande cuve, laboratoire	•
<b>Accessoires</b>	
PLW 8617	•
<b>Dimensions et poids</b>	
Dimension extérieure, hauteur nette en mm	855
Dimension extérieure, largeur nette en mm	850
Dimension extérieure, profondeur nette en mm	1190
Dimension extérieure, hauteur brute en mm	1010
Dimension extérieure, largeur brute en mm	850
Dimension extérieure, profondeur brute en mm	1200
Poids net en kg	120,00
Poids brut en kg	137,00