

PLW 6111 [DP BO SC CL H14 CS SV USB]

Laveur pour verrerie de laboratoire avec 3 niveaux de lavage, SlimLine avec condenseur de vapeur, adoucisseur, conductivité et éclairage.



- Rendement/charge 126 verrerie col étroit ou 121 pipettes – vol.utile 210 l
- Chargement et déchargement ergonomiques, rails télescopiques
- Flexible – Niveaux placés sur 4 positions différentes
- Tout est sous contrôle grâce à la porte entièrement vitrée
- Grande capacité – traitement de récipients jusqu'à 50 l

Code EAN: 8051520004889 / Numéro de matériel: 10958960 / Ancien Numéro de matériel: 62611147ZER

Design et modèle	
Modèle	Appareil posable à une porte, porte rabattable en verre
Type de chauffage	Électrique
Vue de devant/Vue de dos	Inox
Parois latérales	Inox
Forme étroite	•
Nombre de niveaux de lavage	3
Chargement et déchargement ergonomiques par rails télescopiques	•
Verrouillage de porte électrique	•
Alarme, signal sonore en fin de programme	•
Accès SAV facilité	•
Application	
Convient aux laboratoires	•
Capacité	
Verrerie à col étroit par charge [nombre]	126
Tubes à essai par charge [nombre]	468
Flacons de laboratoire par charge [nombre]	84
Pipettes par charge [nombre]	121
Performances	
Pompe de circulation, Qmax en l/min.	700
Volume utile de la cuve en l	210
Commande	
Type de commande	MP.CON 3
Sélection du programme	Touch on Glass
Possibilité de programmation	Programmation libre
Programmes [nombre]	18
Emplacements libres de programme [nombre]	20
Détection en cas de panne de programme	•
Affichage du temps restant	•
Affichage de déroulement de programme	•
Langues d'affichage paramétrables	•
Raccordement électr. standard	
Raccordement électrique	3N AC 380-400V 50HZ
Puissance de chauffe en kW	7,50
Puissance totale de raccordement en kW	8,25
Protection par fusible en A	16
Longueur du câble d'alimentation électrique en m	2,00
Raccordement à l'eau/vidange	
Eau froide [nombre]	1
Eau chaude [nombre]	1
Eau déminéralisée [nombre]	1
Pression d'écoulement requise en kPa	100-800
Dureté maximale de l'eau (eau froide/eau chaude) en mmol/l	0,70
Pompe de vidange [DN]	22
Dispositif de séchage	
Type de chauffage du dispositif de séchage	Électrique
Puissance de ventilation en m ³ /h	150

PLW 6111 [DP BO SC CL H14 CS SV USB]

Laveur pour verrerie de laboratoire avec 3 niveaux de lavage, SlimLine avec condenseur de vapeur, adoucisseur, conductivité et éclairage.



Code EAN: 8051520004889 / Numéro de matériel: 10958960 / Ancien Numéro de matériel: 62611147ZER

Réglage de la durée par palier de 1 minute	0-120
Classe de filtre Hepa	H14
Classe de filtration du filtre HEPA (DIN EN 1822) en %	99,99
Puissance de chauffe électrique en kW	4,00
Dimensions et poids	
Dimension extérieure, hauteur nette en mm	1870
Dimension extérieure, largeur nette en mm	650
Dimension extérieure, profondeur nette en mm	687
Dimension extérieure, hauteur brute en mm	2110
Dimension extérieure, largeur brute en mm	945
Dimension extérieure, profondeur brute en mm	840
Cuve, hauteur en mm	665
Cuve, largeur en mm	540
Cuve, profondeur en mm	585
Hauteur de chargement au-dessus du sol en mm	850
Poids net en kg	251
Poids brut en kg	260
Charge au sol maximale en N	4000
Valeurs d'émissions	
Niveau de pression acoustique LpA pour le lavage et le séchage selon DIN EN ISO 11201	<70 dB(A) re 20 µPa
Diffusion de chaleur dans la pièce en Mj/h	1,26
Programmes	
Désinfection thermique	•
Traitement de la verrerie de laboratoire	•
Plastiques	•
Équipement	
2 pompes doseuses à tuyaux intégrées pour les liquides	•
Surchauffeur pour préchauffer l'eau déminéralisée	•
Condenseur de vapeur	•
Contrôle du volume de dosage	•
Contrôle de conductance	•
Interface pour la traçabilité	•
Système de filtre à plusieurs composants	•
Support de charge – couplage direct	•
Séchage à air chaud intégré	•
Cuve en inox de haute qualité (1.4404/316L)	•
Socle	•
Éclairage de chambre	•
Possibilités de raccordement	
Interface série RS 232	•
Interface USB	•
Normes, labels et marquages	
CE	•
EN 61010-2-040	•
Directive RoHS 2011/65/UE	•
Directive machines 2006/42/CE	•