

PLW 6011 [DP WS SC CL H14]

Laveur pour verrerie de laboratoire avec 2 niveaux de lavage, SlimLine avec condenseur de vapeur, adoucisseur et éclairage de la cuve.



- Rendement/charge 84 verreries col étroit ou 121 pipettes – 168 l volume utile
- Chargement et déchargement ergonomiques, rails télescopiques
- Flexible – Niveaux placés sur 3 positions différentes
- Tout est sous contrôle grâce à la porte entièrement vitrée

Code EAN: 8058341879412 / Numéro de matériel: 10961300 / Ancien Numéro de matériel: 62601105ZER

Design et modèle	
Modèle	Appareil posable à une porte, porte rabattable en verre
Type de chauffage	Électrique
Vue de devant/Vue de dos	Inox
Parois latérales	Inox
Forme étroite	•
Nombre de niveaux de lavage	2
Chargement et déchargement ergonomiques par rails télescopiques	•
Verrouillage de porte électrique	•
Alarme, signal sonore en fin de programme	•
Accès SAV facilité	•
Application	
Convient aux laboratoires	•
Capacité	
Verrerie à col étroit par charge [nombre]	84
Tubes à essai par charge [nombre]	312
Flacons de laboratoire par charge [nombre]	84
Pipettes par charge [nombre]	121
Performances	
Pompe de circulation, Qmax en l/min.	700
Volume utile de la cuve en l	168
Commande	
Type de commande	MP.CON 3
Sélection du programme	Touch on Glass
Possibilité de programmation	Programmation libre
Programmes [nombre]	18
Emplacements libres de programme [nombre]	20
Détection en cas de panne de programme	•
Affichage du temps restant	•
Affichage de déroulement de programme	•
Langues d'affichage paramétrables	•
Raccordement électr. standard	
Raccordement électrique	3N AC 380-400V 50HZ
Puissance de chauffe en kW	7,50
Puissance totale de raccordement en kW	8,25
Protection par fusible en A	16
Longueur du câble d'alimentation électrique en m	2,00
Raccordement à l'eau/vidange	
Eau froide [nombre]	1
Eau chaude [nombre]	1
Eau déminéralisée [nombre]	1
Pression d'écoulement requise en kPa	100-800
Adoucisseur d'eau intégré	•
Dureté maximale de l'eau (eau froide/eau chaude) en mmol/l	0,70
Pompe de vidange [DN]	22
Dispositif de séchage	
Type de chauffage du dispositif de séchage	Électrique

PLW 6011 [DP WS SC CL H14]

Laveur pour verrerie de laboratoire avec 2 niveaux de lavage, SlimLine avec condenseur de vapeur, adoucisseur et éclairage de la cuve.



Code EAN: 8058341879412 / Numéro de matériel: 10961300 /

Ancien Numéro de matériel: 62601105ZER

Puissance de ventilation en m ³ /h	150
Réglage de la durée par palier de 1 minute	0-120
Classe de filtre Hepa	H14
Classe de filtration du filtre HEPA (DIN EN 1822) en %	99,99
Puissance de chauffe électrique en kW	4,00
Dimensions et poids	
Dimension extérieure, hauteur nette en mm	1715
Dimension extérieure, largeur nette en mm	650
Dimension extérieure, profondeur nette en mm	687
Dimension extérieure, hauteur brute en mm	1860
Dimension extérieure, largeur brute en mm	945
Dimension extérieure, profondeur brute en mm	840
Cuve, hauteur en mm	586
Cuve, largeur en mm	555
Cuve, profondeur en mm	580
Hauteur de chargement au-dessus du sol en mm	850
Poids net en kg	192
Poids brut en kg	200
Charge au sol maximale en N/m ²	2500
Valeurs d'émissions	
Niveau de pression acoustique LpA pour le lavage et le séchage selon DIN EN ISO 11201	<70 dB(A) re 20 µPa
Diffusion de chaleur dans la pièce en Mj/h	1,58
Programmes	
Désinfection thermique	•
Traitement de la verrerie de laboratoire	•
Plastiques	•
Équipement	
2 pompes doseuses à tuyaux intégrées pour les liquides	•
Condenseur de vapeur	•
Contrôle du volume de dosage	•
Interface pour la traçabilité	•
Système de filtre à plusieurs composants	•
Support de charge – couplage direct	•
Séchage à air chaud intégré	•
Possibilité de réglage pour les produits chimiques (3 x 5 l)	•
Cuve en inox de haute qualité (1.4404/316L)	•
Socle	•
Éclairage de chambre	•
Possibilités de raccordement	
Interface série RS 232	•
Normes, labels et marquages	
CE	•
EN 61010-2-040	•
Directive RoHS 2011/65/UE	•
Directive machines 2006/42/CE	•