

CM 7350 CoffeePassion  
Machine à café autonome  
avec fonction OneTouch for Two et chauffe-tasses pour un plaisir parfait



- Préparation simultanée d'une simple pression – OneTouch for Two
- Résultats parfaits et arôme intense – AromaticSystem
- Une mousse de lait onctueuse pour votre café – Cappuccinatore
- Entretien et longévité: le nettoyage facile – Programme nettoyage
- Communication simplissime avec l'appareil : WiFiConn@ct

Code EAN: 4002516071112 / Numéro de matériel: 11024890 / Ancien Numéro de matériel: 29735010A

<b>Construction et design</b>	
Machine à café avec système de grains	•
Coloris	Blanc brillant
<b>Avantages gustatifs</b>	
Système Aromatique	•
Préparation OneTouch	•
Préparation OneTouch for Two	•
DoubleShot	•
Profils utilisateurs programmables	10
Broyeur conique préservant les arômes	•
Degré de mouture réglable	•
Autres variétés de café moulu disponibles	•
Quantité de mouture programmable	•
Quantité d'eau programmable	•
Température d'eau programmable	•
Quantité de lait programmable	•
Quantité de mousse de lait programmable	•
Préinfusion programmable	•
TeaTimer	•
<b>Confort d'utilisation</b>	
Mise en réseau Miele@home	•
Écran	CM Touch
CupSensor	•
BrilliantLight	•
Mode expert	•
Chauffe-tasse	•
MultiLingua	•
Nombre de variétés de grains	1
Nombre de réservoirs à grains	1
Capacité du réservoir à grains A en g	500
Capacité totale des réservoirs à grains en g	500
Capacité du réservoir d'eau en l	2,2
Capacité du récipient à lait en l	0,7
Capacité du récipient pour capsules usagées (pièces)	16
Capacité du bac d'égouttage en l	0,8
Réservoir facilement accessible	•
Affichage de l'heure	•
Affichage de la date	•
Heure de mise en marche programmable	•
Heure d'arrêt programmable	•
Temps de mise en veille programmable	•
Mémorisation de l'heure en h	150
<b>Spécialités de boissons</b>	
Quantités des boissons sélectionnables en ml	25-250
Ristretto simple	•
Ristretto double	•
Espresso simple	•
Espresso double	•
Café simple	•
Café double	•

CM 7350 CoffeePassion  
Machine à café autonome  
avec fonction OneTouch for Two et chauffe-tasses pour un plaisir parfait



Code EAN: 4002516071112 / Numéro de matériel: 11024890 /  
Ancien Numéro de matériel: 29735010A

Café allongé simple	•
Café allongé double	•
Cappuccino simple	•
Cappuccino double	•
Latte macchiato simple	•
Lait chaud simple	•
Lait chaud double	•
Mousse de lait simple	•
Mousse de lait double	•
Espresso macchiato simple	•
Espresso macchiato double	•
Cappuccino Italiano simple	•
Cappuccino italiano double	•
Flat white simple	•
Flat white double	•
Café au lait simple	•
Café au lait double	•
Caffè latte simple	•
Caffè latte double	•
Caffè americano simple	•
Long black simple	•
Eau chaude simple	•
Eau très chaude simple	•
Thé noir simple	•
Tisane simple	•
Infusion aux fruits simple	•
Thé vert simple	•
Cafetière	•
Théière	•
<b>Efficacité et durabilité</b>	
Mode Eco activable	•
Consommation en mode veille en W	0,4
Consommation en mode veille avec maintien de la connexion au réseau en W	0,9
Durée jusqu'à l'arrêt automatique en mode Arrêt en min	20
Durée jusqu'à l'arrêt automatique en mode veille en min	20
Durée jusqu'à l'arrêt automatique en mode veille avec maintien de la connexion au réseau en min	20
<b>Confort d'entretien</b>	
Détartrage manuel	•
Rinçage automatique du conduit de lait depuis le réservoir d'eau	•
Programmes de nettoyage pratiques	•
Fonction de rinçage automatique	•
ComfortClean	•
Conduit de lait amovible	•
Unité de percolation amovible	•
<b>Sécurité</b>	
Verrouillage de la mise en marche	•

CM 7350 CoffeePassion  
Machine à café autonome  
avec fonction OneTouch for Two et chauffe-tasses pour un plaisir parfait



Code EAN: 4002516071112 / Numéro de matériel: 11024890 /  
Ancien Numéro de matériel: 29735010A

Caractéristiques techniques	
Réglage en hauteur de la buse de distribution de café en cm	16,0
Réglage en hauteur de la buse de distribution de café en cm	8,0
Largeur des appareils en mm	311
Hauteur de l'appareil en mm	397
Profondeur de l'appareil en mm	445
Puissance totale de raccordement en kW	1,45
Tension en V	220-240
Protection par fusible en A	10
Nombre de phases	1
Longueur du câble d'alimentation électrique en m	1,2

Accessoires fournis	
Réceptacle à lait en verre	•
Pastilles détartrantes	•
Pastilles de nettoyage	•

Langues d'affichage disponibles	
---------------------------------	--

Langues d'affichage disponibles avec MultiLingua	bahasa malaysia, dansk, deutsch, eesti, english, english (AU), english (CA), english (GB), english (US), español, français, français (CA), français (FR), hrvatski, italiano, latviesu, lietuviu, magyar, nederlands, norsk, polski, portuguais, русский, română, slovenčina, slovenščina, srpski, suomi, svenska, türkçe, українська, čeština, ελληνικά,
--	---