

## PWM 906 [EL DV-1]

Lave-linge professionnel, Little Giants, chauffage électrique, vanne de vidange et programmes pour groupes cibles spécifiques. Rendement 6.0 kg en 49 min .



- Volume du tambour 57 l, capacité 6.0 kg
- Testé pour une utilisation intensive – qualité Miele
- Confort d'utilisation avec écran couleur tactile – M Touch Flex
- 22 % de consommation d'eau en moins, 28 % de consommation d'énergie en moins\*
- Connectivité durable grâce au Wi-Fi

\* Concerne le programme Couleurs 60° avec raccordement à l'eau chaude, par rapport au modèle précédent.

Code EAN: 4002516121787 / Numéro de matériel: 11094090 / Ancien Numéro de matériel: 51906451F

Design et modèle	
Modèle	Chargement frontal, colonne possible
Gamme	Performance Plus
Façade	Inox
Coloris du bandeau	Inox
Capacité de chargement en kg	6,0
Volume du tambour en l	57
Ouverture de porte [Ø] en mm	300
Angle d'ouverture de porte en degrés	167
Charnière de porte	droite
Moteur synchrone sans entretien	•
Tambour Hydrogliss avec paroi arrière perforée en inox	•
Application	
Adaptés pour les hôtels et restaurants	•
Convient aux maisons de retraite et aux établissements de soin	•
Convient aux laveries	•
Convient au secteur du bâtiment	•
Convient au nettoyage des textiles	•
Convient aux laveries et aux pressings	•
Convient à l'artisanat	•
Convient aux universités, écoles et crèches	•
Convient aux hôpitaux	•
Convient aux campings	•
Convient aux clubs de sport	•
Convient aux salons de beauté, centres de bien-être et de fitness	•
Convient aux cabinets médicaux et dentaires	•
Convient pour l'industrie pétrochimique	•
Convient pour l'industrie agro-alimentaire	•
Convient pour les parcs de loisirs et clubs de vacances	•
Convient pour les organismes publics/sociaux	•
Performances	
Efficacité sur les virus vérifiée	•
Hygiène contrôlée	•
Consommation d'eau spécifique en l/kg en raccordement à l'eau froide	7,50
Consommation d'énergie spécifique en kWh/kg en raccordement à l'eau froide	0,16
Consommation d'eau spécifique en l/kg en raccordement à l'eau chaude	7,00
Consommation énergétique spécifique en kWh/kg en raccordement à l'eau chaude	0,06
Consommation d'eau en l en raccordement à l'eau froide	45,0
Consommation d'énergie en kWh en raccordement à l'eau froide	0,95
Durée du programme en min. en raccordement à l'eau froide	59
Consommation d'eau en l en raccordement à l'eau chaude	42,0

## PWM 906 [EL DV-1]

Lave-linge professionnel, Little Giants, chauffage électrique, vanne de vidange et programmes pour groupes cibles spécifiques. Rendement 6.0 kg en 49 min .



Code EAN: 4002516121787 / Numéro de matériel: 11094090 /  
Ancien Numéro de matériel: 51906451F

Consommation d'énergie en kWh en raccordement à l'eau chaude	0,38
Durée du programme en min. en raccordement à l'eau chaude	49
Humidité résiduelle en rinçage à froid en %	48
Humidité résiduelle en rinçage à chaud en %	45
Vitesse d'essorage en tr/min.	1600
Facteur g	704
Heures de fonctionnement testées	30000
<b>Commande</b>	
Type de commande	M Touch Flex
Possibilité de programmation	Programmable
Départ différé max. en h	96
Affichage du temps restant	•
Affichage de déroulement de programme	•
Sélection facile de la langue	•
<b>Dosage</b>	
Bac à produits	3 compléments
CapDosing	•
Adaptateur de dosage flexible (option)	•
Raccordements max. pour pompes de dosage [nombre]	6
Détection de jauge vide	•
<b>Raccordement électr. standard</b>	
Type de chauffage	Électrique
Raccordement électrique	2N~ 400V 50HZ
Puissance de chauffe en kW	5,30
Puissance totale de raccordement en kW	5,50
Protection par fusible en A	16
<b>Variante de tension possible 1</b>	
Raccordement électrique	230V~
Puissance de chauffe en kW	2,65
Puissance totale de raccordement en kW	2,85
Protection par fusible en A	16
<b>Raccordement à l'eau/vidange</b>	
Eau froide [nombre]	1x 1/2" avec raccord 3/4"
Eau chaude [nombre]	1x 1/2" avec raccord 3/4"
Vanne de vidange	DN 70
<b>Dimensions et poids</b>	
Dimension extérieure, hauteur nette en mm	850
Dimension extérieure, largeur nette en mm	605
Dimension extérieure, profondeur nette en mm	714
Dimension extérieure, hauteur brute en mm	940
Dimension extérieure, largeur brute en mm	660
Dimension extérieure, profondeur brute en mm	768
Poids net en kg	100,0
Poids brut en kg	104
Charge au sol maximale en N	2820

## PWM 906 [EL DV-1]

Lave-linge professionnel, Little Giants, chauffage électrique, vanne de vidange et programmes pour groupes cibles spécifiques. Rendement 6.0 kg en 49 min .



Code EAN: 4002516121787 / Numéro de matériel: 11094090 / Ancien Numéro de matériel: 51906451F

<b>Valeurs d'émissions</b>	
Niveau de pression acoustique d'émission au poste	≤70 dB(A) re 20 µPa
Dissipation thermique dans la pièce en MJ/h	1,00
<b>Équipement</b>	
Contrôle anti-balourd tridimensionnel	•
Amortisseur professionnel	•
Bride en acier inoxydable résistante	•
Rinçage désinfectant	•
EcoSpeed	•
Défroissage	•
Technique avec nervures d'entraînement efficace	•
Surveillance de la température	•
Résistance spéciale	•
Contrôle de capacité automatique	•
Débitmètre	•
Éclairage LED du tambour, classe 1	•
Boîtier de communication	•
Ajouter du linge	•
Accessoires indépendants de l'appareil	•
<b>Efficacité et durabilité</b>	
Taux de recyclage en %	95
<b>Possibilités de raccordement</b>	
Monnayeur (option)	•
Interface optique pour l'accès SAV	•
Arrêt en pic de charge/Gestion de l'énergie (option)	•
Wi-Fi	•
Module LAN (option)	•
WiFiConn@ct	•
<b>Normes, labels et marquages</b>	
CE	•
VDE-CEM	•
VDE	•
Protection contre les projections d'eau IP X4	•
DEEE	•
Conforme à la directive machines selon 2006/42/CE	•