

## PDR 507 HP [EL]

Sèche-linge professionnel pompe à chaleur, Little Giants  
à consommation d'énergie très réduite et courtes durées de cycle. Charge 7.0 kg.



- Volume du tambour 130.00 l  
130.00 l, capacité de charge 7.0 kg
- 50 % de consommation d'énergie en moins que les sèche-linge à évacuation\*
- Testé pour une utilisation intensive – qualité Miele
- Bandeau de commande universel avec sélecteur rotatif – M Select
- Séchage précis pour tous les textiles – PerfectDry

\* Les sèche-linge à pompe à chaleur consomment jusqu'à 50 % d'énergie en moins que les sèche-linge à évacuation chauffés électriquement.

**A++**

Code EAN: 4002516124122 / Numéro de matériel: 11094230 /  
Ancien Numéro de matériel: 52507251F

### Design et modèle

Modèle	Lave-linge Front, colonne poss
Gamme	Performance
Façade	Inox
Coloris du bandeau	Inox
Capacité de chargement en kg	7,0
Volume du tambour en l	130,00
Système de séchage	Pompe à chaleur
Ouverture de porte [Ø] en mm	370
Angle d'ouverture de porte en degrés	167
Charnière de porte	Gauche
Tambour Aérogliss en inox	Oui

### Application

Convient à l'hôtellerie et la restauration	•
Convient aux maisons de retraite et aux établissements médicalisés	•
Convient au Facility Management	•
Convient au secteur du bâtiment	•
Convient aux laveries et aux pressings	•
Convient à l'artisanat	•
Convient aux universités, écoles et crèches	•
Convient aux hôpitaux	•
Convient aux campings	•
Convient aux clubs de sport	•
Convient aux salons de beauté, centres de bien-être et de fitness	•
Convient à un usage domestique	•
Convient aux cabinets médicaux et dentaires	•
Convient pour l'industrie pétrochimique	•
Convient pour l'industrie agro-alimentaire	•
Convient pour les parcs de loisirs et clubs de vacances	•
Convient pour les organismes publics/sociaux	•

### Performances

Puissance d'évaporation maximale en l/h	2,70
Consommation d'énergie spécifique en kWh/kg	0,20
Consommation d'énergie spécifique Coton/Séchage normal humidité résiduelle 48 % en kWh/kg	0,20
Consommation d'énergie spécifique en kWh/kg Fibres mélangées/Séchage normal humidité résiduelle 40 % en kWh/kg	0,17
Durée de programme en min.	67
Durée du programme Coton/Séchage normal humidité résiduelle 48 % en min.	67
Durée du programme Fibres mélangées/Séchage normal humidité résiduelle 40 % en min.	57

### Commande

Type de commande	M Select
Possibilité de programmation	Programmable
Commande de programme	Commande d'humidité résiduelle

## PDR 507 HP [EL]

Sèche-linge professionnel pompe à chaleur, Little Giants

à consommation d'énergie très réduite et courtes durées de cycle. Charge 7.0 kg.



Code EAN: 4002516124122 / Numéro de matériel: 11094230 / Ancien Numéro de matériel: 52507251F

Départ différé max. en h	24
Affichage du temps restant	•
Affichage de déroulement de programme	•
Bandeau avec symboles faciles à comprendre	•
Sélection facile de la langue	•
<b>Raccordement électr. standard</b>	
Type de chauffage	Pompe à chaleur
Raccordement électrique	220-240V~ 50HZ
Puissance de chauffe électrique en kW	0,00
Puissance totale de raccordement en kW	1,44
Protection par fusible en A	10
Livraison avec prise secteur	•
<b>Dimensions et poids du sèche-linge</b>	
Dimension extérieure, hauteur nette en mm	850
Dimension extérieure, largeur nette en mm	605
Dimension extérieure, profondeur nette en mm	777
Dimension extérieure, hauteur brute en mm	940
Dimension extérieure, largeur brute en mm	660
Dimension extérieure, profondeur brute en mm	820
Poids net en kg	71,0
Poids brut en kg	77
Charge au sol maximale en N/m <sup>2</sup>	920
<b>Valeurs d'émissions</b>	
Niveau de pression acoustique d'émission au poste	<70 dB(A) re 20 µPa
Diffusion de chaleur dans la pièce en Mj/h	3,60
<b>Équipement</b>	
Rotation alternée du tambour intelligente	•
Conduit d'air axial	•
Filtre à peluches dans la porte	•
Système de filtre d'échangeur thermique sans entretien	•
PerfectDry	•
Aubes Softlift	•
Fonction Délicat Plus	•
Évacuation de l'eau de condensation	•
Boîtier de communication	•
Panier de séchage (option)	•
Éclairage du tambour	•
Accessoires indépendants de l'appareil	•
<b>Efficacité et durabilité</b>	
Classe d'efficacité énergétique	A++
Classe d'efficacité de condensation	A
Consommation annuelle d'énergie en kWh	212
Émission de bruit en dB(a) à pleine charge, programme standard Coton séchage normal	67
Durée du programme standard en min.	92
Principe de fonctionnement	Condensation
Capacité de chargement en kg	7,0
Contient des gaz à effet de serre fluorés	•
Système à fermeture hermétique	•
Fluide frigorigène	R134a
Quantité de fluide frigorigène en kg	0,61

PDR 507 HP [EL]

Sèche-linge professionnel pompe à chaleur, Little Giants

à consommation d'énergie très réduite et courtes durées de cycle. Charge 7.0 kg.



Code EAN: 4002516124122 / Numéro de matériel: 11094230 /

Ancien Numéro de matériel: 52507251F

Potentiel de réchauffement global du fluide frigorigène en kg CO<sub>2</sub> e 1430

Potentiel de réchauffement global de l'appareil en kg CO<sub>2</sub> e 872,00

#### Possibilités de raccordement

Monnayeur (option) •

Interface optique pour l'accès SAV •

Module LAN/Wi-Fi (option) •

WiFiConn@ct •

#### Normes, labels et marquages

CE •

VDE •

VDE-CEM •

Protection contre les projections d'eau IP X4 •

DEEE •

Conforme à la directive machines selon 2006/42/CE •