

## M 2230 SC

Micro-ondes encastrable

avec commande latérale par capteur pour une manipulation confortable.



- Écran à 7 segments avec commande par capteur – EasySensor
- Décongélation et cuisson parfaites – programmes automatiques
- Prêt à consommer – fonction Maintien au chaud automatique
- Éclairage parfait et économique – éclairage LED

Code EAN: 4002516113263 / Numéro de matériel: 11100080 / Ancien Numéro de matériel: 24223020F

|  |                 |
|--|-----------------|
| <b>Construction et design</b>                    |                 |
| Micro-ondes encastrable                          | •               |
| SideControl                                      | •               |
| Couleur de l'appareil                            | Noir obsid.     |
| <b>Avantages gustatifs</b>                       |                 |
| Maintien au chaud                                | •               |
| <b>Modes de cuisson</b>                          |                 |
| Programmes automatiques                          | •               |
| Micro-ondes seul                                 | •               |
| <b>Confort d'utilisation</b>                     |                 |
| Écran  | EasySensor      |
| Affichage de l'heure                             | •               |
| Fonction Minuterie                               | •               |
| Programmation du temps de cuisson                | •               |
| Touche Quick Start du micro-ondes                | •               |
| Réglages personnalisés                           | •               |
| <b>Efficacité et durabilité</b>                  |                 |
| Désactivation de nuit                            | •               |
| <b>Confort d'entretien</b>                       |                 |
| Enceinte de cuisson inox                         | •               |
| <b>Sécurité</b>                                  |                 |
| Verrouillage de la mise en marche                | •               |
| Interrupteur de sécurité                         | •               |
| Verrouillage de sécurité/infos « Door »          | •               |
| <b>Caractéristiques techniques</b>               |                 |
| Volume de l'enceinte de cuisson en l             | 17              |
| Dimensions d'appareil (l x h x p) en mm          | 595 x 372 x 310 |
| Ouverture de porte                               | Gauche          |
| Éclairage de l'enceinte                          | 1 spot LED      |
| Hauteur de l'enceinte en cm                      | 20,2            |
| Diamètre du plateau tournant en cm               | 27,2            |
| Puissance micro-ondes à commande électronique    | •               |
| Puissance maximale du micro-ondes en W           | 800             |
| Largeur de la niche min. en mm                   | 562             |
| Largeur de la niche max. en mm                   | 568             |
| Hauteur de la niche min. en mm                   | 350             |
| Hauteur de la niche max. en mm                   | 362             |
| Profondeur de la niche en mm                     | 310             |
| Largeur des appareils en mm                      | 595             |
| Hauteur de l'appareil en mm                      | 372             |
| Profondeur de l'appareil en mm                   | 310             |
| Poids en kg                                      | 14,4            |
| Aération indépendante de la niche                | •               |
| Puissance totale de raccordement en kW           | 1,25            |
| Tension en V                                     | 220-240         |
| Fréquence en Hz                                  | 50              |
| Nombre de phases                                 | 1               |
| Protection par fusible en A                      | 10              |
| Câble d'alimentation avec prise                  | •               |
| Longueur du câble d'alimentation électrique en m | 1,60            |

M 2230 SC

Micro-ondes encastrable

avec commande latérale par capteur pour une manipulation confortable.



Code EAN: 4002516113263 / Numéro de matériel: 11100080 /

Ancien Numéro de matériel: 24223020F


Remplacer l'ampoule

Service client


## M 2230 SC

Micro-ondes encastrable


avec commande latérale par capteur pour une manipulation confortable.




M2230SC, installation drawings




M2230SC, installation drawings




M223xSC, installation drawings




M223xSC, installation drawings




M223xSC, installation drawing




M223xSC, AB45-2, installation drawing



M223xSC, AB45-2, installation drawing



M223xSC, AB42-1, installation drawing




M223xSC, AB42-1, installation drawing


## M 2230 SC

Micro-ondes encastrable


avec commande latérale par capteur pour une manipulation confortable.




M223xSC, AB38-1, installation drawing




M223xSC, AB38-1, installation drawing




M223xSC, AB36, installation drawing



M223xSC, AB36, installation drawing



M22xxSC, installation drawing



M22xxSC, installation drawing