

DGM 7340

Four vapeur micro-ondes

Pour cuisiner sainement et réchauffer rapidement avec la connectivité.



- Grand écran texte avec commande par capteur – DirectSensor
- Résultats d'exception – technologie de vapeur DualSteam
- Résultats rapides et homogènes du micro-ondes – Quick & Gentle
- Réussite garantie pour tous vos plats – programmes automatiques
- Combinaison vapeur et micro-ondes pour des cuissons plus courtes

Code EAN: 4002516182986 / Numéro de matériel: 11100780 / Ancien Numéro de matériel: 23734044F

| | |
|--|-----------------|
| Modèle | |
| Couleur de l'appareil | Inox/CleanSteel |
| Modèle et design | |
| Four vapeur micro-ondes combiné | • |
| ContourLine | • |
| Avantages gustatifs | |
| Quick & Gentle | • |
| Production de vapeur externe | • |
| Cuisson de menus sans transfert de goût | • |
| Programmes automatiques avec personnalisation du résultat de cuisson | • |
| Maintien au chaud | • |
| Modes de cuisson | |
| Décongélation | • |
| Programmes automatiques | • |
| Programmes automatiques selon pays | • |
| Cuisson vapeur | • |
| Cuisson rapide | • |
| Réchauffer | • |
| Micro-ondes | • |
| Cuisson vapeur Eco | • |
| Fonctions spéciales | • |
| Confort d'utilisation | |
| Mise en réseau avec Miele@home | • |
| Écran | DirectSensor |
| SoftOpen | • |
| MultiLingua | • |
| Fonction Popcorn | • |
| Cuisson indépendante de la quantité | • |
| Cuisson à la vapeur sur jusqu'à 3 niveaux simultanément | • |
| Cuisson de menus | • |
| Réduction de la vapeur avant la fin du temps de cuisson | • |
| Affichage de l'heure | • |
| Affichage de la date | • |
| Fonction Minuterie | • |
| Programmation du début du temps de cuisson | • |
| Programmation de la fin du temps de cuisson | • |
| Programmation du temps de cuisson | • |
| Affichage de la température réelle | • |
| Affichage de température de consigne | • |
| Signal sonore lorsque la température de consigne est atteinte | • |
| Température préconisée | • |
| Touche Quick Start du micro-ondes | • |
| Programmes personnalisés | • |
| Réglages personnalisés | • |
| Efficacité et durabilité | |
| Consommation en mode arrêt en W | 0,5 |
| Consommation en mode veille en W | 1,0 |
| Consommation en mode veille avec maintien de la connexion au réseau en W | 2,0 |

DGM 7340

Four vapeur micro-ondes

Pour cuisiner sainement et réchauffer rapidement avec la connectivité.



Code EAN: 4002516182986 / Numéro de matériel: 11100780 /

Ancien Numéro de matériel: 23734044F

| | |
|---|-----------------|
| Durée jusqu'à l'arrêt automatique en mode veille en min | 20 |
| Durée jusqu'à l'arrêt automatique en mode veille avec maintien de la connexion au réseau en min | 20 |
| Durée jusqu'à l'arrêt automatique en mode Arrêt en min | 20 |
| Confort d'entretien | |
| Inox/CleanSteel Inox antirace | • |
| Enceinte de cuisson inox avec structure tramée | • |
| Production de vapeur externe | • |
| Résistances de sole pour réduire la condensation | • |
| Programmes d'entretien | • |
| Programme d'entretien Trempage | • |
| Verrouillage rapide pour la grille de récupération | • |
| Supports de gradins amovibles | • |
| Détartrage | • |
| Porte CleanGlass | • |
| Alimentation eau/dif. vapeur | |
| MultiSteam Pro | • |
| Réservoir d'eau fraîche amovible avec mécanisme Push2Release | • |
| Réservoir d'eau fraîche, volume en l | 1,5 |
| Sécurité | |
| Système de refroidissement avec façade froide | • |
| Sécurité Oubli | • |
| Verrouillage de la mise en marche | • |
| Système de refroidissement des vapeurs | • |
| Verrouillage des touches | • |
| Caractéristiques techniques | |
| Enceinte de cuisson L | • |
| Volume de l'enceinte de cuisson en l | 40 |
| Nombre de niveaux d'introduction | 4 |
| Ouverture de porte | inf. |
| Éclairage de l'enceinte | 2 spots LED |
| Températures du mode Cuisson vapeur min. en °C | 40 |
| Températures du mode Cuisson vapeur max. en °C | 100 |
| Puissance micro-ondes à commande électronique | • |
| Niveaux de puissances du four micro-ondes en W | |
| Largeur de la niche min. en mm | 560 |
| Largeur de la niche max. en mm | 568 |
| Hauteur de la niche min. en mm | 450 |
| Hauteur de la niche max. en mm | 452 |
| Profondeur de la niche en mm | 550 |
| Dimensions d'appareil (l x h p) en mm | 595 x 455 x 569 |
| Dimensions d'appareil (l x h p) en mm | 595 x 455 x 569 |
| Largeur des appareils en mm | 595 |
| Hauteur de l'appareil en mm | 455 |
| Profondeur de l'appareil en mm | 569 |
| Poids en kg | 30,6 |
| Puissance totale de raccordement en kW | 3,30 |
| Tension en V | 230 |
| Fréquence en Hz | 50 |
| Protection par fusible en A | 16 |

DGM 7340

Four vapeur micro-ondes

Pour cuisiner sainement et réchauffer rapidement avec la connectivité.



Code EAN: 4002516182986 / Numéro de matériel: 11100780 /
Ancien Numéro de matériel: 23734044F

| | |
|--|---------------------|
| Nombre de phases | 1 |
| Câble d'alimentation avec prise | • |
| Longueur du câble d'alimentation électrique en m | 2 |
| Remplacer l'ampoule | Service après-vente |
| Accessoires fournis | |
| Grilles de support amovibles (paire) | 1 |
| Plats de cuisson en inox perforés | 2 |
| Plats de cuisson vapeur en inox non perforés DGG 50 40 | 1 |
| Grille | 1 |
| Plat en verre DMGS7 100 30 | 1 |
| Pastilles détartrantes | 2 |

Langues affichage dispo.


Langues d'affichage disponibles avec MultiLingua

bahasa malaysia, dansk,
deutsch, english, español,
français, hrvatski, italiano,
magyar, nederlands,
norsk, polski, portuguais,
русский, română,
slovenčina, slovenščina,
srpski, suomi, svenska,
türkçe, українська, čeština,
ελληνικά,


DGM 7340

Four vapeur micro-ondes


Pour cuisiner sainement et réchauffer rapidement avec la connectivité.




DG2740, DG7140, DGM7340, H2760B/BP, H7140BM, H7x64B/BP, H7x60B/BP installation drawings




ESW7x20, DGC7x4xHCPro, DGC7x4xHCXPro installation drawings




ESW7x20, DG7xxx, DGM7xxx installation drawings




ESW7x20, DGM7x4x installation drawings




ESW7x10, DGC7x4xHCPro, DGC7x4xHCXPro, installation drawings




ESW7x10, EVS7010, DG7x4x, DGM7x4x installation drawings



DG7xxx, DGM7xxx, installation drawings



built-in DG DGM DGC XL build-under, installation drawing




Screw joint DG DGM, installation drawing



DGM 7340

Four vapeur micro-ondes


Pour cuisiner sainement et réchauffer rapidement avec la connectivité.



DG DGM, installation drawing



side view DG DGM, installation drawings



installation DGM, installation drawing