

H 7164 BP

Four multifonctions

design inox attractif avec mise en réseau et pyrolyse.



- Écran texte avec commande par capteur – DirectSensor S
- Nettoyage minimum : pyrolyse
- Des pâtes moelleuses et des croûtes dorées – Fonction HydraCook
- Appareil compatible réseau Wi-Fi – Miele@home
- La perfection en toute simplicité – Programmes automatiques



Code EAN: 4002516164852 / Numéro de matériel: 11108360 /

Ancien Numéro de matériel: 22716445F

Informations générales	
Référence du modèle	H 7164 BP
Référence mat. du fabricant	11108360
Numéro EAN	4002516164852
Segment marketing	Gold
Modèle et design	
ContourLine	•
Modèle et design	
Four encastrable	•
Couleur	Inox/CleanSteel
Avantages gustatifs	
Chauffage accéléré	•
Modes de cuisson	
Décongélation	•
Rôtissage automatique	•
Chaleur tournante +	•
Fonction HydraCook avec Chaleur tournante +	•
Cuisson intensive	•
Fonction HydraCook	•
Chaleur sole-voûte	•
Chaleur sole	•
Turbogrill	•
Gril	•
Chaleur tournante Eco	•
Programmes automatiques	•
Confort d'utilisation	
Mise en réseau avec Miele@home	•
Écran	DirectSensor S
SoftOpen	•
SoftClose	•
MultiLingua	•
Affichage de l'heure	•
Synchronisation de l'heure	•
Fonction Minuterie	•
Programmation du début du temps de cuisson	•
Programmation de la fin du temps de cuisson	•
Programmation du temps de cuisson	•
Affichage de la température réelle	•
Affichage de température de consigne	•
Signal sonore lorsque la température de consigne est atteinte	•
Température préconisée	•
Réglages personnalisés	•
Efficacité et durabilité	
Classe d'efficacité énergétique (A+++ – D)	A+
Consommation en mode arrêt en W	0,3
Consommation en mode veille en W	0,8

H 7164 BP

Four multifonctions

design inox attractif avec mise en réseau et pyrolyse.



Code EAN: 4002516164852 / Numéro de matériel: 11108360 /

Ancien Numéro de matériel: 22716445F

Consommation en mode veille avec maintien de la connexion au réseau en W	2,0
Durée jusqu'à l'arrêt automatique en mode Arrêt en min	20
Durée jusqu'à l'arrêt automatique en mode veille en min	20
Durée jusqu'à l'arrêt automatique en mode veille avec maintien de la connexion au réseau en min	20
Confort d'entretien	
Inox/CleanSteel Inox antitraçage	•
Auto-nettoyage par pyrolyse	•
Résistance de gril rabattable	•
Porte CleanGlass	•
Alimentation eau/dif. vapeur	
Générateur vapeur, puissance en kW	1,10
Réservoir d'eau fraîche, volume en l	0,3
Tuyau d'aspiration pour recueillir l'eau	•
Sécurité	
Système de refroidissement avec façade froide	•
Sécurité Oubli	•
Verrouillage de la mise en marche	•
Verrouillage de porte en mode Pyrolyse	•
Caractéristiques techniques	
Volume de l'enceinte de cuisson en l	76
Nombre de niveaux d'introduction	5
Marquage des niveaux d'introduction	•
Éclairage de l'enceinte	1 spot halogène
Type de fiche	Prise Schuko avec mise à terre
Largeur de la niche min. en mm	560
Largeur de la niche max. en mm	568
Hauteur de la niche min. en mm	590
Hauteur de la niche max. en mm	595
Profondeur de la niche en mm	550
Poids en kg	47,0
Puissance totale de raccordement en kW	3,60
Longueur du câble d'alimentation électrique en m	1,50
Tension en V	220-240
Fréquence en Hz	50
Protection par fusible en A	16
Nombre de phases	1
Câble d'alimentation avec prise	•
Remplacer l'ampoule	Client
Accessoires fournis	
Plaque de cuisson avec PerfectClean HBB 71	1
Plaque de cuisson multi-usages avec PerfectClean HUBB 71	1
Grille de cuisson avec PerfectClean	1
Tiroir entièrement télescopique FlexiClip HFC 70-C (paire)	1
Grilles de support amovibles avec PerfectClean (paire)	1
Pastilles détartrantes	2

H 7164 BP

Four multifonctions

design inox attractif avec mise en réseau et pyrolyse.



Code EAN: 4002516164852 / Numéro de matériel: 11108360 /

Ancien Numéro de matériel: 22716445F

Langues affichage dispo.

Langues d'affichage disponibles avec MultiLingua

???, ??, ?
???, deutsch, dansk,
english, suomi, français,
ελληνικά, italiano, ???,
????, hrvatski, bahasa
malaysia, nederlands, norsk,
polski, portugês, română,
русский, svenska, srpski,
slovenčina, slovenščina,
español, čeština, türkçe,
українська, magyar


H 7164 BP

Four multifonctions

design inox attractif avec mise en réseau et pyrolyse.




installation H7000 XL, installation drawing




side view H7000 XL, installation drawings



built-in H7000 XL, installation drawing




Installation H7000 XL underframe, installation drawings




H2x6x-1B/BP/E/EP/I/IP, H2850BP, H7x6xB/BP/BPX, H2x6xB, installation drawings


DG2740, DG7140, DGM7340, H2760B/BP, H7140BM, H7x64B/BP, H7x60B/BP installation drawings



Installation H7000 BM XL, installation drawings



side view H7000 XL build-under, installation drawing




side view Kombi BM XL, installation drawings

H 7164 BP

Four multifonctions

design inox attractif avec mise en réseau et pyrolyse.



Installation Kombi BM XL, installation drawings