

H 7264 BP

Four multifonctions

design facile à combiner avec texte clair, mise en réseau et pyrolyse.



- Écran texte avec commande par capteur – DirectSensor S
- Nettoyage minimum : pyrolyse
- Des pâtes moelleuses et des croûtes dorées – fonction HydraCook
- Appareil compatible réseau Wi-Fi – Miele@home
- La perfection en toute simplicité – Programmes automatiques



Code EAN: 4002516164876 / Numéro de matériel: 11108460 / Ancien Numéro de matériel: 22726415F

Modèle et design	
Four encastrable	•
Coloris	Blanc brillant
VitroLine	•
Avantages gustatifs	
Chauffage accéléré	•
Modes de cuisson	
Décongélation	•
Programmes automatiques	•
Rôtissage automatique	•
Chaleur tournante Eco	•
Gril	•
Chaleur tournante +	•
Cuisson intensive	•
Fonction HydraCook	•
Fonction HydraCook avec Chaleur tournante +	•
Chaleur sole-voûte	•
Chaleur sole	•
Turbogrill	•
Confort d'utilisation	
Mise en réseau avec Miele@home	•
Écran	DirectSensor S
SoftOpen	•
SoftClose	•
MultiLingua	•
Affichage de l'heure	•
Synchronisation de l'heure	•
Fonction Minuterie	•
Programmation du début du temps de cuisson	•
Programmation de la fin du temps de cuisson	•
Programmation du temps de cuisson	•
Affichage de la température réelle	•
Affichage de température de consigne	•
Signal sonore lorsque la température de consigne est atteinte	•
Température préconisée	•
Réglages personnalisés	•
Efficacité et durabilité	
Classe d'efficacité énergétique (A+++ – D)	A+
Consommation en mode arrêt en W	0,5
Consommation en mode veille en W	1,0
Consommation en mode veille avec maintien de la connexion au réseau en W	2,0
Durée jusqu'à l'arrêt automatique en mode veille en min	20
Durée jusqu'à l'arrêt automatique en mode veille avec maintien de la connexion au réseau en min	20
Durée jusqu'à l'arrêt automatique en mode Arrêt en min	20
Confort d'entretien	
Auto-nettoyage par pyrolyse	•
Catalyseur	•
Résistance de gril rabattable	•

H 7264 BP

Four multifonctions

design facile à combiner avec texte clair, mise en réseau et pyrolyse.



Code EAN: 4002516164876 / Numéro de matériel: 11108460 /
Ancien Numéro de matériel: 22726415F

Porte CleanGlass

•

Alimentation eau/dif. vapeur

Tuyau d'aspiration pour recueillir l'eau

•

Sécurité

Système de refroidissement avec façade froide

•

Sécurité Oubli

•

Verrouillage de la mise en marche

•

Verrouillage de porte en mode Pyrolyse

•

Caractéristiques techniques

Volume de l'enceinte de cuisson en l

76

Nombre de niveaux d'introduction

5

Nombre de niveaux d'enfournement enceinte de cuisson 1

5

Nombre de niveaux d'enfournement enceinte de cuisson 2

5

Marquage des niveaux d'introduction

•

Éclairage de l'enceinte

1 spot halogène

Températures en °C

30-300

Températures min. en °C

30

Températures max. en °C

300

Largeur de la niche min. en mm

560

Largeur de la niche max. en mm

568

Hauteur de la niche min. en mm

590

Hauteur de la niche max. en mm

595

Profondeur de la niche en mm

550

Largeur des appareils en mm

595

Hauteur de l'appareil en mm

596

Profondeur de l'appareil en mm

568

Poids en kg

47,0

Puissance totale de raccordement en kW

3,60

Tension en V

220-240

Fréquence en Hz

50

Protection par fusible en A

16

Nombre de phases

1

Câble d'alimentation avec prise

•

Longueur du câble d'alimentation électrique en m

1,50

Remplacer l'ampoule

Client

Accessoires fournis

Plaque de cuisson avec PerfectClean HBB 71

1

Plaque de cuisson multi-usages avec
PerfectClean HUBB 71

1

Grille de cuisson avec PerfectClean

1

Tiroir entièrement télescopique FlexiClip HFC 70-C (paire)

1

Grilles de support amovibles avec PerfectClean (paire)

1

Pastilles détartrantes

2

H 7264 BP

Four multifonctions

design facile à combiner avec texte clair, mise en réseau et pyrolyse.



Code EAN: 4002516164876 / Numéro de matériel: 11108460 /
Ancien Numéro de matériel: 22726415F

Langues affichage dispo.

Langues d'affichage disponibles avec MultiLingua

bahasa malaysia, dansk,
deutsch, english, español,
français, hrvatski, italiano,
magyar, nederlands,
norsk, polski, portugês,
русский, română,
slovenčina, slovenščina,
srpski, suomi, svenska,
türkçe, українська, čeština,
ελληνικά,

H 7264 BP

Four multifonctions

design facile à combiner avec texte clair, mise en réseau et pyrolyse.




installation H7000 XL, installation drawing



side view H7000 XL, installation drawings




built-in H7000 XL, installation drawing




Installation H7000 XL underframe, installation drawings


H2x6x-1B/BP/E/EP/IP, H2850BP, H7x6xB/BP/BPX, H2x6xB, installation drawings




H7000 handle, glass, installation drawings



Installation H7000 BM XL, installation drawings



side view Kombi BM XL, installation drawings



Installation Kombi BM XL, installation drawings