

KM 7200 FR

Table de cuisson à induction

avec 3 zones de cuisson rondes à un prix de départ avantageux



- Utilisation facile – EasySelect
- 3 zones de cuisson rondes dont une de 28 cm encore plus puissante
- En 574 mm de large avec cadre inox pour pose standard
- Temps d'ébullition extrêmement courts : TwinBooster

Code EAN: 4002516149415 / Numéro de matériel: 11126410 / Ancien Numéro de matériel: 26720010F

<b>Type de chauffage</b>	
Type de chauffage	Induction
<b>Modèle</b>	
Indépendant d'une cuisinière	•
<b>Design</b>	
Surface vitrocéramique	•
Couleur de la vitrocéramique	Noir
Cadre inox tout autour	•
Encastrement avec cadre	•
<b>Équipement zones cuisson</b>	
Nombre de zones de cuisson	3
Nombre de zones de cuisson	0
Nombre max. de récipients	3
<b>1e zone/zone de cuisson</b>	
Position	Gauche centre
Type	Zone de cuisson vario
Taille en mm	Ø 140-280
Puissance max. en W avec Booster	3300
Puissance max. en W	2600
Puissance max. en W avec TwinBooster	5500
<b>2e zone/zone de cuisson</b>	
Position	Arrière droit
Type	Zone de cuisson vario
Taille en mm	Ø 140-190
Puissance max. en W avec Booster	2500
Puissance max. en W	1850
Puissance max. en W avec TwinBooster	3000
<b>3e zone/zone de cuisson</b>	
Position	Avant droite
Type	Zone de cuisson vario
Taille en mm	Ø 100-160
Puissance max. en W avec Booster	1700
Puissance max. en W	1400
Puissance max. en W avec TwinBooster	2200
<b>Confort d'utilisation</b>	
Commande par touches sensibles	EasySelect
Détection de casseroles/de la taille des casseroles	•
Couleur d'affichage	Jaune
Début de cuisson automatique	•
Détection permanente de casserole	•
Maintien au chaud	•
Fonction Stop & Go	•
Fonction de rappel (Recall)	•
Arrêt automatique	•
Possibilité de réglages individuels (par ex. signaux sonores)	•
Fonction Minuterie	•
<b>Confort d'entretien</b>	
Vitrocéramique facile à nettoyer	•
<b>Sécurité</b>	
Sécurité Oubli	•

KM 7200 FR

Table de cuisson à induction

avec 3 zones de cuisson rondes à un prix de départ avantageux



Code EAN: 4002516149415 / Numéro de matériel: 11126410 /  
Ancien Numéro de matériel: 26720010F

Fonction de verrouillage	•
Verrouillage de la mise en marche	•
Ventilateur de refroidissement intégré	•
Sécurité anti-surchauffe	•
Indicateur de chaleur résiduelle	•

#### Caractéristiques techniques

Dimensions en mm (largeur)	574
Dimensions en mm (hauteur)	51
Dimensions en mm (profondeur)	504
Dimensions de la découpe en mm (largeur) pour encastrement standard	560
Dimensions de la découpe en mm (profondeur) pour encastrement standard	490
Hauteur d'encastrement avec boîtier de raccordement (mm)	48
Poids en kg	10
Puissance totale de raccordement en kW	7,30
Longueur du câble d'alimentation électrique en m	1,4
Tension en V	230
Fréquence en Hz	50-60


#### Accessoires fournis

Câble d'alimentation	Oui
----------------------	-----

KM 7200 FR

Table de cuisson à induction

avec 3 zones de cuisson rondes à un prix de départ avantageux



KM 7200 FR (Installation drawing)