


KM 7667 FL

Table de cuisson à induction

620 mm mm de large et induction sur toute la surface pour une grande flexibilité



- Commande frontale à touches sensibles -SmartSelect
- Détection intelligente des casseroles – jusqu'à 4 casseroles
- Sans cadre pour pose à fleur de plan ou standard
- Puissances variées – Fonction maintien au chaud et TwinBooster
- Communication avec la hotte – fonction automatique Con@ctivity


Code EAN: 4002516149118 / Numéro de matériel: 11126740 / Ancien Numéro de matériel: 26766770F

Type de chauffage	
Type de chauffage	Induction
Modèle	
Indépendant d'une cuisinière	•
Design	
Surface vitrocéramique	•
Encastrement à fleur de plan	•
Couleur de la vitrocéramique	Noir
Encastrement avec cadre	•
Combinable avec SmartLine	•
Combinable avec hotte de table SmartLine	•
Équipement zones cuisson	
Nombre de zones de cuisson	1
Nombre max. de récipients	4
1e zone/zone de cuisson	
Position	au choix
Type	Surface pleine
Taille en mm	570x390
Puissance max. en W avec Booster	3300
Puissance max. en W	2600
Puissance max. en W avec TwinBooster	3650
Confort d'utilisation	
Miele@home	•
Commande par touches sensibles	Smart Select
Fonction automatique Con@ctivity	•
Détection de casseroles/de la taille des casseroles	•
Couleur d'affichage	Jaune
Début de cuisson automatique	•
Maintien au chaud	•
Fonction Stop & Go	•
Fonction de rappel (Recall)	•
Arrêt automatique	•
Possibilité de réglages individuels (par ex. signaux sonores)	•
Détection intelligente de récipient	•
Aide au positionnement	•
Protection nettoyage	•
Fonction Minuterie	•
Efficacité et durabilité	
Consommation en mode arrêt en W	0,5
Consommation en mode veille en W	1,0
Consommation en mode veille avec maintien de la connexion au réseau en W	2,0
Durée jusqu'à l'arrêt automatique en mode Arrêt en min	20
Durée jusqu'à l'arrêt automatique en mode veille en min	20
Durée jusqu'à l'arrêt automatique en mode veille avec maintien de la connexion au réseau en min	20
Confort d'entretien	
Vitrocéramique facile à nettoyer	•
Sécurité	
Sécurité Oubli	•

KM 7667 FL

Table de cuisson à induction

620 mm mm de large et induction sur toute la surface pour une grande flexibilité



Code EAN: 4002516149118 / Numéro de matériel: 11126740 /


Ancien Numéro de matériel: 26766770F

Fonction de verrouillage	•
Verrouillage de la mise en marche	•
Ventilateur de refroidissement intégré	•
Sécurité anti-surchauffe	•
Indicateur de chaleur résiduelle	•
Caractéristiques techniques	
Dimensions (l x h x p) en mm	51 x 620 x 520
Dimensions en mm (largeur)	620
Dimensions en mm (hauteur)	51
Dimensions en mm (profondeur)	520
Dimensions de la découpe (l x p) pour encastrement à fleur de plan en mm	600/624 x 500/524
Dimensions de la découpe en mm (largeur) pour encastrement standard	600
Dimensions de la découpe en mm (profondeur) pour encastrement standard	500
Hauteur d'encastrement avec boîtier de raccordement (mm)	51
Dimension de la découpe intérieure en mm (largeur) pour encastrement à fleur de plan	600
Dimension de la découpe intérieure en mm (profondeur) pour encastrement à fleur de plan	500
Poids en kg	11
Dimension de la découpe extérieure en mm (largeur) pour encastrement à fleur de plan	624
Dimension de la découpe extérieure en mm (profondeur) pour encastrement à fleur de plan	524
Puissance totale de raccordement en kW	7,30
Longueur du câble d'alimentation électrique en m	1,4
Tension en V	230
Fréquence en Hz	50-60
Accessoires fournis	
Câble d'alimentation	Oui


KM 7667 FL

Table de cuisson à induction

620 mm mm de large et induction sur toute la surface pour une grande flexibilité



KM7667FL, KM7667-1FL, KM7867FL, KM7867-1FL
Diamond, KM7867-2FL Diamond – onset installation
(installation drawings)



KM7667FL, KM7667-1FL, KM7867FL, KM7867-
1FLDiamond, KM7867-2FL Diamond – flush (installation
drawings)