

## PWM 507 Special [EL DP]

Lave-linge professionnel, Little Giants, chauffage électrique, avec pompe de vidange pour des applications spéciales avec des programmes individuels. Capacité 7.0 kg.



- Volume du tambour 64 l, capacité 7.0 kg
- Testé pour une utilisation intensive – qualité Miele
- Sélection facile des programmes sur écran tactile – M Special
- Nettoyage impeccable – programmes individuels pour professionnels

Code EAN: 4002516196990 / Numéro de matériel: 11169820 / Ancien Numéro de matériel: 51507191ZER

<b>Design et modèle</b>	
Modèle	Lave-linge Front, colonne poss
Gamme	Performance
Façade	Blanc lotus
Coloris du bandeau	Inox
Capacité de chargement en kg	7,0
Volume du tambour en l	64
Ouverture de porte [Ø] en mm	300
Angle d'ouverture de porte en degrés	167
Charnière de porte	droite
Moteur synchrone sans entretien	•
Tambour Hydrogliss avec paroi arrière perforée	•
<b>Application</b>	
Convient à l'hôtellerie et la restauration	•
Convient à la restauration rapide	•
Convient pour l'industrie agro-alimentaire	•
<b>Performances</b>	
Efficacité sur les virus vérifiée	•
Hygiène contrôlée	•
Consommation d'eau spécifique en l/kg en raccordement à l'eau froide	7,00
Consommation d'énergie spécifique en kWh/kg en raccordement à l'eau froide	0,14
Consommation d'eau spécifique en l/kg en raccordement à l'eau chaude	6,60
Consommation énergétique spécifique en kWh/kg en raccordement à l'eau chaude	0,06
Consommation d'eau en l en raccordement à l'eau froide	49,0
Consommation d'énergie en kWh en raccordement à l'eau froide	0,98
Durée du programme en min. en raccordement à l'eau froide	59
Consommation d'eau en l en raccordement à l'eau chaude	46,0
Consommation d'énergie en kWh en raccordement à l'eau chaude	0,44
Durée du programme en min. en raccordement à l'eau chaude	49
Humidité résiduelle en rinçage à froid en %	52
Humidité résiduelle en rinçage à chaud en %	50
Vitesse d'essorage en tr/min.	1400
Facteur g	535
<b>Commande</b>	
Type de commande	M Special
Possibilité de programmation	Programmable
Départ différé max. en h	96
Affichage du temps restant	•
Affichage de déroulement de programme	•
Sélection facile de la langue	•
<b>Dosage</b>	
Bac à produits	3 compléments

## PWM 507 Special [EL DP]

Lave-linge professionnel, Little Giants, chauffage électrique, avec pompe de vidange pour des applications spéciales avec des programmes individuels. Capacité 7.0 kg.



Code EAN: 4002516196990 / Numéro de matériel: 11169820 / Ancien Numéro de matériel: 51507191ZER

Adaptateur de dosage flexible (option)	•
Raccordements max. pour pompes de dosage [nombre]	6
Détection de jauge vide	•
<b>Raccordement électr. standard</b>	
Type de chauffage	Électrique
Raccordement électrique	2N~ 400V 50HZ
Puissance de chauffe en kW	5,30
Puissance totale de raccordement en kW	5,50
Protection par fusible en A	16
<b>Variante de tension possible 1</b>	
Raccordement électrique	230V~
Puissance de chauffe en kW	2,65
Puissance totale de raccordement en kW	2,85
Protection par fusible en A	16
<b>Raccordement à l'eau/vidange</b>	
Eau froide [nombre]	1x 1/2" avec raccord 3/4"
Eau chaude [nombre]	1x 1/2" avec raccord 3/4"
Pompe de vidange	DN 22
<b>Dimensions et poids</b>	
Dimension extérieure, hauteur nette en mm	850
Dimension extérieure, largeur nette en mm	596
Dimension extérieure, profondeur nette en mm	714
Dimension extérieure, hauteur brute en mm	944
Dimension extérieure, largeur brute en mm	660
Dimension extérieure, profondeur brute en mm	768
Poids net en kg	98,0
Poids brut en kg	102
Charge au sol maximale en N/m <sup>2</sup>	2820
<b>Valeurs d'émissions</b>	
Niveau de pression acoustique d'émission au poste	<70 dB(A) re 20 µPa
Diffusion de chaleur dans la pièce en Mj/h	1,00
<b>Équipement</b>	
Essorage préalable breveté	•
Contrôle anti-balourd tridimensionnel	•
Amortisseur professionnel	•
Bride en acier inoxydable résistante	•
EcoSpeed	•
Technique avec nervures d'entraînement efficace	•
Surveillance de la température	•
Résistance spéciale	•
Contrôle de capacité automatique	•
Débitmètre	•
Éclairage LED du tambour, classe 1	•
Boîtier de communication	•
Ajouter du linge	•
Accessoires indépendants de l'appareil	•
<b>Efficacité et durabilité</b>	
Taux de recyclage en %	95
<b>Possibilités de raccordement</b>	
Monnayeur (option)	•
Interface optique pour l'accès SAV	•

## PWM 507 Special [EL DP]

Lave-linge professionnel, Little Giants, chauffage électrique, avec pompe de vidange pour des applications spéciales avec des programmes individuels. Capacité 7.0 kg.



Code EAN: 4002516196990 / Numéro de matériel: 11169820 /  
Ancien Numéro de matériel: 51507191ZER

Arrêt en pic de charge/Gestion de l'énergie (option) •

WiFiConn@ct •

### Normes, labels et marquages

CE •

VDE-CEM •

VDE •

Protection contre les projections d'eau IP X4 •

DEEE •

Conforme à la directive machines selon 2006/42/CE •