

## PDR 507 HP [Special]

Sèche-linge professionnel pompe à chaleur, Little Giants

à consommation d'énergie très réduite, convient au PWM 507 Special. Charge 7.0 kg.



- Volume du tambour 130.00 l, capacité de charge 7.0 kg
- 50 % de consommation d'énergie en moins que les sèche-linge à évacuation\*
- Testé pour une utilisation intensive – qualité Miele
- Sélection facile des programmes sur écran tactile – M Special
- Séchage précis pour tous les textiles – PerfectDry

\* Les sèche-linge à pompe à chaleur consomment jusqu'à 50 % d'énergie en moins que les sèche-linge à évacuation chauffés électriquement.

Code EAN: 4002516163282 / Numéro de matériel: 11170380 / Ancien Numéro de matériel: 52507191ZER

Design et modèle	
Modèle	Lave-linge Front, colonne poss
Gamme	Performance
Façade	Blanc lotus
Coloris du bandeau	Inox
Capacité de chargement en kg	7,0
Volume du tambour en l	130,00
Système de séchage	Pompe à chaleur
Ouverture de porte [Ø] en mm	370
Angle d'ouverture de porte en degrés	167
Charnière de porte	Gauche
Tambour Aérogliss en inox	Oui
Application	
Convient à l'hôtellerie et la restauration	•
Convient à la restauration rapide	•
Performances	
Puissance d'évaporation maximale en l/h	2,70
Consommation d'énergie spécifique en kWh/kg	0,20
Consommation d'énergie spécifique Coton/Séchage normal humidité résiduelle 48 % en kWh/kg	0,20
Consommation d'énergie spécifique en kWh/kg Fibres mélangées/Séchage normal humidité résiduelle 40 % en kWh/kg	0,17
Durée de programme en min.	67
Durée du programme Coton/Séchage normal humidité résiduelle 48 % en min.	67
Durée du programme Fibres mélangées/Séchage normal humidité résiduelle 40 % en min.	57
Commande	
Type de commande	M Special
Possibilité de programmation	Programmable
Commande de programme	Commande d'humidité résiduelle
Départ différé max. en h	24
Affichage du temps restant	•
Affichage de déroulement de programme	•
Sélection facile de la langue	•
Raccordement électr. standard	
Type de chauffage	Pompe à chaleur
Raccordement électrique	220-240V~ 50HZ
Puissance de chauffe électrique en kW	0,00
Puissance totale de raccordement en kW	1,44
Protection par fusible en A	10
Livraison avec prise secteur	•
Dimensions et poids du sèche-linge	
Dimension extérieure, hauteur nette en mm	850
Dimension extérieure, largeur nette en mm	596
Dimension extérieure, profondeur nette en mm	777
Dimension extérieure, hauteur brute en mm	940
Dimension extérieure, largeur brute en mm	660

## PDR 507 HP [Special]

Sèche-linge professionnel pompe à chaleur, Little Giants

à consommation d'énergie très réduite, convient au PWM 507 Special. Charge 7.0 kg.



Code EAN: 4002516163282 / Numéro de matériel: 11170380 /

Ancien Numéro de matériel: 52507191ZER

Dimension extérieure, profondeur brute en mm	820
Poids net en kg	68,5
Poids brut en kg	74
Charge au sol maximale en N/m <sup>2</sup>	920
<b>Valeurs d'émissions</b>	
Niveau de pression acoustique d'émission au poste	<70 dB(A) re 20 µPa
Diffusion de chaleur dans la pièce en Mj/h	3,60
<b>Équipement</b>	
Rotation alternée du tambour intelligente	•
Conduit d'air axial	•
Filtre à peluches dans la porte	•
Système de filtre d'échangeur thermique sans entretien	•
PerfectDry	•
Aubes Softlift	•
Fonction Délicat Plus	•
Évacuation de l'eau de condensation	•
Boîtier de communication	•
Panier de séchage (option)	•
Éclairage du tambour	•
Accessoires indépendants de l'appareil	•
<b>Efficacité et durabilité</b>	
Contient des gaz à effet de serre fluorés	•
Système à fermeture hermétique	•
Fluide frigorigène	R134a
Quantité de fluide frigorigène en kg	0,61
Potentiel de réchauffement global du fluide frigorigène en kg CO <sub>2</sub> e	1430
Potentiel de réchauffement global de l'appareil en kg CO <sub>2</sub> e	872,00
<b>Possibilités de raccordement</b>	
Monnayeur (option)	•
Interface optique pour l'accès SAV	•
Module LAN/Wi-Fi (option)	•
WiFiConn@ct	•
<b>Normes, labels et marquages</b>	
CE	•
VDE	•
VDE-CEM	•
Protection contre les projections d'eau IP X4	•
DEEE	•
Conforme à la directive machines selon 2006/42/CE	•