

KWT 7112 iG

Cave à vin encastrable

avec FlexiFrame Plus et Push2open pour les amateurs de vin exigeants.



- Stockage des grandes bouteilles de vin grâce à FlexiFrame Plus
- Un design impeccable pour une cuisine sans poignée Push2open
- Pas d'odeurs dans la zone de réfrigération grâce au filtre Active AirClean
- La réserve de vin est parfaitement mise en scène : éclairage LED
- Protection optimale vin par filtre UV dans façade verre teinté



Code EAN: 4002516150916 / Numéro de matériel: 11186570 / Ancien Numéro de matériel: 36711202EU1

|                                                                                       |                         |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| <b>Catégorie d'appareil</b>                                                           |                         |
| Cave à vin                                                                            | •                       |
| <b>Modèle</b>                                                                         |                         |
| Appareil encastrable                                                                  | •                       |
| Appareil encastrable intégré                                                          | •                       |
| Ouverture de porte                                                                    | inf.                    |
| <b>Design</b>                                                                         |                         |
| Couleur de la façade                                                                  | Gris graphite (verre)   |
| Éclairage de la partie vin                                                            | Éclairage LED           |
| <b>Confort d'utilisation</b>                                                          |                         |
| Mise en réseau avec Miele@home                                                        | •                       |
| Accessoires en option nécessaires                                                     | XKS 3130 W, XKV 3000 KF |
| DynaCool                                                                              | •                       |
| SoftClose                                                                             | •                       |
| Dispositif d'ouverture de porte                                                       | Push2open               |
| Push2open                                                                             | •                       |
| Nombre de clayettes en bois                                                           | 3                       |
| Matériau des clayettes en bois                                                        | Hêtre                   |
| Nombre de grilles de cuisson FlexiFrame                                               | 2                       |
| Nombre de clayettes en bois FlexiFrame Plus                                           | 2                       |
| Conservation anti-vibrations                                                          | •                       |
| <b>Commande</b>                                                                       |                         |
| Panneau de commande                                                                   | TouchControl            |
| Réglage indépendant de la température pour la zone de réfrigération et de congélation | Non                     |
| Nombre de zones de température                                                        | 1                       |
| Plage de température réglable minimale en °C                                          | 5                       |
| Plage de température réglable maximale en °C                                          | 20                      |
| <b>Efficacité et durabilité</b>                                                       |                         |
| Classe d'efficacité énergétique (A-G)                                                 | G                       |
| Consommation d'énergie par an en kWh                                                  | 115,71                  |
| Consommation d'énergie en 24 h en kWh                                                 | 0,31                    |
| <b>Sécurité</b>                                                                       |                         |
| Fonction de verrouillage                                                              | •                       |
| Alarme de porte sonore                                                                | •                       |
| Alarme sonore pour la température                                                     | •                       |
| Alarme de porte visuelle                                                              | •                       |
| Alarme visuelle pour la température                                                   | •                       |
| <b>Caractéristiques techniques</b>                                                    |                         |
| Largeur de la niche en mm min.                                                        | 560                     |
| Largeur de la niche en mm max.                                                        | 570                     |
| Hauteur de la niche en mm min.                                                        | 450                     |
| Hauteur de la niche en mm max.                                                        | 452                     |
| Profondeur de la niche en mm                                                          | 550                     |
| Largeur des appareils en mm                                                           | 595                     |
| Hauteur de l'appareil en mm                                                           | 455                     |
| Profondeur de l'appareil en mm                                                        | 559                     |
| Poids en kg                                                                           | 36,0                    |
| Classe climatique                                                                     | SN-ST                   |
| Zone de réfrigération en l                                                            | 47                      |

KWT 7112 iG

Cave à vin encastrable

avec FlexiFrame Plus et Push2open pour les amateurs de vin exigeants.



Code EAN: 4002516150916 / Numéro de matériel: 11186570 /  
Ancien Numéro de matériel: 36711202EU1

|                                                                              |               |
|------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| Partie vin en l                                                              | 47            |
| Volume total utile en l                                                      | 47            |
| Espace suffisant pour accueillir des bouteilles de vin de Bordeaux de 0,75 l | 18 bouteilles |
| Durée de conservation en cas de panne en h                                   | 0             |
| Classe d'émissions de bruit acoustique dans l'air (A-D)                      | B             |
| Émissions de bruit acoustique en dB(A) re1pW                                 | 32            |
| Consommation électrique en milliampères (mA)                                 | 500           |
| Tension en V                                                                 | 220-240       |
| Protection par fusible en A                                                  | 10            |
| Nombre de phases                                                             | 1             |
| Fréquence en Hz                                                              | 50            |
| Longueur du câble d'alimentation électrique en m                             | 2,2           |

#### Accessoires fournis

•  
Filtre Active AirClean


## KWT 7112 iG

Cave à vin encastrable


avec FlexiFrame Plus et Push2open pour les amateurs de vin exigeants.




KWT7112 iG, \*Footnote (Sketch)



KWT7112 iG (Sketch)



KWT7112 iG, \*Footnote (Sketch)



KWT7112iG, KWT6112iG, Interior dimensions (Installation drawings)