

APCL 019

Boîtier de communication avec kit d'installation

pour connecter les lave-linge/sèche-linge à évacuation aux systèmes externes.



- Raccordement syst. délestage, évacuation d'air, paiement, dosage
- Pour le montage sur lave-linge et sèche-linge « ProfiLine »
- Raccordement facile au lave-linge ou au sèche-linge
- Divers réglages possibles pour le dosage des liquides
- Compatibilité descendante avec les systèmes Miele actuels

Code EAN: 4002516176268 / Numéro de matériel: 11228520 / Ancien Numéro de matériel: 59590006D

Famille produit	
Lave-linge	•
Sèche-linge	•
Famille produit/accessoire	
PWM 500-08	•
PWM 500-09	•
PWM 506 Mop Star 60	•
PWM 507	•
PWM 508 Mop Star 80	•
PWM 900-09	•
PWM 906	•
PWM 907	•
PWM 908	•
PDR 307	•
PWM 307	•
PDR 500-08	•
PDR 507	•
PDR 900-08	•
PDR 908	•
Catégorie de produit	
Ventilation supplémentaire	•
Système de dosage	•
Arrêt en pic de charge	•
Accessoires pour le monnayeur	•
Caractéristiques produit	
Matériau	Plastique, Tôle d'acier, galvanisée
Couleur	Gris
Dimensions et poids	
Dimension extérieure, hauteur brute en mm	135
Dimension extérieure, largeur brute en mm	290
Dimension extérieure, profondeur brute en mm	590
Poids net [kg]	3,81
Poids brut en kg	4,24