

PDR 908 [EL MAR 3 AC 230V 50-60Hz]

Sèche-linge professionnel à évacuation, chauffage électrique
approuvé par Lloyd's Register, charge 8.0 kg kg.



- Volume du tambour 130.00 l 130.00 l, capacité de charge 8.0 kg
- Testé pour une utilisation intensive – qualité Miele
- Confort d'utilisation avec écran couleur tactile – M Touch Flex
- Séchage précis pour tous les textiles – PerfectDry

Code EAN: 4002516195498 / Numéro de matériel: 11250990 /
Ancien Numéro de matériel: 52908386MAR

Design et modèle	
Modèle	Lave-linge Front, colonne poss
Gamme	Performance Plus
Façade	Blanc lotus
Coloris du bandeau	Inox
Capacité de chargement en kg	8,0
Volume du tambour en l	130,00
Système de séchage	Évacuation d'air
Ouverture de porte [Ø] en mm	370
Angle d'ouverture de porte en degrés	167
Charnière de porte	Gauche
Tambour Aérogliss en inox	Oui
Application	
Convient à une utilisation offshore	•
Convient à la marine	•
Performances	
Puissance d'évaporation maximale en l/h	5,50
Consommation d'énergie spécifique en kWh/kg	0,50
Consommation d'énergie spécifique Coton/Séchage normal humidité résiduelle 48 % en kWh/kg	0,50
Consommation d'énergie spécifique en kWh/kg Fibres mélangées/Séchage normal humidité résiduelle 40 % en kWh/kg	0,42
Durée de programme en min.	42
Durée du programme Coton/Séchage normal humidité résiduelle 48 % en min.	42
Durée du programme Fibres mélangées/Séchage normal humidité résiduelle 40 % en min.	37
Commande	
Type de commande	M Touch Flex
Possibilité de programmation	Programmable
Commande de programme	Commande d'humidité résiduelle
Départ différé max. en h	24
Affichage du temps restant	•
Affichage de déroulement de programme	•
Sélection facile de la langue	•
Raccordement électr. standard	
Type de chauffage	Électrique
Raccordement électrique	3~ 230V 50/60HZ
Puissance de chauffe électrique en kW	6,14
Puissance totale de raccordement en kW	6,40
Protection par fusible en A	16
Dimensions et poids	
Dimension extérieure, hauteur nette en mm	850
Dimension extérieure, largeur nette en mm	596
Dimension extérieure, profondeur nette en mm	717
Dimension extérieure, hauteur brute en mm	940
Dimension extérieure, largeur brute en mm	660
Dimension extérieure, profondeur brute en mm	820

PDR 908 [EL MAR 3 AC 230V 50-60Hz]

Sèche-linge professionnel à évacuation, chauffage électrique
approuvé par Lloyd's Register, charge 8.0 kg kg.



Code EAN: 4002516195498 / Numéro de matériel: 11250990 /
Ancien Numéro de matériel: 52908386MAR

Poids net en kg	51,5
Poids brut en kg	57
Charge au sol maximale en N	920
Valeurs d'émissions	
Niveau de pression acoustique d'émission au poste	<70 dB(A) re 20 µPa
Diffusion de chaleur dans la pièce en Mj/h	0,76
Équipement	
Rotation alternée du tambour intelligente	•
Conduit d'air axial	•
Filtre à grande surface filtrante	•
PerfectDry	•
Aubes Softlift	•
Fonction Délicat	•
Boîtier de communication	•
Panier de séchage (option)	•
Éclairage du tambour	•
Accessoires indépendants de l'appareil	•
Possibilités de raccordement	
Monnayeur (option)	•
Interface optique pour l'accès SAV	•
Arrêt en pic de charge/Gestion de l'énergie (option)	•
Module LAN/Wi-Fi (option)	•
WiFiConn@ct	•
Normes, labels et marquages	
CE	•
Protection contre les projections d'eau IP X4	•
DEEE	•
Lloyd's Register	•
Conforme à la directive machines selon 2006/42/CE	•