

PDR 908 [EL MAR 3N AC 400V 50-60Hz]

Sèche-linge professionnel à évacuation, chauffage électrique  
approuvé par Lloyd's Register, charge 8.0 kg kg.



- Volume du tambour 130.00 l 130.00 l, capacité de charge 8.0 kg
- Testé pour une utilisation intensive – qualité Miele
- Confort d'utilisation avec écran couleur tactile – M Touch Flex
- Séchage précis pour tous les textiles – PerfectDry

Code EAN: 4002516218456 / Numéro de matériel: 11251040 /  
Ancien Numéro de matériel: 52908382MAR

<b>Design et modèle</b>	
Modèle	Lave-linge Front, colonne poss
Gamme	Performance Plus
Façade	Blanc lotus
Coloris du bandeau	Inox
Capacité de chargement en kg	8,0
Volume du tambour en l	130,00
Système de séchage	Évacuation d'air
Ouverture de porte [Ø] en mm	370
Angle d'ouverture de porte en degrés	167
Charnière de porte	Gauche
Tambour Aérogliss en inox	Oui
<b>Application</b>	
Convient à une utilisation offshore	•
Convient à la marine	•
<b>Performances</b>	
Puissance d'évaporation maximale en l/h	5,50
Consommation d'énergie spécifique en kWh/kg	0,50
Consommation d'énergie spécifique Coton/Séchage normal humidité résiduelle 48 % en kWh/kg	0,50
Consommation d'énergie spécifique en kWh/kg Fibres mélangées/Séchage normal humidité résiduelle 40 % en kWh/kg	0,42
Durée de programme en min.	42
Durée du programme Coton/Séchage normal humidité résiduelle 48 % en min.	42
Durée du programme Fibres mélangées/Séchage normal humidité résiduelle 40 % en min.	37
<b>Commande</b>	
Type de commande	M Touch Flex
Possibilité de programmation	Programmable
Commande de programme	Commande d'humidité résiduelle
Départ différé max. en h	24
Affichage du temps restant	•
Affichage de déroulement de programme	•
Sélection facile de la langue	•
<b>Raccordement électr. standard</b>	
Type de chauffage	Électrique
Raccordement électrique	3N~ 400V 50/60HZ
Puissance de chauffe électrique en kW	6,14
Puissance totale de raccordement en kW	6,40
Protection par fusible en A	10
<b>Variante de tension possible 1</b>	
Raccordement électrique	230V~ 50/60HZ
Puissance de chauffe en kW	2,90
Puissance totale de raccordement en kW	3,24
Protection par fusible en A	16
<b>Variante de tension possible 2</b>	
Raccordement électrique	3~ 230V 50/60HZ

PDR 908 [EL MAR 3N AC 400V 50-60Hz]

Sèche-linge professionnel à évacuation, chauffage électrique  
approuvé par Lloyd's Register, charge 8.0 kg kg.



Code EAN: 4002516218456 / Numéro de matériel: 11251040 /  
Ancien Numéro de matériel: 52908382MAR

Puissance de chauffe en kW	6,14
Puissance totale de raccordement en kW	6,40
Protection par fusible en A	16

#### Dimensions et poids

Dimension extérieure, hauteur nette en mm	850
Dimension extérieure, largeur nette en mm	596
Dimension extérieure, profondeur nette en mm	717
Dimension extérieure, hauteur brute en mm	940
Dimension extérieure, largeur brute en mm	660
Dimension extérieure, profondeur brute en mm	820
Poids net en kg	51,5
Poids brut en kg	57
Charge au sol maximale en N	920

#### Valeurs d'émissions

Niveau de pression acoustique d'émission au poste	<70 dB(A) re 20 µPa
Diffusion de chaleur dans la pièce en Mj/h	0,76

#### Équipement

Rotation alternée du tambour intelligent	•
Conduit d'air axial	•
Filtre à grande surface filtrante	•
PerfectDry	•
Aubes Softlift	•
Fonction Délicat	•
Boîtier de communication	•
Panier de séchage (option)	•
Éclairage du tambour	•
Accessoires indépendants de l'appareil	•

#### Possibilités de raccordement

Monnayeur (option)	•
Interface optique pour l'accès SAV	•
Arrêt en pic de charge/Gestion de l'énergie (option)	•
Module LAN/Wi-Fi (option)	•
WiFiConn@ct	•

#### Normes, labels et marquages

CE	•
Protection contre les projections d'eau IP X4	•
DEEE	•
Lloyd's Register	•
Conforme à la directive machines selon 2006/42/CE	•