

PDR 908 HP [MAR 1N AC 230V 50Hz]  
Sèche-linge professionnel pompe à chaleur  
approuvé par Lloyd's Register, charge 8.0 kg kg.



- Volume du tambour 130.00 l  
130.00 l, capacité de charge 8.0 kg
- Testé pour une utilisation intensive – qualité Miele
- Confort d'utilisation avec écran couleur tactile – M Touch Flex
- Séchage précis pour tous les textiles – PerfectDry

Code EAN: 4002516218715 / Numéro de matériel: 11251210 /  
Ancien Numéro de matériel: 52908281MAR

Design et modèle	
Modèle	Lave-linge Front
Gamme	Performance Plus
Façade	Inox
Coloris du bandeau	Inox
Capacité de chargement en kg	8,0
Volume du tambour en l	130,00
Système de séchage	Pompe à chaleur
Ouverture de porte [Ø] en mm	370
Angle d'ouverture de porte en degrés	167
Charnière de porte	Gauche
Tambour Aérogliss en inox	Oui
Application	
Convient à une utilisation offshore	•
Convient à la marine	•
Performances	
Puissance d'évaporation maximale en l/h	2,60
Consommation d'énergie spécifique en kWh/kg	0,20
Consommation d'énergie spécifique Coton/Séchage normal humidité résiduelle 48 % en kWh/kg	0,20
Consommation d'énergie spécifique en kWh/kg Fibres mélangées/Séchage normal humidité résiduelle 40 % en kWh/kg	0,17
Durée de programme en min.	88
Durée du programme Coton/Séchage normal humidité résiduelle 48 % en min.	88
Durée du programme Fibres mélangées/Séchage normal humidité résiduelle 40 % en min.	76
Commande	
Type de commande	M Touch Flex
Possibilité de programmation	Programmable
Commande de programme	Commande d'humidité résiduelle
Départ différé max. en h	24
Affichage du temps restant	•
Affichage de déroulement de programme	•
Sélection facile de la langue	•
Raccordement électr. standard	
Type de chauffage	Pompe à chaleur
Raccordement électrique	230V~ 50HZ
Puissance totale de raccordement en kW	1,44
Protection par fusible en A	10
Livraison avec prise secteur	•
Dimensions et poids du sèche-linge	
Dimension extérieure, hauteur nette en mm	850
Dimension extérieure, largeur nette en mm	605
Dimension extérieure, profondeur nette en mm	777
Dimension extérieure, hauteur brute en mm	940
Dimension extérieure, largeur brute en mm	660
Dimension extérieure, profondeur brute en mm	820
Poids net en kg	72,0

PDR 908 HP [MAR 1N AC 230V 50Hz]  
Sèche-linge professionnel pompe à chaleur  
approuvé par Lloyd's Register, charge 8.0 kg kg.



Code EAN: 4002516218715 / Numéro de matériel: 11251210 /  
Ancien Numéro de matériel: 52908281MAR

Poids brut en kg	78
Charge au sol maximale en N/m <sup>2</sup>	920
<b>Valeurs d'émissions</b>	
Niveau de pression acoustique d'émission au poste	<70 dB(A) re 20 µPa
Diffusion de chaleur dans la pièce en Mj/h	3,60
<b>Équipement</b>	
Rotation alternée du tambour intelligente	•
Conduit d'air axial	•
Filtre à peluches dans la porte	•
Système de filtre d'échangeur thermique sans entretien	•
PerfectDry	•
Aubes Softlift	•
Fonction Délicat Plus	•
Évacuation de l'eau de condensation	•
Boîtier de communication	•
Panier de séchage (option)	•
Éclairage du tambour	•
Accessoires indépendants de l'appareil	•
<b>Efficacité et durabilité</b>	
Contient des gaz à effet de serre fluorés	•
Système à fermeture hermétique	•
Fluide frigorigène	R134a
Quantité de fluide frigorigène en kg	0,61
Potentiel de réchauffement global du fluide frigorigène en kg CO <sub>2</sub> e	1430
Potentiel de réchauffement global de l'appareil en kg CO <sub>2</sub> e	872,00
<b>Possibilités de raccordement</b>	
Monnayeur (option)	•
Interface optique pour l'accès SAV	•
Module LAN/Wi-Fi (option)	•
<b>Normes, labels et marquages</b>	
CE	•
Protection contre les projections d'eau IP X4	•
DEEE	•
Lloyd's Register	•
Conforme à la directive machines selon 2006/42/CE	•