

PWM 908 [EL DP MAR 3 AC 400-480V 50-60Hz]

Lave-linge professionnel, Little Giants, chauffage électrique, avec pompe de vidange approuvé par Lloyd's Register, charge 8.0 kg.



- Volume du tambour 73 l, capacité 8.0 kg
- 22 % de consommation d'eau et 28 % d'énergie en moins*
- Testé pour une utilisation intensive – qualité Miele
- Confort d'utilisation avec écran couleur tactile – M Touch Flex
- Lavage en profondeur avec des programmes de lavage professionnels

* Concerne le programme Couleurs 60° avec raccordement à l'eau chaude, par rapport au modèle précédent.

Code EAN: 4002516220589 / Numéro de matériel: 11251280 / Ancien Numéro de matériel: 51908187MAR

| Design et modèle | |
|--|--------------------------------|
| Modèle | Lave-linge Front, colonne poss |
| Gamme | Performance Plus |
| Façade | Blanc lotus |
| Coloris du bandeau | Inox |
| Capacité de chargement en kg | 8,0 |
| Volume du tambour en l | 73 |
| Ouverture de porte [Ø] en mm | 300 |
| Angle d'ouverture de porte en degrés | 167 |
| Charnière de porte | droite |
| Moteur synchrone sans entretien | • |
| Tambour Hydrogliss avec paroi arrière perforée | • |
| Application | |
| Convient à une utilisation offshore | • |
| Convient à la marine | • |
| Performances | |
| Efficacité sur les virus vérifiée | • |
| Hygiène contrôlée | • |
| Consommation d'eau spécifique en l/kg en raccordement à l'eau froide | 6,40 |
| Consommation d'énergie spécifique en kWh/kg en raccordement à l'eau froide | 0,13 |
| Consommation d'eau spécifique en l/kg en raccordement à l'eau chaude | 6,00 |
| Consommation énergétique spécifique en kWh/kg en raccordement à l'eau chaude | 0,06 |
| Consommation d'eau en l en raccordement à l'eau froide | 51,0 |
| Consommation d'énergie en kWh en raccordement à l'eau froide | 1,05 |
| Durée du programme en min. en raccordement à l'eau froide | 59 |
| Consommation d'eau en l en raccordement à l'eau chaude | 48,0 |
| Consommation d'énergie en kWh en raccordement à l'eau chaude | 0,50 |
| Durée du programme en min. en raccordement à l'eau chaude | 49 |
| Humidité résiduelle en rinçage à froid en % | 48 |
| Humidité résiduelle en rinçage à chaud en % | 45 |
| Vitesse d'essorage en tr/min. | 1600 |
| Facteur g | 704 |
| Heures de fonctionnement testées | 30000 |
| Commande | |
| Type de commande | M Touch Flex |
| Possibilité de programmation | Programmable |
| Départ différé max. en h | 96 |
| Affichage du temps restant | • |
| Affichage de déroulement de programme | • |
| Sélection facile de la langue | • |
| Dosage | |
| Bac à produits | 3 compléments |

PWM 908 [EL DP MAR 3 AC 400-480V 50-60Hz]

Lave-linge professionnel, Little Giants, chauffage électrique, avec pompe de vidange approuvé par Lloyd's Register, charge 8.0 kg.



Code EAN: 4002516220589 / Numéro de matériel: 11251280 / Ancien Numéro de matériel: 51908187MAR

| | |
|---|---------------------------|
| CapDosing | • |
| Adaptateur de dosage flexible (option) | • |
| Raccordements max. pour pompes de dosage [nombre] | 6 |
| Détection de jauge vide | • |
| Raccordement électr. standard | |
| Type de chauffage | Électrique |
| Raccordement électrique | 3~ 440V |
| Puissance de chauffe en kW | 4,00 |
| Puissance totale de raccordement en kW | 4,20 |
| Protection par fusible en A | 10 |
| Variante de tension possible 1 | |
| Raccordement électrique | 3~ 400V |
| Puissance de chauffe en kW | 3,40 |
| Puissance totale de raccordement en kW | 3,60 |
| Protection par fusible en A | 10 |
| Variante de tension possible 2 | |
| Raccordement électrique | 3~ 480V 50/60HZ |
| Puissance de chauffe en kW | 4,80 |
| Puissance totale de raccordement en kW | 5,00 |
| Protection par fusible en A | 10 |
| Raccordement à l'eau/vidange | |
| Eau froide [nombre] | 1x 1/2" avec raccord 3/4" |
| Eau chaude [nombre] | 1x 1/2" avec raccord 3/4" |
| Pompe de vidange | DN 22 |
| Dimensions et poids | |
| Dimension extérieure, hauteur nette en mm | 850 |
| Dimension extérieure, largeur nette en mm | 596 |
| Dimension extérieure, profondeur nette en mm | 714 |
| Dimension extérieure, hauteur brute en mm | 940 |
| Dimension extérieure, largeur brute en mm | 660 |
| Dimension extérieure, profondeur brute en mm | 768 |
| Poids net en kg | 108,0 |
| Poids brut en kg | 112 |
| Charge au sol maximale en N | 2820 |
| Valeurs d'émissions | |
| Niveau de pression acoustique d'émission au poste | <70 dB(A) re 20 µPa |
| Diffusion de chaleur dans la pièce en Mj/h | 1,00 |
| Équipement | |
| Contrôle anti-balourd tridimensionnel | • |
| Amortisseur professionnel | • |
| Bride en acier inoxydable résistante | • |
| Rinçage désinfectant | • |
| EcoSpeed | • |
| Défroissage | • |
| Technique avec nervures d'entraînement efficace | • |
| Surveillance de la température | • |
| Résistance spéciale | • |
| Contrôle de capacité automatique | • |
| Débitmètre | • |
| Éclairage LED du tambour, classe 1 | • |
| Boîtier de communication | • |

PWM 908 [EL DP MAR 3 AC 400-480V 50-60Hz]

Lave-linge professionnel, Little Giants, chauffage électrique, avec pompe de vidange approuvé par Lloyd's Register, charge 8.0 kg.



Code EAN: 4002516220589 / Numéro de matériel: 11251280 /
Ancien Numéro de matériel: 51908187MAR

| | |
|--|----|
| Ajouter du linge | • |
| Accessoires indépendants de l'appareil | • |
| Efficacité et durabilité | |
| Taux de recyclage en % | 95 |
| Possibilités de raccordement | |
| Monnayeur (option) | • |
| Interface optique pour l'accès SAV | • |
| Arrêt en pic de charge/Gestion de l'énergie (option) | • |
| Module LAN/Wi-Fi (option) | • |
| WiFiConn@ct | • |
| Normes, labels et marquages | |
| DEEE | • |
| Lloyd's Register | • |
| Conforme à la directive machines selon 2006/42/CE | • |