

## PWM 908 [EL DP MAR 3 AC 400-480V 50-60Hz]

Lave-linge professionnel, Little Giants, chauffage électrique, avec pompe de vidange approuvé par Lloyd's Register, charge 8.0 kg.



Code EAN: 4002516223504 / Numéro de matériel: 11251290 /  
Ancien Numéro de matériel: 51908387MAR

### Design et modèle

Modèle	Chargement frontal
Gamme	Performance Plus
Façade	Inox
Coloris du bandeau	Inox
Capacité de chargement en kg	8,0
Volume du tambour en l	73
Ouverture de porte [Ø] en mm	300
Angle d'ouverture de porte en degrés	167
Charnière de porte	droite
Moteur synchrone sans entretien	•
Tambour Hydrogliss avec paroi arrière perforée en inox	•

### Application

Convient à une utilisation offshore	•
Convient à la marine	•

### Performances

Efficacité sur les virus vérifiée	•
Hygiène contrôlée	•
Consommation d'eau spécifique en l/kg en raccordement à l'eau froide	6,40
Consommation d'énergie spécifique en kWh/kg en raccordement à l'eau froide	0,13
Consommation d'eau spécifique en l/kg en raccordement à l'eau chaude	6,00
Consommation énergétique spécifique en kWh/kg en raccordement à l'eau chaude	0,06
Consommation d'eau en l en raccordement à l'eau froide	51,0
Consommation d'énergie en kWh en raccordement à l'eau froide	1,05
Durée du programme en min. en raccordement à l'eau froide	59
Consommation d'eau en l en raccordement à l'eau chaude	48,0
Consommation d'énergie en kWh en raccordement à l'eau chaude	0,50
Durée du programme en min. en raccordement à l'eau chaude	49
Humidité résiduelle en rinçage à froid en %	48
Humidité résiduelle en rinçage à chaud en %	45
Vitesse d'essorage en tr/min.	1600
Facteur g	704
Heures de fonctionnement testées	30000

### Commande

Type de commande	M Touch Flex
Possibilité de programmation	Programmable
Départ différé max. en h	96
Affichage du temps restant	•
Affichage de déroulement de programme	•
Sélection facile de la langue	•

- Volume du tambour 73 l, capacité 8.0 kg
- 22 % de consommation d'eau et 28 % d'énergie en moins\*
- Testé pour une utilisation intensive – qualité Miele
- Confort d'utilisation avec écran couleur tactile – M Touch Flex
- Lavage en profondeur avec des programmes de lavage professionnels

\* Concernes le programme Couleurs 60° avec raccordement à l'eau chaude, par rapport au modèle précédent.

PWM 908 [EL DP MAR 3 AC 400-480V 50-60Hz]

Lave-linge professionnel, Little Giants, chauffage électrique, avec pompe de vidange approuvé par Lloyd's Register, charge 8.0 kg.



Code EAN: 4002516223504 / Numéro de matériel: 11251290 /  
Ancien Numéro de matériel: 51908387MAR

<b>Dosage</b>	
Bac à produits	3 compléments
CapDosing	•
Adaptateur de dosage flexible (option)	•
Raccordements max. pour pompes de dosage [nombre]	6
Détection de jauge vide	•
<b>Raccordement électr. standard</b>	
Type de chauffage	Électrique
Raccordement électrique	3~ 440V
Puissance de chauffe en kW	4,00
Puissance totale de raccordement en kW	4,20
Protection par fusible en A	10
<b>Variante de tension possible 1</b>	
Raccordement électrique	3~ 400V
Puissance de chauffe en kW	3,40
Puissance totale de raccordement en kW	3,60
Protection par fusible en A	10
<b>Variante de tension possible 2</b>	
Raccordement électrique	3~ 480V 50/60HZ
Puissance de chauffe en kW	4,80
Puissance totale de raccordement en kW	5,00
Protection par fusible en A	10
<b>Raccordement à l'eau/vidange</b>	
Eau froide [nombre]	1x 1/2" avec raccord 3/4"
Eau chaude [nombre]	1x 1/2" avec raccord 3/4"
Pompe de vidange	DN 22
<b>Dimensions et poids</b>	
Dimension extérieure, hauteur nette en mm	850
Dimension extérieure, largeur nette en mm	605
Dimension extérieure, profondeur nette en mm	714
Dimension extérieure, hauteur brute en mm	940
Dimension extérieure, largeur brute en mm	660
Dimension extérieure, profondeur brute en mm	768
Poids net en kg	108,0
Poids brut en kg	112
Charge au sol maximale en N	2820
<b>Valeurs d'émissions</b>	
Niveau de pression acoustique d'émission au poste	<70 dB(A) re 20 µPa
Diffusion de chaleur dans la pièce en Mj/h	1,00
<b>Équipement</b>	
Contrôle anti-balourd tridimensionnel	•
Amortisseur professionnel	•
Bride en acier inoxydable résistante	•
Rinçage désinfectant	•
EcoSpeed	•
Défroissage	•
Technique avec nervures d'entraînement efficace	•
Surveillance de la température	•

PWM 908 [EL DP MAR 3 AC 400-480V 50-60Hz]

Lave-linge professionnel, Little Giants, chauffage électrique, avec pompe de vidange approuvé par Lloyd's Register, charge 8.0 kg.



Code EAN: 4002516223504 / Numéro de matériel: 11251290 /  
Ancien Numéro de matériel: 51908387MAR

Résistance spéciale	•
Contrôle de capacité automatique	•
Débitmètre	•
Éclairage LED du tambour, classe 1	•
Boîtier de communication	•
Ajouter du linge	•
Accessoires indépendants de l'appareil	•
<b>Efficacité et durabilité</b>	
Taux de recyclage en %	95
<b>Possibilités de raccordement</b>	
Monnayeur (option)	•
Interface optique pour l'accès SAV	•
Arrêt en pic de charge/Gestion de l'énergie (option)	•
Module LAN/Wi-Fi (option)	•
WiFiConn@ct	•
<b>Normes, labels et marquages</b>	
DEEE	•
Lloyd's Register	•
Conforme à la directive machines selon 2006/42/CE	•