

PWM 908 [EL DP MAR 2 NAC 400V 50-60Hz]

Lave-linge professionnel, Little Giants, chauffage électrique, avec pompe de vidange approuvé par Lloyd's Register, charge 8.0 kg.



Code EAN: 4002516218487 / Numéro de matériel: 11252240 / Ancien Numéro de matériel: 51908381MAR

| Design et modèle   |                                |
|--|--------------------------------|
| Modèle   | Lave-linge Front, colonne poss |
| Gamme  | Performance Plus               |
| Façade   | Inox                           |
| Coloris du bandeau   | Inox                           |
| Capacité de chargement en kg   | 8,0                            |
| Volume du tambour en l   | 73                             |
| Ouverture de porte [Ø] en mm   | 300                            |
| Angle d'ouverture de porte en degrés   | 167                            |
| Charnière de porte   | droite                         |
| Moteur synchrone sans entretien  | •                              |
| Tambour Hydrogliss avec paroi arrière perforée                               | •                              |
| Application  |                                |
| Convient à une utilisation offshore  | •                              |
| Convient à la marine   | •                              |
| Performances   |                                |
| Efficacité sur les virus vérifiée  | •                              |
| Hygiène contrôlée  | •                              |
| Consommation d'eau spécifique en l/kg en raccordement à l'eau froide         | 6,40                           |
| Consommation d'énergie spécifique en kWh/kg en raccordement à l'eau froide   | 0,13                           |
| Consommation d'eau spécifique en l/kg en raccordement à l'eau chaude         | 6,00                           |
| Consommation énergétique spécifique en kWh/kg en raccordement à l'eau chaude | 0,06                           |
| Consommation d'eau en l en raccordement à l'eau froide                       | 51,0                           |
| Consommation d'énergie en kWh en raccordement à l'eau froide                 | 1,05                           |
| Durée du programme en min. en raccordement à l'eau froide                    | 59                             |
| Consommation d'eau en l en raccordement à l'eau chaude                       | 48,0                           |
| Consommation d'énergie en kWh en raccordement à l'eau chaude                 | 0,50                           |
| Durée du programme en min. en raccordement à l'eau chaude                    | 49                             |
| Humidité résiduelle en rinçage à froid en %                                  | 48                             |
| Humidité résiduelle en rinçage à chaud en %                                  | 45                             |
| Vitesse d'essorage en tr/min.  | 1600                           |
| Facteur g  | 704                            |
| Heures de fonctionnement testées   | 30000                          |
| Commande   |                                |
| Type de commande   | M Touch Flex                   |
| Possibilité de programmation   | Programmable                   |
| Départ différé max. en h   | 96                             |
| Affichage du temps restant   | •                              |
| Affichage de déroulement de programme  | •                              |
| Sélection facile de la langue  | •                              |
| Dosage   |                                |
| Bac à produits   | 3 compléments                  |

- Volume du tambour 73 l, capacité 8.0 kg
- 22 % de consommation d'eau et 28 % d'énergie en moins\*
- Testé pour une utilisation intensive – qualité Miele
- Confort d'utilisation avec écran couleur tactile – M Touch Flex
- Lavage en profondeur avec des programmes de lavage professionnels

\* Concerne le programme Couleurs 60° avec raccordement à l'eau chaude, par rapport au modèle précédent.

PWM 908 [EL DP MAR 2 NAC 400V 50-60Hz]

Lave-linge professionnel, Little Giants, chauffage électrique, avec pompe de vidange approuvé par Lloyd's Register, charge 8.0 kg.



Code EAN: 4002516218487 / Numéro de matériel: 11252240 / Ancien Numéro de matériel: 51908381MAR

|   |                           |
|---|---------------------------|
| CapDosing   | •                         |
| Adaptateur de dosage flexible (option)            | •                         |
| Raccordements max. pour pompes de dosage [nombre] | 6                         |
| Détection de jauge vide                           | •                         |
| <b>Raccordement électr. standard</b>              |                           |
| Type de chauffage                                 | Électrique                |
| Raccordement électrique                           | 2N~ 400V 50-60 HZ         |
| Puissance de chauffe en kW                        | 5,30                      |
| Puissance totale de raccordement en kW            | 5,50                      |
| Protection par fusible en A                       | 16                        |
| <b>Variante de tension possible 1</b>             |                           |
| Raccordement électrique                           | 230V~                     |
| Puissance de chauffe en kW                        | 2,65                      |
| Puissance totale de raccordement en kW            | 2,85                      |
| Protection par fusible en A                       | 16                        |
| <b>Raccordement à l'eau/vidange</b>               |                           |
| Eau froide [nombre]                               | 1x 1/2" avec raccord 3/4" |
| Eau chaude [nombre]                               | 1x 1/2" avec raccord 3/4" |
| Pompe de vidange                                  | DN 22                     |
| <b>Dimensions et poids</b>                        |                           |
| Dimension extérieure, hauteur nette en mm         | 850                       |
| Dimension extérieure, largeur nette en mm         | 605                       |
| Dimension extérieure, profondeur nette en mm      | 714                       |
| Dimension extérieure, hauteur brute en mm         | 940                       |
| Dimension extérieure, largeur brute en mm         | 660                       |
| Dimension extérieure, profondeur brute en mm      | 768                       |
| Poids net en kg                                   | 104,0                     |
| Poids brut en kg                                  | 108                       |
| Charge au sol maximale en N                       | 2820                      |
| <b>Valeurs d'émissions</b>                        |                           |
| Niveau de pression acoustique d'émission au poste | <70 dB(A) re 20 µPa       |
| Diffusion de chaleur dans la pièce en Mj/h        | 1,00                      |
| <b>Équipement</b>                                 |                           |
| Contrôle anti-balourd tridimensionnel             | •                         |
| Amortisseur professionnel                         | •                         |
| Bride en acier inoxydable résistante              | •                         |
| Rinçage désinfectant                              | •                         |
| EcoSpeed  | •                         |
| Défroissage                                       | •                         |
| Technique avec nervures d'entraînement efficace   | •                         |
| Surveillance de la température                    | •                         |
| Résistance spéciale                               | •                         |
| Contrôle de capacité automatique                  | •                         |
| Débitmètre  | •                         |
| Éclairage LED du tambour, classe 1                | •                         |
| Boîtier de communication                          | •                         |
| Ajouter du linge                                  | •                         |
| Accessoires indépendants de l'appareil            | •                         |
| <b>Efficacité et durabilité</b>                   |                           |
| Taux de recyclage en %                            | 95                        |

PWM 908 [EL DP MAR 2 NAC 400V 50-60Hz]

Lave-linge professionnel, Little Giants, chauffage électrique, avec pompe de vidange approuvé par Lloyd's Register, charge 8.0 kg.



Code EAN: 4002516218487 / Numéro de matériel: 11252240 /  
Ancien Numéro de matériel: 51908381MAR

| <b>Possibilités de raccordement</b>                  |   |
|--|---|
| Monnayeur (option)                                   | • |
| Interface optique pour l'accès SAV                   | • |
| Arrêt en pic de charge/Gestion de l'énergie (option) | • |
| Module LAN/Wi-Fi (option)                            | • |
| WiFiConn@ct  | • |
| <b>Normes, labels et marquages</b>                   |   |
| DEEE   | • |
| Lloyd's Register                                     | • |
| Conforme à la directive machines selon 2006/42/CE    | • |