

PWM 300 SmartBiz [EL DP]

Lave-linge professionnel, chauffage électrique

Du matériel certifié directive machines pour effectuer jusqu'à 3 cycles par jour



- Volume du tambour 64 l, capacité 7.0 kg
- Bandeau inox haute qualité et tambour Aerogliss Miele
- Livré prêt à brancher, avec fiche
- Cycle professionnel de 79 min 79 min seulement pour une charge de 7.0 kg
- Encombrement minimum : installation en colonne lavage-séchage



Code EAN: 4002516252917 / Numéro de matériel: 11281760 / Ancien Numéro de matériel: 51300001F

Design et modèle	
Modèle	Lave-linge Front, colonne poss
Gamme	SmartBiz
Façade	Blanc lotus
Capacité de chargement en kg	7,0
Volume du tambour en l	64
Ouverture de porte [Ø] en mm	300
Angle d'ouverture de porte en degrés	167
Charnière de porte	droite
Moteur synchrone sans entretien	•
Tambour Hydrogliss	•
Application	
Convient à l'hôtellerie et la restauration	•
Convient à l'artisanat	•
Convient aux universités, écoles et crèches	•
Convient aux clubs de sport	•
Convient aux salons de beauté, centres de bien-être et de fitness	•
Convient à un usage domestique	•
Performances	
Efficacité sur les virus vérifiée	•
Consommation d'eau spécifique en l/kg en raccordement à l'eau froide	7,00
Consommation d'énergie spécifique en kWh/kg en raccordement à l'eau froide	0,16
Consommation d'eau en l en raccordement à l'eau froide	49,0
Consommation d'énergie en kWh en raccordement à l'eau froide	1,10
Durée du programme en min. en raccordement à l'eau froide	79
Humidité résiduelle en rinçage à froid en %	49
Vitesse d'essorage en tr/min.	1400
Facteur g	535
Heures de fonctionnement testées	15000
Commande	
Départ différé max. en h	24
Affichage du temps restant	•
Affichage de déroulement de programme	•
Bandeau de commande avec inscription en texte clair	•
Dosage	
Bac à produits	3 compléments
CapDosing	•
Raccordement électr. standard	
Type de chauffage	Électrique
Raccordement électrique	220-240V~ 50HZ
Puissance de chauffe en kW	1,90-2,20
Puissance totale de raccordement en kW	2,10-2,40
Protection par fusible en A	10
Livraison avec prise secteur	•

PWM 300 SmartBiz [EL DP]

Lave-linge professionnel, chauffage électrique

Du matériel certifié directive machines pour effectuer jusqu'à 3 cycles par jour



Code EAN: 4002516252917 / Numéro de matériel: 11281760 /
Ancien Numéro de matériel: 51300001F

Raccordement à l'eau/vidange	
Eau froide [nombre]	1x 1/2" avec raccord 3/4"
Pompe de vidange	DN 22
Dimensions et poids	
Dimension extérieure, hauteur nette en mm	850
Dimension extérieure, largeur nette en mm	596
Dimension extérieure, profondeur nette en mm	636
Dimension extérieure, hauteur brute en mm	944
Dimension extérieure, largeur brute en mm	660
Dimension extérieure, profondeur brute en mm	690
Poids net en kg	91,0
Poids brut en kg	95
Charge au sol maximale en N	2820
Valeurs d'émissions	
Niveau de pression acoustique d'émission au poste	<70 dB(A) re 20 µPa
Diffusion de chaleur dans la pièce en Mj/h	1,00
Équipement	
Bride en acier inoxydable résistante	•
Contrôle de capacité automatique	•
Accessoires indépendants de l'appareil	•
Efficacité et durabilité	
Capacité de chargement pour le programme « ECO 40-60 » en kg	7,0
Classe d'efficacité énergétique (A-G)	A
Classe d'efficacité d'essorage (A-G)	B
Consommation d'énergie pondérée par 100 cycles de lavage pour le programme « ECO 40-60 » en kWh	45
Consommation d'eau pondérée par cycle de lavage pour le programme « ECO 40-60 » en l	37
Classe d'émissions sonores (pour l'essorage) (A-D)	A
Émissions sonores pendant l'essorage en dB(A)re1pW	69
Durée de programme pour le programme « ECO 40-60 » en min	199
Taux de recyclage en %	95
Possibilités de raccordement	
Interface optique pour l'accès SAV	•
Normes, labels et marquages	
CE	•
VDE-CEM	•
VDE	•
Protection contre les projections d'eau IP X4	•
DEEE	•
Conforme à la directive machines selon 2006/42/CE	•