

PDR 300 SmartBiz HP [EL]

Sèche-linge professionnel pompe à chaleur

qualité professionnelle, installation flexible sans conduite d'évacuation d'air. Jusqu'à 3 cycles par jour.



- Volume du tambour 120.00 l, capacité de charge 7.0 kg
- 50 % de consommation d'énergie en moins que les sèche-linge à évacuation*
- Bandeau inox haute qualité et tambour Aerogliss Miele
- Livré prêt à brancher, avec fiche
- Encombrement minimum : installation en colonne lavage-séchage

* Les sèche-linge à pompe à chaleur consomment jusqu'à 50 % d'énergie en moins que les sèche-linge à évacuation chauffés électriquement.

A+++

Code EAN: 4002516236368 / Numéro de matériel: 11293160 / Ancien Numéro de matériel: 52300001F

Design et modèle	
Modèle	Lave-linge Front, colonne poss
Gamme	SmartBiz
Façade	Blanc lotus
Capacité de chargement en kg	7,0
Volume du tambour en l	120,00
Système de séchage	Pompe à chaleur
Ouverture de porte [Ø] en mm	370
Angle d'ouverture de porte en degrés	167
Charnière de porte	Gauche
Tambour Aérogliss en inox	Oui
Application	
Convient à l'hôtellerie et la restauration	•
Convient à l'artisanat	•
Convient aux universités, écoles et crèches	•
Convient aux clubs de sport	•
Convient aux salons de beauté, centres de bien-être et de fitness	•
Convient à un usage domestique	•
Performances	
Puissance d'évaporation maximale en l/h	1,68
Consommation d'énergie spécifique en kWh/kg	0,15
Consommation d'énergie spécifique en kWh/kg Fibres mélangées/Séchage normal humidité résiduelle 40 % en kWh/kg	0,12
Durée de programme en min.	125
Durée du programme Fibres mélangées/Séchage normal humidité résiduelle 40 % en min.	99
Heures de fonctionnement testées	15000
Commande	
Type de commande	DirectSensor 7 segments
Commande de programme	Commande d'humidité résiduelle
Départ différé max. en h	24
Affichage du temps restant	•
Bandeau de commande avec inscription en texte clair	•
Raccordement électr. standard	
Type de chauffage	Pompe à chaleur
Raccordement électrique	220-240V~ 50HZ
Puissance totale de raccordement en kW	1,10
Protection par fusible en A	10
Livraison avec prise secteur	•
Dimensions et poids du sèche-linge	
Dimension extérieure, hauteur nette en mm	850
Dimension extérieure, largeur nette en mm	596
Dimension extérieure, profondeur nette en mm	636
Dimension extérieure, hauteur brute en mm	940
Dimension extérieure, largeur brute en mm	660
Dimension extérieure, profondeur brute en mm	690
Poids net en kg	56,5

PDR 300 SmartBiz HP [EL]

Sèche-linge professionnel pompe à chaleur

qualité professionnelle, installation flexible sans conduite d'évacuation d'air. Jusqu'à 3 cycles par jour.



Code EAN: 4002516236368 / Numéro de matériel: 11293160 /

Ancien Numéro de matériel: 52300001F

Poids brut en kg	60
Charge au sol maximale en N/m ²	920
Valeurs d'émissions	
Niveau de pression acoustique d'émission au poste	<70 dB(A) re 20 µPa
Diffusion de chaleur dans la pièce en Mj/h	1,79
Équipement	
Conduit d'air axial	•
Filtre à peluches dans la porte	•
Système de filtre d'échangeur thermique SmartBiz	•
PerfectDry	•
Aubes Softlift	•
Fonction Délicat Plus	•
Évacuation de l'eau de condensation	•
FragranceDos	•
Éclairage du tambour	•
Accessoires indépendants de l'appareil	•
Efficacité et durabilité	
Classe d'efficacité énergétique	A+++
Classe d'efficacité de condensation	A
Consommation annuelle d'énergie en kWh	152
Émission de bruit en dB(a) à pleine charge, programme standard Coton séchage normal	66
Durée du programme standard en min.	165
Principe de fonctionnement	Condensation
Capacité de chargement en kg	7,0
Contient des gaz à effet de serre fluorés	•
Système à fermeture hermétique	•
Fluide frigorigène	R450A
Quantité de fluide frigorigène en kg	0,31
Potentiel de réchauffement global du fluide frigorigène en kg CO ₂ e	605
Potentiel de réchauffement global de l'appareil en kg CO ₂ e	188,00
Possibilités de raccordement	
Interface optique pour l'accès SAV	•
Normes, labels et marquages	
CE	•
VDE	•
VDE-CEM	•
Protection contre les projections d'eau IP X4	•
DEEE	•
Conforme à la directive machines selon 2006/42/CE	•