

PW 6080 Vario XL [EL AV 3N AC 400V 50Hz]

Lave-linge professionnel, chauffage électrique.

groupe cuve-tambour, durée plus courte de 53 min et vanne de vidange.



- Volume du tambour 80 l, capacité 9.0 kg
- Grande variété de programmes – Programmes pour chaque application
- Traitement du linge en douceur grâce au tambour Hydrogliss Miele
- Efficace – des consommations d'eau et d'énergie plus faibles
- Essorage optimal – Humidité résiduelle 44 %, Facteur G 520

* Affichage de l'humidité résiduelle sur la base du niveau de chaleur lors du rinçage final.

Code EAN: 4002516235682 / Numéro de matériel: 11330270 /

Ancien Numéro de matériel: 516080X6D

Design et modèle	
Modèle	Lave-linge Front
Gamme	Octoplus
Façade	Octobleu
Rapport de remplissage	1:9
Capacité de chargement en kg	9,0
Volume du tambour en l	80
Ouverture de porte [Ø] en mm	370
Angle d'ouverture de porte en degrés	180
Charnière de porte	droite
Moteur sans maintenance avec convertisseur de fréquence	•
Tambour Hydrogliss en inox	•
Application	
Convient à l'hôtellerie et la restauration	•
Convient aux maisons de retraite et aux établissements de soin	•
Convient au Facility Management	•
Convient aux laveries	•
Convient au secteur du bâtiment	•
Convient au nettoyage des textiles	•
Convient aux laveries et aux pressings	•
Convient à l'artisanat	•
Convient aux pompiers et aux services de secours	•
Convient aux haras et aux centres équestres	•
Convient aux universités, écoles et crèches	•
Convient aux hôpitaux	•
Convient aux campings	•
Convient aux clubs de sport	•
Convient aux salons de beauté, centres de bien-être et de fitness	•
Convient à un usage domestique	•
Convient aux cabinets médicaux et dentaires	•
Performances	
Consommation d'eau spécifique en l/kg en raccordement à l'eau chaude	8,00
Consommation énergétique spécifique en kWh/kg en raccordement à l'eau chaude	0,05
Durée du programme en min. en raccordement à l'eau froide	57
Durée du programme en min. en raccordement à l'eau chaude	53
Humidité résiduelle en rinçage à froid en %	49
Humidité résiduelle en rinçage à chaud en %	44
Vitesse d'essorage en tr/min.	1300
Facteur g	520
Heures de fonctionnement testées	30000
Commande	
Type de commande	Profitronic L Vario
Possibilité de programmation	Programmable
Départ différé max. en h	24

PW 6080 Vario XL [EL AV 3N AC 400V 50Hz]

Lave-linge professionnel, chauffage électrique.

groupe cuve-tambour, durée plus courte de 53 min et vanne de vidange.



Code EAN: 4002516235682 / Numéro de matériel: 11330270 /

Ancien Numéro de matériel: 516080X6D

Affichage du temps restant	•
Affichage de déroulement de programme	•
Langues d'affichage paramétrables	•
Programmes base/groupes act.	
Programmes de base	•
Programmes pour l'hôtellerie et la restauration	•
Programmes pour les maisons de retraite et les établissements médicalisés	•
Programmes pour le Facility Management	•
Programmes pour les laveries	•
Programmes pour les foyers et les logements individuels	•
Programmes pour le nettoyage des textiles	•
Programmes pour les laveries et les pressings	•
Programmes pour les artisans	•
Programmes pour les pompiers et les services de secours	•
Programmes pour les haras/centres équestres/écuries	•
Programmes pour les universités, les crèches et les écoles	•
Programmes pour les hôpitaux	•
Programmes pour la restauration rapide	•
Programmes pour les campings	•
Programmes pour les clubs de sport	•
Programmes pour les secteurs de la cosmétique, du bien-être et fitness	•
Programmes pour les particuliers	•
Programmes pour les cabinets médicaux et les cabinets dentaires	•
Dosage	
Bac à produits	3 compléments
Adaptateur de dosage de liquide breveté	•
Raccordements max. pour pompes de dosage [nombre]	6
Détection de jauge vide	•
Raccordement électr. standard	
Type de chauffage	Électrique
Raccordement électrique	3N AC 400V 50HZ
Puissance de chauffe en kW	7,95
Puissance totale de raccordement en kW	8,20
Protection par fusible en A	16
Raccordement à l'eau/vidange	
Eau froide [nombre]	1x 1/2" avec raccord 3/4"
Eau chaude [nombre]	1x 1/2" avec raccord 3/4"
Eau recyclée (option) [nombre]	1 x 1/2" avec raccord 3/4"
Vanne de vidange	DN 70
Dimensions et poids	
Dimension extérieure, hauteur nette en mm	1020
Dimension extérieure, largeur nette en mm	700
Dimension extérieure, profondeur nette en mm	727
Dimension extérieure, hauteur brute en mm	1215
Dimension extérieure, largeur brute en mm	760
Dimension extérieure, profondeur brute en mm	820
Poids net en kg	140,0
Poids brut en kg	148

PW 6080 Vario XL [EL AV 3N AC 400V 50Hz]

Lave-linge professionnel, chauffage électrique.

groupe cuve-tambour, durée plus courte de 53 min et vanne de vidange.



Code EAN: 4002516235682 / Numéro de matériel: 11330270 /

Ancien Numéro de matériel: 516080X6D

Charge au sol maximale en N 2330

Valeurs d'émissions	
Niveau de pression acoustique d'émission au poste	<70 dB(A) re 20 µPa
Diffusion de chaleur dans la pièce en Mj/h	3,00
Équipement	
Traitement des lavettes	•
Contrôle anti-balourd	•
Rinçage désinfectant	•
Surveillance de la température	•
Résistance spéciale	•
Contrôle de capacité automatique	•
Débitmètre	•
Boîtier de communication	•
Accessoires indépendants de l'appareil	•
Efficacité et durabilité	
Taux de recyclage en %	95
Possibilités de raccordement	
Monnayeur	•
Interface optique pour l'accès SAV	•
Module à interface RS 232 (option)	•
Arrêt en pic de charge/Gestion de l'énergie (option)	•
Capacités	
Masques respiratoires [nombre]	4-5
Combinaisons [nombre]	1
Survestes [nombre]	1-2
Couettes synthétiques [nombre]	1
Oreillers synthétiques [nombre]	1-2
Couettes plumes [nombre]	1
Oreillers plumes [nombre]	1-2
Torchons, 22 g [nombre]	182
Serpillères, coton, 40 cm/190 g [nombre]	42
Serpillères, coton, 50 cm/220 g [nombre]	36
Serpillères, microfibre, 40 cm/120 g [nombre]	66
Serpillères, microfibre, 50 cm/170 g [nombre]	47
Couvertures d'été pour chevaux [nombre]	1-2
Normes, labels et marquages	
CE	•
VDE-CEM	•
VDE	•
Protection contre les projections d'eau IP X4	•
DEEE	•
RCM	•
Conforme à la directive machines selon 2006/42/CE	•