

PT 7186 Vario XL [EL 3N AC 400V 50Hz]

Sèche-linge professionnel à évacuation, chauffage électrique avec durée de fonctionnement de 41 min 41 min pour une capacité de lavage élevée.



- Volume du tambour 180.00 l, capacité de charge 9.0 kg
- Grande variété de programmes – Programmes de séchage utilisateur
- Séchage précis pour tous les textiles – PerfectDry
- Traitement tout en douceur du linge – tambour Hydrogliss
- Utilisation simple – Hublot et filtre grande surface

Code EAN: 4002516236733 / Numéro de matériel: 11331620 / Ancien Numéro de matériel: 527186X3D

Design et modèle	
Modèle	Lave-linge Front
Gamme	Octoplus
Façade	Octobleu
Capacité de chargement en kg	9,0
Rapport de remplissage	1:20
Volume du tambour en l	180,00
Système de séchage	Évacuation d'air
Ouverture de porte [Ø] en mm	440
Angle d'ouverture de porte en degrés	180
Charnière de porte	Gauche
Tambour Aérogliss en inox	Oui
Application	
Convient à l'hôtellerie et la restauration	•
Convient aux maisons de retraite et aux établissements médicalisés	•
Convient au Facility Management	•
Convient aux laveries	•
Convient au secteur du bâtiment	•
Convient au nettoyage des textiles	•
Convient aux laveries et aux pressings	•
Convient à l'artisanat	•
Convient aux pompiers et aux services de secours	•
Convient aux haras et aux centres équestres	•
Convient aux universités, écoles et crèches	•
Convient aux hôpitaux	•
Convient aux campings	•
Convient aux clubs de sport	•
Convient aux salons de beauté, centres de bien-être et de fitness	•
Convient aux cabinets médicaux et dentaires	•
Performances	
Puissance d'évaporation maximale en l/h	8,10
Durée de programme en min.	41
Commande	
Type de commande	Profitronic L Vario
Possibilité de programmation	Programmable
Commande de programme	Commande d'humidité résiduelle
Départ différé max. en h	24
Affichage du temps restant	•
Affichage de déroulement de programme	•
Langues d'affichage paramétrables	•
Programmes base/groupes act.	
Programmes de base	•
Programmes pour le Facility Management	•
Programmes pour le nettoyage des textiles	•
Programmes pour les pompiers et les services de secours	•
Programmes pour les haras/centres équestres/écuries	•
Programmes pour les particuliers	•

PT 7186 Vario XL [EL 3N AC 400V 50Hz]

Sèche-linge professionnel à évacuation, chauffage électrique avec durée de fonctionnement de 41 min 41 min pour une capacité de lavage élevée.



Code EAN: 4002516236733 / Numéro de matériel: 11331620 / Ancien Numéro de matériel: 527186X3D

Raccordement électr. standard	
Type de chauffage	Électrique
Raccordement électrique	3N AC 400V 50HZ
Puissance de chauffe électrique en kW	7,94
Puissance totale de raccordement en kW	8,50
Protection par fusible en A	16
Dimensions et poids du sèche-linge	
Dimension extérieure, hauteur nette en mm	1020
Dimension extérieure, largeur nette en mm	700
Dimension extérieure, profondeur nette en mm	763
Dimension extérieure, hauteur brute en mm	1215
Dimension extérieure, largeur brute en mm	760
Dimension extérieure, profondeur brute en mm	820
Poids net en kg	77,0
Poids brut en kg	88
Charge au sol maximale en N	1020
Valeurs d'émissions	
Niveau de pression acoustique d'émission au poste	<70 dB(A) re 20 µPa
Diffusion de chaleur dans la pièce en Mj/h	1,62
Équipement	
Rotation alternée du tambour intelligente	•
Conduit d'air axial	•
Filtre à grande surface filtrante	•
PerfectDry	•
Aubes Softlift	•
Fonction Délicat	•
Boîtier de communication	•
Panier de séchage (option)	•
Accessoires indépendants de l'appareil	•
Efficacité et durabilité	
Taux de recyclage en %	89
Possibilités de raccordement	
Monnayeur	•
Interface série RS 232 (option)	•
Interface optique pour l'accès SAV	•
Arrêt en pic de charge / Gestion de l'énergie (option)	•
Capacités	
Masques respiratoires [nombre]	4
Combinaisons [nombre]	1
Survestes [nombre]	1-2
Couettes synthétiques [nombre]	1
Oreillers synthétiques [nombre]	1-2
Couettes plumes [nombre]	1
Oreillers plumes [nombre]	1-2
Torchons, 22 g [nombre]	182
Serpillères, coton, 40 cm [nombre]	42
Serpillères, coton, 50 cm [nombre]	36
Serpillères, microfibre, 40 cm [nombre]	66
Serpillères, microfibre, 50 cm [nombre]	47
Couvertures d'été pour chevaux [nombre]	1-2

PT 7186 Vario XL [EL 3N AC 400V 50Hz]

Sèche-linge professionnel à évacuation, chauffage électrique
avec durée de fonctionnement de 41 min 41 min pour une capacité de lavage élevée.



Code EAN: 4002516236733 / Numéro de matériel: 11331620 /
Ancien Numéro de matériel: 527186X3D

Normes, labels et marquages	
CE	•
VDE	•
VDE-CEM	•
Protection contre les projections d'eau IP X4	•
DEEE	•
Conforme à la directive machines selon 2006/42/CE	•