

PT 5186 XL [EL 3N AC 400V 50Hz]

Sèche-linge professionnel à évacuation, chauffage électrique avec durée de fonctionnement de 46 min 46 min pour une capacité de lavage élevée.



- Volume du tambour 180.00 l 180.00 l, capacité de charge 9.0 kg
- Séchage précis pour tous les textiles – PerfectDry
- Traitement tout en douceur du linge – tambour Hydrogliss
- Linge parfaitement sec : inversion du sens de rotation du tambour
- Utilisation simple – Hublot et filtre grande surface

Code EAN: 4002516256243 / Numéro de matériel: 11376230 / Ancien Numéro de matériel: 525186X3D

Design et modèle	
Modèle	Lave-linge Front
Gamme	Octoplus
Façade	Octobleu
Capacité de chargement en kg	9,0
Rapport de remplissage	1:20
Volume du tambour en l	180,00
Système de séchage	Évacuation d'air
Ouverture de porte [Ø] en mm	440
Angle d'ouverture de porte en degrés	180
Charnière de porte	Gauche
Tambour Aérogliss en inox	Oui
Application	
Convient à l'hôtellerie et la restauration	•
Convient aux maisons de retraite et aux établissements médicalisés	•
Convient au secteur du bâtiment	•
Convient aux laveries et aux pressings	•
Convient à l'artisanat	•
Convient aux universités, écoles et crèches	•
Convient aux campings	•
Convient aux clubs de sport	•
Convient aux salons de beauté, centres de bien-être et de fitness	•
Performances	
Puissance d'évaporation maximale en l/h	6,50
Durée de programme en min.	46
Commande	
Type de commande	Symbole ProfilLine B
Possibilité de programmation	Réglages défin. Paramètres
Commande de programme	Commande d'humidité résiduelle
Départ différé max. en h	24
Affichage du temps restant	•
Affichage de déroulement de programme	•
Bandeau avec symboles faciles à comprendre	•
Langues d'affichage paramétrables	•
Programmes base/groupes act.	
Programmes de base	•
Raccordement électr. standard	
Type de chauffage	Électrique
Raccordement électrique	3N AC 400V 50HZ
Puissance de chauffe électrique en kW	6,15
Puissance totale de raccordement en kW	6,70
Protection par fusible en A	10
Dimensions et poids	
Dimension extérieure, hauteur nette en mm	1020
Dimension extérieure, largeur nette en mm	700
Dimension extérieure, profondeur nette en mm	763
Dimension extérieure, hauteur brute en mm	1215
Dimension extérieure, largeur brute en mm	760

PT 5186 XL [EL 3N AC 400V 50Hz]

Sèche-linge professionnel à évacuation, chauffage électrique
avec durée de fonctionnement de 46 min 46 min pour une capacité de lavage élevée.



Code EAN: 4002516256243 / Numéro de matériel: 11376230 /

Ancien Numéro de matériel: 525186X3D

Dimension extérieure, profondeur brute en mm	820
Poids net en kg	77,0
Poids brut en kg	88
Charge au sol maximale en N	1020
Valeurs d'émissions	
Niveau de pression acoustique d'émission au poste	<70 dB(A) re 20 µPa
Diffusion de chaleur dans la pièce en Mj/h	1,62
Équipement	
Rotation alternée du tambour intelligente	•
Conduit d'air axial	•
Filtre à grande surface filtrante	•
PerfectDry	•
Aubes Softlift	•
Fonction Délicat	•
Panier de séchage (option)	•
Accessoires indépendants de l'appareil	•
Possibilités de raccordement	
Monnayeur	•
Interface optique pour l'accès SAV	•
Arrêt en pic de charge/Gestion de l'énergie (option)	•
Normes, labels et marquages	
CE	•
VDE	•
Protection contre les projections d'eau IP X4	•
DEEE	•
Conforme à la directive machines selon 2006/42/CE	•