

## DA 4298 W EXTA Puristic Plus

### Hotte murale

à combiner avec un moteur externe pour réduire le niveau sonore dans la cuisine.



- Design intemporel – hotte télescopique en inox de largeur 898 mm
- Confort d'utilisation unique – Con@ctivity
- Éclairage efficace en énergie et homogène : 3 lampes halogènes
- Agréablement silencieux – Pack Silence Miele
- Facilité de nettoyage : Miele CleanCover

C

Code EAN: 4002516283263 / Numéro de matériel: 11392260 / Ancien Numéro de matériel: 28429857D

<b>Modèle</b>	
Hotte aspirante murale	•
<b>Modes de cuisson</b>	
Type d'évacuation d'air	Évacuation d'air
Fonctionnement externe	•
Filtre à charbon actif en option	DKF 12-P
<b>Design</b>	
Coloris	Inox
<b>Confort d'utilisation</b>	
Mise en réseau avec Miele@home	•
Fonction automatique Con@ctivity	•
Commande électronique	•
Niveaux de puissance (nombre sans niveau Booster)	3
Application Miele@mobile	•
Désactivation programmable du niveau Booster	•
Durée arrêt différé 5/15 min.	•
Indicateur de saturation du filtre à graisses	•
Saturation du filtre à graisses programmable	•
Pack Silence	•
Intérieur de hotte CleanCover facile à nettoyer	•
<b>Efficacité et durabilité</b>	
Classe d'efficacité énergétique (A+++ – D)	C
Consommation d'énergie annuelle en kWh/an	106,2
Classe d'efficacité de la dynamique des fluides	C
Classe d'efficacité lumineuse	A
Classe pour le degré de saturation des graisses	A
<b>Système de filtration</b>	
Nombre de filtres à graisses inox lavables au lave-vaisselle (10 couches)	3
<b>Éclairage</b>	
LED	•
Nombre x Watt	3 x 3 W
Puissance d'éclairage en Lx	670 lx
Température de couleur en K	3500 Kelvin
Variateur de luminosité	•
<b>Sécurité</b>	
Sécurité Oubli	•
<b>Caractéristiques techniques</b>	
Hauteur totale de hotte à évacuation ou externe en mm	685–1005
Hauteur totale de hotte à évacuation d'air ou externe min. en mm	685
Largeur du fût en mm	898
Hauteur totale de hotte à évacuation d'air ou externe max. en mm	1005
Hauteur du fût en mm	62
Profondeur du fût en mm	500
Distance min. en mm au-dessus des tables de cuisson électriques	450
Distance min. au-dessus des tables de cuisson gaz (puissance totale max. 12,6 kW, brûleur ≤ 4,5 kW) en mm	650
Poids net en kg	22,0

## DA 4298 W EXTA Puristic Plus

### Hotte murale

à combiner avec un moteur externe pour réduire le niveau sonore dans la cuisine.




Code EAN: 4002516283263 / Numéro de matériel: 11392260 /  
Ancien Numéro de matériel: 28429857D

Longueur du câble d'alimentation électrique en m	1,5
Prise de terre	•
Puissance totale de raccordement en kW	0,01
Tension en V	230
Protection par fusible en A	10
Nombre de phases	1
Fréquence en Hz	50
<b>Instructions de montage</b>	
Raccord d'évacuation d'air supérieur	•
Raccordement d'évacuation d'air supérieur et arrière	•
Diamètre du raccord d'évacuation d'air en mm	150
Cheminée télescopique	•
Association avec table de cuisson Miele compatible Wi-Fi	recommandable
<b>Accessoires fournis</b>	
Manchon de réduction de 150 à 125 mm Ø	•
Clapet anti-retour	•
<b>Accessoires disponibles en option</b>	
Filtre à charbon actif	Nein

DA 4298 W EXTA Puristic Plus

Hotte murale

à combiner avec un moteur externe pour réduire le niveau sonore dans la cuisine.



DA 4298 (Installation drawing)