

## HM 16-80 D [EL SOM]

### Repasseuse

avec fonction vapeur et confort extrême pour utilisation marine.



- Rendement 13,0 kg/h\*, diamètre du cylindre 160 mm, largeur de travail 830 mm
- Repassage confortable en position assise
- Rythme de travail individuel avec vitesse de cylindre variable
- Cylindre résistant : toile en feutre aiguilleté en aramide
- Rangement facile : rabattable

\* 20 % d'humidité résiduelle – Données de rendement selon la norme DIN 11 902 :<br>La meilleure performance de repassage objectivement atteignable varie selon divers facteurs tels que le type de linge, l'expérience de l'utilisateur, etc.

Code EAN: 4002516276326 / Numéro de matériel: 11419390 / Ancien Numéro de matériel: 53168001SOM

<b>Design et modèle</b>	
Modèle	Entrée et sortie du linge par l'avant
Possibilité de pose affleurant au mur	•
Gamme	Professionnel
Habillage extérieur	Blanc lotus
Diamètre du cylindre en mm	160
Largeur de travail en mm	830
Matériau de la presse	Aluminium
Garniture inférieure du rouleau	Tapis feutre poly. aiguilleté
Toile de repassage	Toile en feutre aramide aig.
<b>Application</b>	
Convient à une utilisation offshore	•
Convient à la marine	•
<b>Performances</b>	
Rendement de repassage max. avec 20 % d'humidité résiduelle en kg/h	13,0
Heures de fonctionnement testées	2500
<b>Commande</b>	
Type de commande	Sélecteur rotatif
Écran tactile (option)	Drehwahlschalter
Vitesse de repassage minimale, réglable en m/min.	2,0
Vitesse de repassage maximale, réglable en m/min.	4,5
Température réglable	En niveaux de température
<b>Raccordement électr. standard</b>	
Type de chauffage	Électrique
Raccordement électrique	AC 220-240V 50-60HZ
Puissance de chauffe électrique en kW	3,10-3,70
Puissance de chauffe du surchauffeur en kW	0,85
Puissance totale de raccordement en kW	3,20-3,80
Protection par fusible en A	16
<b>Dimensions et poids</b>	
Dimensions extérieures, hauteur en mm	959
Dimensions extérieures, largeur en mm	985
Dimensions extérieures, profondeur en mm	380
Dimension extérieure, hauteur brute en mm	570
Dimension extérieure, largeur brute en mm	1120
Dimension extérieure, profondeur brute en mm	450
Poids net en kg	39
Poids brut en kg	45
Charge au sol maximale en N	382
<b>Équipement</b>	
Fonction vapeur	•
Extrémité du cylindre à rotation complète libre	•
Repliable	•
Système automatique de protection des doigts/Barre protège-doigts	•
Pédale	•
Tringle de suspension	•
4 roulettes souples	•
Tablette	•

HM 16-80 D [EL SOM]

Repasseuse

avec fonction vapeur et confort extrême pour utilisation marine.



Code EAN: 4002516276326 / Numéro de matériel: 11419390 /  
Ancien Numéro de matériel: 53168001SOM

Retour avant du linge	•
Possibilité de repassage en position assise	•
Accessoires indépendants de l'appareil	•
<b>Normes, labels et marquages</b>	
VDE	•
CE	•
DEEE	•
VDE-CEM	•
UKCA	•