

WEG365 WCS PWash&9kg

Lave-linge à chargement frontal W1 :

A | 9 kg | 1400 tr/min | QuickPowerWash | Défroissage | Miele@home



- QuickPowerWash assure un lavage efficace et rapide en seulement 49 minutes
- Notre tambour Hydrogliss veille à ce que le linge reste en parfait état
- L'option Défroissage réduit les plis, gain de temps et d'efforts jusqu'à 50 %\*
- Écran et commande confortable du bout du doigt – ComfortSensor
- Miele@home – connexion intelligente pour plus de possibilités\*

\* Offre internet supplémentaire de Miele & Cie KG. Toutes les applications intelligentes sont réalisables grâce au système Miele@home. Les fonctionnalités peuvent varier selon les régions.



Code EAN: 4002516302766 / Numéro de matériel: 11420250 / Ancien Numéro de matériel: 11EG3655F

<b>Modèle</b>	
Superposable en colonne	•
Installation côte à côte	•
Encastrable sous plan	•
Ouverture de porte	droite
<b>Type</b>	
Marque de produit	W1 Chrome Edition
Chargement frontal	•
<b>Essorage</b>	
Vitesse d'essorage maximale	1400
Arrêt cuve pleine	•
Fonction « sans essorage »	•
<b>Design</b>	
Couleur de l'appareil	Blanc lotus
Coloris du bandeau	Blanc lotus
Couleur du sélecteur rotatif	Blanc lotus/anneau chromé
Type de bandeau de commande	droit
Type de commande	Sélecteur rotatif
Écran	ComfortSensor blanc, 1 ligne
<b>Performance de nettoyage</b>	
Technologie de lavage innovante QuickIntenseWash	•
Dosage précis par capsule CapDosing	•
<b>Protection du linge</b>	
Tambour à structure alvéolaire	•
Charge en kg	9,0
<b>Confort d'utilisation</b>	
Mise en réseau avec Miele@home	•
Départ différé jusqu'à 24 h à l'avance	•
Affichage du temps restant	•
Affichage de déroulement de programme	•
Éclairage du tambour	LED
MultiLingua	•
Bac à produits AutoClean	•
AddLoad	•
<b>Efficacité et durabilité</b>	
Classe d'efficacité énergétique (A-G)	A
Consommation d'énergie pondérée par 100 cycles de marche pour le cycle de lavage en kWh	49
Consommation d'eau pondérée par cycle en l	48
Classe d'efficacité d'essorage	B
Classe d'émissions de bruit acoustique dans l'air (pour l'essorage)	A
Émissions sonores pendant l'essorage en dB(A) re 1 pW	68
Durée du programme « ECO 40-60 » à capacité nominale	199
Consommation en mode arrêt en W	0,40
Consommation en mode veille avec maintien de la connexion au réseau en W	0,80
Lavage à basse température « froid » et « 20 °C »	•
Contrôle de capacité automatique	•
Débitmètre	•

WEG365 WCS PWash&9kg

Lave-linge à chargement frontal W1 :

A I 9 kg I 1400 tr/min I QuickPowerWash I Défroissage I Miele@home



Code EAN: 4002516302766 / Numéro de matériel: 11420250 /

Ancien Numéro de matériel: 11EG3655F

Contrôle anti-mousse	•
Moteur ProfiEco	•
<b>Programmes de lavage</b>	
QuickPowerWash	•
Automatic +	•
Coton	•
Entretien facile	•
Linge délicat	•
Chemises	•
Soie (lavage à la main)	•
Laine (lavage à la main)	•
Programme Express 20	•
Textiles foncés/Jeans	•
Textiles modernes	•
Imperméabilisation	•
Textiles sport	•
Nettoyage machine	•
Coton flèche	•
Rinçage seul/Amidonage	•
Vidange/essorage	•
ECO 40-60	•
<b>Options de lavage</b>	
SingleWash	•
Court	•
Trempage	•
Prélavage	•
Hydro plus	•
Rinçage supplémentaire	•
Extra silencieux	•
Défroissage à la vapeur	•
Signal sonore	•
AllergoWash	•
<b>Qualité</b>	
Contrepoids en fonte grise	•
<b>Sécurité</b>	
Système anti-fuites	Watercontrol-System
Sécurité enfants	•
Code PIN	•
Interface optique	•
<b>Caractéristiques techniques</b>	
Dimensions en mm (largeur)	596
Dimensions en mm (hauteur)	850
Dimensions en mm (profondeur)	636
Profondeur de l'appareil porte ouverte en mm	1054
Profondeur de l'appareil sans porte (pour encastrément) en mm	600
Poids en kg	93
Puissance totale de raccordement en kW	2,10-2,40
Tension en V	220-240
Protection par fusible en A	10
Fréquence en Hz	50

WEG365 WCS PWash&9kg

Lave-linge à chargement frontal W1 :

A | 9 kg | 1400 tr/min | QuickPowerWash | Défroissage | Miele@home



Code EAN: 4002516302766 / Numéro de matériel: 11420250 /

Ancien Numéro de matériel: 11EG3655F

Longueur du câble d'alimentation électrique en m	2
Remplacer l'ampoule	Service après-vente
<b>Accessoires fournis</b>	
3 capsules	•
Bon d'achat pour lessive Miele	•
<b>Langues affichage dispo.</b>	
Langues d'affichage disponibles avec MultiLingua	deutsch, english (GB), français (FR), hrvatski, italiano, magyar, nederlands, polski, română, slovenščina, srpski, türkçe, ελληνικά

WEG365 WCS PWash&9kg

Lave-linge à chargement frontal W1 :

A | 9 kg | 1400 tr/min | QuickPowerWash | Défroissage | Miele@home



W1 installation drawing, slanted facia or straight facia, measures in mm



W1 drawing, slanted facia or straight facia, measures in mm



W1 drawing, slanted facia or straight facia, measures in mm



W1 drawing, slanted facia or straight facia, measures in mm